



Salsa M



Salsa M

Doskonała manewrowość w pomieszczeniach
przy znakomitych osiągnięciach w terenie



Doskonała manewrowość w pomieszczeniach


- Niewielki promień skrętu dzięki technologii napędu na środkową oś i małym wymiarom
- Mała szerokość (60 cm) zapewnia łatwy dostęp przez drzwi i przestrzenie zamknięte
- Mała wysokość siedziska zapewnia łatwy dostęp do stołów i pojazdów (najniższa wynosi 39 cm przy ręcznym przechyleniu 0°)

Znakomite osiągnięcia w terenie

- Pokonywanie krawężników o wysokości do 70 mm
- Prędkość (6 i 10 km/h)
- Akumulatory żelowe 50 Ah zapewniają zasięg do 26 km
- Stabilność dynamiczna 8° (14%)
- Technologia automatycznego zachowania równowagi chroni użytkownika, minimalizując efekty trudnego środowiska
- Oświetlenie (opcjonalne)

W pełni regulowany system siedziska

Regulacja szerokości i wysokości zapewnia doskonałe dostosowanie do użytkownika, łatwą modernizację i serwis (wymienność z modelem Salsa)



Regulowane podłokietniki i podnóżki zapewniające łatwą dostępność

- Regulacja szerokości i głębokości w zakresie od 41 do 51 cm
- Regulacja wysokości oparcia w trzech położeniach od 46 do 51 cm
- Pięć regulowanych wysokości siedziska i cztery kąty siedziska
- Łatwość dostosowania do alternatywnych siedzisk, oparc i poduszek (standardowe)



oparcie z zawieszami, Comfort, Jay, innego producenta)

Dostępny pełen zakres opcji automatyki

Dostępne opcje zasilania:

- c 0°- 30°
- Moduł z podnoszeniem/przechylaniem
- Automatyczne rozkładanie
- Automatyczne wsporniki nóg ELR/ALR
- W razie potrzeby łatwa adaptacja do opcji automatyki (zestaw aktualizacji)
- Opcje automatyki w 100% zgodne z ofertą Salsa

Opcjonalne zestawy do modernizacji

- Pełny zakres możliwości dodatkowych i akcesoriów, które można zamówić jako zestawy do modernizacji
- Idealne do modernizacji i ulepszenia



Elektronika

Elektronika VR-2 w standardzie

- Sterownik 70 A w standardzie. Dostępna wersja wysokowydajna 90 A
- Opcja sterowania przez osobę towarzyszącą i podwójnego sterowania

Rozkładane sterowniki R-net (opcjonalne)

- Dostępne proste opcje programowania
- Opatentowana funkcja przycisków z możliwością przypisania
- Do 6 sterowników siłownika obsługiwanych przez system JSM
- Możliwość całkowicie unikatowego programowania profili
- Sterowanie myszą systemu Bluetooth
- Opcja sterowania przez osobę towarzyszącą i podwójnego sterowania

Łatwość obsługi



Oferta zakresu rozwiązań VR 2 i R-Net w modelu Salsa

Swoboda w pomieszczeniach i w terenie



Technical diagrams of the P300 electric wheelchair illustrating various adjustable dimensions:

- Front width:** 600 mm
- Seat width:** Regulowane 410 do 510 mm
- Wheelbase:** 1100 mm
- Seat height:** Regulowane. 410 do 510 mm
- Backrest height:** Regulowane 460, 480, 510 mm
- Seat height (manual tilt):** Regulowane 390, 410, 430, 450 mm (Manualne pochylenie)
- Seat height (manual tilt):** 1050 mm
- Backrest angle:** Regulowane. 0°, 3°, 6°, 9°
- Seat angle:** Regulowane -4°, 0°, 4°, 8°, 12°, 16°
- Seat width:** Regulowane. 310 do 410 mm
- Seat height:** Regulowane 220 do 310 mm

Maks. prędkość	6 km/h / 10 km/h (opcjonalne)	Promień skrętu:	1,200 mm
Akumulatory:	50Ah	Maks. bezpieczne nachylenie:	8°
Kolory:	Srebrny księżycowy	Szerokość zawracania:	870 mm
Maks. waga użytkownika:	140 kg	Maks. wysokość krawężnika, z którego elektryczny wózek inwalidzki może bezpiecznie	
Waga całkowita (z akumulatorami):	113 kg	zjechać:	100 mm
Waga najcięższego elementu:	98 kg (ramy)	Maks. zasięg:	25 km

Aby uzyskać więcej informacji na temat pełnej specyfikacji, opcji i akcesoriów, należy zapoznać się z formularzem zamówienia. Wszystkie informacje mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku ewentualnych pytań należy skonsultować się z firmą Sunrise Medical. Dla osób niedowidzących umieściliśmy niniejszy dokument w formacie PDF na stronie www.SunriseMedical.com, na życzenie jest on również dostępny jako tekst o dużej czcionce.



www.SunriseMedical.com