



Beställningsunderlag NR265000_1504



Fakturaadress:

Namn:

Adress:

Postnr: Ort:

Tel: Fax:

Orderdatum:

Inköpsorder:

Antal:

Leveransadress:

Namn:

Adress:

Postnr: Ort:

Tel: Fax:

Märkes:

Sunrise ordernr:

Kundservice faxnr: 031-7483737

Max brukarvikt: 140 kg

BRUKARVIKT kg

Obligatorisk information för riktig konfiguration

- ☐ Order
☐ Offert
☐ Built 4 me (specialbyggd)

ARTNR: WPSALSAR-2

SITSINSTÄLLNINGAR - JUSTERBART SITTSYSTEM

Sittbredd		
SW41	☐	41cm
SW43	☐	43cm
SW46	☐	46cm
SW48	☐	48cm
SW51	☐	51cm

Sittdjup		
SD41	☐	41cm
SD43	☐	43cm
SD46	☐	46cm
SD48	☐	48cm
SD51	☐	51cm

STR020114 : Justerbart sittsystem

Sitsramen är justerbar från 41cm till 51cm i bredd och djup utan extra delar. Oberoende justerbar i steg om 2.5cm

Sitthöjdsinställningar 12½" (13") drivhjul			
SH42	☐	42cm	Ingen modul (1)
SH44	☐	44cm	Ingen modul (2, 3)
SH47	☐	47cm	Lyft/Tilt modul (3)
SH42	☐	42cm	Elektrisk Ställdonstilt
SH46	☐	46cm	Tiltmodul (3)

Sitthöjdsinställningar 14" drivhjul			
SH43	☐	43cm	Ingen modul (1)
SH45	☐	45cm	Ingen modul (2, 3)
SH48	☐	48cm	Lyft/Tilt modul (3)
SH43	☐	43cm	Elektrisk Ställdonstilt
SH47	☐	47cm	Tiltmodule (3)

SITS

STR020109	☒	Plansits	
STR020110	☐	Utan sittdyna	
STR020111	☐	5 cm (2") Standard skumdyna 41 cm bred	(används till sittbredd 41 - 43 cm)
STR020112	☐	5 cm (2") Standard skumdyna 46 cm bred	(används till sittbredd 46 - 51 cm)

JAY SITTMÅTT

		Bredd				
		41	43	46	48	51
Djup	41	☐	☐	☐	☐	☐
	43	☐	☐	☐	☐	☐
	46	☐	☐	☐	☐	☐
	48	☐	☐	☐	☐	☐
	51	☐	☐	☐	☐	☐

- JAY020002 ☐ JAY Basic
JAY020003 ☐ JAY Combi Soft P
JAY020006 ☐ JAY Easy Visco, Plan botten
JAY020005 ☐ JAY Easy, Plan botten

Om annan Jay dyna än ovanstående önskas ange artikelnummer:

JAY COMFORT SITTDYNA(4)

JAY COMFORT



JCL020007

JCL020007 ☐ Optimum comfort -stretch gummifoder (anatomiskt formad - tjocklek 9 cm)

- 1) Sitthöjd med ställdonstilt eller med manuellt tiltstag (SAL130001 eller SAL130003)
2) Sitthöjd vid användning av sitsinfästning för moduler med tyngdpunktsinställning
3) Med sitthöjdskit SAL090022 sitthöjd kan ökas med 30mm
4) JAY Comfort dyna djup 41 till 46cm och 48 till 51cm beroende på vald storlek

För mer information
besök vår hemsida
www.sunrisemedical.se
© Sunrise Medical 2013 1/4

= Standard = Kostnadsfritt = Extrakostnad					
TILT & LYFT					
SAL130001		Manuell tilt (3° förinställt)	(justerbar 0°, 3°, 6° och 9°)		
SAL130002		Manuell tilt förberedd för elmoduler (3° förinställt)	(justerbar 0°, 3°, 6° och 9°)		
SAL130003		Elektrisk ställdonstilt 3° till 20°, ingen tyngdpunktsjustering			
SAL130004		Elektrisk tilt 0° till 30°	(0° - 30° tilt med tyngdpunktsjustering)		
SAL130005		Elektrisk tilt -5° till 25°	(-5° - 25° tilt med tyngdpunktsjustering, 3cm SH ökning)		
SAL130006		Elektrisk lyft/tilt kombinerad modul	(0° - 30° tilt och 30cm lyft)		
RYGGSTÖD					
STR030301		Ställbar ryggklädsel (48cm hög)	(2,5cm justering upp och ned)		
Rygghöjd	RH46	(1) 46cm	RH485 48,5cm	RH51 51cm	
JAY COMFORT RYGG					
JCL030006		Komfortrygg horisontella, ställbara band	(57cm rygghöjd)		
JCL030012		Komfortrygg horsontella ställbara band, djup kontur, passiv	(57cm rygghöjd)		
JCL030010		Komfortrygg horsontella ställbara band, djup kontur, aktiv	(57cm rygghöjd)		
JAY J3 ryggar					
Vid val av J3 rygg se separat beställningsunderlag för J3 ryggen för korrekt artikelnummer					
Ange artikelnummer:					
BÅLSTÖD					
STR030601		Bålstöd - korta (till optimarygg)			
STR030602		Bålstöd - långa (till Jay comfort rygg)			
RYGGSTÖDSVINKLING					
STR030018		Mekaniskt justerbart ryggstöd	(-4° - 16°; i steg om 4°)		
STR030019		Manuellt justerbart ryggstöd	(Gascylinder, -5° - 30°, 41 till 46 cm eller 48 till 51 cm djupjust. intervall)		
STR030020		Elektriskt justerbart ryggstöd	(-5° - 30°, 41 till 46 cm eller 48 till 51 cm djupjust. intervall)		
HUVUDSTÖD					
STR030415		Utan huvudstöd			
STR030416		Comfort huvudstöd med justerbara sidovingar	(monteras på körhandtagen med horisontell justering)		
STR030417		Skålformat huvudstöd 23 cm x 11 cm (9" x 4.5")	(monteras på körhandtagen med horisontell justering)		
JCL040001		JAY Comfort: Std comfort huvudstöd	(monteras på ryggstödet, endast komfortrygg)		
JCL040002		JAY Comfort: Flexibelt comfort huvudstöd	(monteras på ryggstödet, endast komfortrygg)		
ARMSTÖD					
STR040122		Uppfällbara, höjd- och vinkeljusterbara, med 385 x 60mm dynor	(lev med 36 cm sidoskydd)		
STR040123		Recline armstöd			
BENSTÖD DELADE					
STR050015		70° s/a benstöd			
STR050016		Manuellt vinkelställbara benstöd			
STR050018		Elektriskt självförlängande benstöd	(ej med -5° tilt)		
Tillbehör benstöd					
STR050041		Breddjusterbar benstödsinfästning	(20 mm justering utåt på vardera sida, standard med alla ELR och ALR benstöd)		
STR050037		Förlängda fästen för standard vadplattor			
STR050038		Comfort vadplattor	(val för STR050016 och STR050018, inkl. i STR050037)		
STR050039		Autokontakt för s/a benstöd	(val för STR050018)		
Fotplatterör för s/a benstöd					
STR050036		Underbenslängd 34 cm - 48 cm	(mätt från sitsplattan till fotplattan)		
FOTPLATTOR					
STR050022		Aluminium vinkeljusterbara	(lev med hälband)		
STR050023		Hel fotplatta			
1) Ej med manuell eller elektrisk ryggvinkling (STR030019 eller STR030020)				För mer information besök vår hemsida www.sunrisemedical.se © Sunrise Medical 2013 2/4	

= Standard = Kostnadsfritt = Extra kostnad												
ELEKTRONIK												
STR110002		VR2 90A heavy duty elektronik (endast i kombination med 10km/h motorer)										
STR110010		VR2 manöverbox (förberedd för 2 elfunktioner)										
STR110011		VR2 manöverbox med belysning & blinkers och ställdonsknappar										
STR110020		VR2 manöverbox endast ledsagare										
		VR2 montering		STR110052		HÖ	STR110053		VÄ			
STR110021		VR2 manöverbox Dual (brukare och ledsagare) (Dual Modul monteras alltid på hö sida)										
STR110030		VR2 belysningsmodul (förberedd för belysningstillval)										
STR110033		4 ställdons kontrollbox (1) (krävs för VR2 om fler än 2 elfunktioner väljs)										
R-Net Rehab Elektronik												
STR110015		R-Net LED manöverbox (förberedd för elsitsfunktioner)										
STR110016		R-Net LED manöverbox belysning & blinkers (lev med belysnings & elfunktionsknappar)										
STR110017		Färg LCD skärm JSM (Integrerad färgskärm med 2 stereo uttag, elfunktioner och belysning & blinkers)										
STR110020		R-Net manöverbox endast ledsagare (R-Net LED manöverbox enbart)										
		R-Net montering		STR110052		HÖ	STR110053		VÄ			
STR110021		R-Net manöverbox Dual (brukare och ledsagare) (Dual Modul monteras alltid på hö sida)										
STR110031		R-Net Belysningsmodul (förberedd för belysningstillval)										
STR110032		R-Net Sits- OCH Belysningsmodul (krävs om belysning och/eller mer än en elfunktion väljs)										
SAL090068		R-NET BLUETOOTH MODULE (r-net bluetooth datormuskontroll)										
R-NET SPECIALSTYRNINGAR (R-NET OMNI krävs; 2 buddy buttons rekommenderas)												
STR110101		R-NET OMNI färgskärm & Specialstyrningsmodul									 STR110131 STR110130  STR110132	
STR110102		OMNI inställd på scanning (lev med 10 tilldelningsbara funktioner genom DB9 gränssnitt)										
Montering fram												
STR110110		Flexi montering										
	Vä		Hö									
STR110121				STR110122								
STR110130		Proportionell kompakt Joystick för styrning										
STR110131		Switch it mini joystick för styrning										
STR110132		Switch-It 0-way joystick för styrning										
STR110150		Fast montering fram										
STR110151		Swing away montering fram										
	Vä		Hö									
STR110161				STR110162								
R-NET Huvudrelaterade specialstyrningar												
(om du redan valt ett standard huvudstöd är inte switch-it huvudstöd möjligt)												
STR110133		Switch-It huvudstöd / vuxen (OMNI krävs, 2 PB rekommenderas)									 STR110133  STR110139	
STR110134		Switch-It 0-way joystick som hakstyrning (OMNI krävs, 2 PB rekommenderas)										
STR110135		Proportionell hakstyrning (proportionell joystick; OMNI krävs; 2 PB rekommenderas)										
STR110136		Sug & Blås kontroll (tub och munstycke; OMNI krävs; 2 PB rekommenderas)										
STR110137		Switch it mini joystick som hakstyrning (OMNI krävs, 2 PB rekommenderas)										
STR110138		Switch-It proportionell huvudstyrning (OMNI krävs, 2 PB rekommenderas)										
STR110139		Prop. kompakt Joystick som hakstyrning (OMNI krävs, HMC flex switch kit inkl.)										
Huvudstyrning s/a												
STR110152		Manuell s/a										
		Elektrisk s/a (s/a manövrering genom separat kontakt)										
	Vä		Hö									
STR110161				STR110162								
STR110153		Styrd med piko button (manövreras via en piko button - välj färg nedan)										
STR110154		Styrd med "ribbon switch"										
Piko button (Tryckbrytare)												
STR110191		Röd	x 1	STR110192		Röd	x 2					
STR110193		Grön	x 1	STR110194		Grön	x 2					
STR110195		Gul	x 1	STR110196		Gul	x 2					
STR110197		Blå	x 1	STR110198		Blå	x 2					
Språkval för skärm R-NET (Manöverbox LCD och Omni)												
STR119000		Tyska	STR119005		Italienska	STR119010		Grekiska				
STR119001		Engelska	STR119006		Holländska	STR119011		Finska				
STR119002		Franska	STR119007		Belgien	STR119012		Tjeckiska				
STR119003		Spanska	STR119008		Norska	STR119013		Slovakiska				
STR119004		Portugisiska	STR119009		Svenska							
Se till att relevant språk väljs för RNET Omni displayen. Om språk inte väljs så är språket det som i huvudsak talas i det land som den levereras till.												
(1) Monteras alltid på samma sida som manöverboxen										För mer informaion besök vår hemsida www.sunrisemedical.se © Sunrise Medical 2013 3/4		

= Standard = Kostnadsfritt = Extrakostnad								
BELYSNING & BLINKERS (Manöverbox, Belysning eller elsits&belysning modul måste väljas)								
SAL110201		LED Belysning & blinkers						
KANTKLÄTTRARE								
SAL090037		Utan kantklättrare						
SAL090038		Kantklättrare						
HJUL MED FRIKOPPLINGSMEKANISM (30 mm ytterligare totalbredd)								
SAL070028		Hjul med frikopplingsmekanism 9" massiva länkhjul, 13" massiva drivhjul						
LÄNKHJUL OCH DRIVHJUL								
länkhjul								
SAL080307		9" massiva länkhjul						
SAL080308		10" massiva länkhjul		SAL080309		10" luftfyllda länkhjul		
drivhjul								
SAL070033		14" massiva mönstrade (Knobbly) drivhjul		SAL070034		14" luftfyllda mönstrade (Knobbly) drivhjul		
HASTIGHET								
SAL100603		10km/h 2-polig						
SAL100604		10km/h 4-Polig HD Motor						
FÄRG UNDERREDE (ramfärgen är alltid svart)								
SAL140001		Vit	SAL140002		Röd	SAL140003		Blå
BATTERIER								
SAL160001		60Ah Gel Batterier						
SAL160002		70Ah Gel Batterier						
SAL160009		Utan batterier						
LADDARE								
		8A Laddare						
SAL160109		Utan laddare						
TILLBEHÖR								
		Fästöglor för transport						
SAL090039		DAHL Bilfäste förberedd gränssnitt (1)						
SAL090003		Kryckhållare						
SAL090022		Sitthöjd utökningskit 30mm (ej med ställdonstilt)						
SAL090040		Swing- away bord 41- 48 cm						
SAL090041		Swing- away bord 46 - 51 cm						
SAL090062		Swing away bordsmonterad centerstyrning (högersidig s/a, R-Net LED JSM only)						
SAL090005		Bälte						
		Programmeringsdosa DTT (R-Net/VR2 programmeringsdosa)						
SAL090063		VR2 programmeringskabel	SAL090064		R-Net programmeringskabel			
SAL090065		P&G PC programmeringsutrustning (VR2 programmeringsdosa)						
SAL090066		R-Net PC Programmeringsdosa (R-Net programmeringsdosa)						
SAL090067		Backspegel						
SAL090069		Bluetooth USB datamuskottagare (om bluetooth saknas på datorn)						
(1) Kontakta DAHL direkt för särskild bil/dockningsenhet på www.dahl-engineering.dk								
Sunrise Medical AB Box 9232 400 95 Göteborg Tel: 031-7483700 Fax: 031-7483737							För mer information besök vår hemsida www.sunrisemedical.se © Sunrise Medical 2013 4/4	







BRUKARMÅTT FÖR BUILT 4 ME

Vi har som mål att förse er med en stol som passar dina behov och krav.
För att vi ska kunna göra detta på ett effektivt sätt måste vi få mått på brukaren. Vänligen fyll i nedan.

Brukarvikt: _____

Brukarmått
cm

1	Topp av huvud till sits	
2	Topp av axel till sits	
3	Armbåge till sits	
4	Bröstdjup	
5	Reellt sittdjup	
6	Fotlängd	
7	Underarmslängd	
8	Axelbredd	
9	Bröstbredd	
10	Höftbredd	
11	Underbenslängd vänster	
12	Underbenslängd höger	



Sittbredd:
Från insida sidoskydd till
insida sidoskydd.

Sittdjup:
Från främre delen av sitsen
till mitten av ryggdynan.

Rygghöjd:
Från toppen av sitsplattan till topp av ryggdyna.

SITSHÖJDSOPTIONER

	Drivhjuls- storlek	Sitsinfästning för ställdonstilt	Sitsinfästning för moduler	30° Tilt modul	Lyft/Tilt modul
Möjliga sitthöjder	12,5"	42cm	44cm	46cm	47cm
	14"	43cm	45cm	47cm	48cm