

RAUS INS LEBEN!

MIT KLEINEM
ELEKTROMOBIL-
LEXIKON –

DAMIT SIE SICHER
UNTERWEGS SIND!

S-SERIES
— PREMIUM SCOOTER RANGE —

S400

S425

S700

DIE INNOVATIVEN ELEKTROMOBILE DER MARKE STERLING

Freunde im Park treffen, eine Shoppingtour im Einkaufszentrum oder einen längeren Tagesausflug mit der Familie – die neuen, zuverlässigen Elektromobile der S-Serie von Sterling bringen **Sie raus ins Leben!** Mit vielen praktischen Funktionen, maximaler Sicherheit, erstklassigen Fahreigenschaften und moderner Optik – wählen Sie selbst, welches Elektromobil der ideale Partner für Ihre Anforderungen ist!

IHRE SICHERHEIT IST UNS SEHR WICHTIG

Auf unsere Sterling Elektromobile können Sie sich verlassen: Seit 2002 vertreiben wir die Sterling Elektromobile auf dem deutschen Markt. Durch unsere langjährige Kompetenz in dieser Branche stehen unsere Elektromobile für hohe Qualität, maximale Sicherheit, leistungsstarke Fahreigenschaften und moderne Eleganz.

S425





S700



S400



WHERE YOU WANT TO BE.

S400

GROSS. STADT. LEBEN. DAS WENDIGE STADTMOBIL

Das S400 Elektromobil (6km/h) mit umfangreichen Funktionen ist sehr wendig und leicht zu steuern, z. B. in Einkaufszentren oder belebten Innenstädten. Mit seiner komfortablen Vollfederung als Standardausstattung wird jede Fahrt zu einem Vergnügen.

Mit den 38 Ah Batterien ist das S400 Elektromobil ideal geeignet für Stadtfahrten. Durch die helle, energiesparende Beleuchtung werden Sie beim Einkauf spät abends genauso gut gesehen wie tagsüber.

Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:18.51.05.1034





Höchstgeschwindigkeit
6 km/h



Farbe
Silbermetallic



Batterien
38 Ah



Radgröße
25 cm



Max. Nutzergewicht
136 kg

S425

KOMPAKT. KLASSE. MOBIL. DER KOMPAKT OUTDOOR-EXPERTE

Das S425 Elektromobil weist alle Funktionen des kleinen Bruders S400 auf, jedoch mit zusätzlicher Leistung!

Mit der Kombination aus hellen LED Rücklichtern & Blinkern, komfortabler Vollfederung und einer Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h ist der S425 bestens für die Fahrt auf der Straße geeignet.

Dank der größeren Räder lassen sich Bordsteinkanten und übliche Hindernisse im Freien einfacher überwinden. Längere Fahrten können durch die größeren 55 Ah Batterien leichter bewältigt werden.





Höchstgeschwindigkeit
12 km/h



Farbe
Carbonmetallic



Batterien
55 Ah



Radgröße
30 cm



Max. Nutzergewicht
150 kg

S700

WELT. STAR. PERFORMANCE. DER LEISTUNGSSTARKE AUSFLUGSPARTNER

Das luxuriöse S700 Elektromobil mit hervorragender Leistung ist der perfekte Begleiter für Ihr Abenteuer im Freien und bringt Sie sicher ans Ziel. Die hohe Batteriekapazität von 75 Ah liefert ausreichend Leistung für größere Reichweiten und ermöglicht eine beachtliche Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h.

Durch die extrem leistungsstarken Fahreigenschaften des S700 können Steigungen/Gefälle und höhere Bordsteine problemlos befahren werden. Die großen Reifen und die hochentwickelte 4-Rad-Federung sorgen für angenehmen, ruhigen Fahrspaß.

Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:18.51.05.1033 (6km/h)





Höchstgeschwindigkeit
6 km/h / 12 km/h / 15 km/h



Farbe
Silber- / Carbon- / Schwarzmetallic



Batterien
75 Ah



Radgröße
33 cm



Max. Nutzergewicht
160 kg

SEHEN. SICHTBAR. SICHER. **DIE HELLE BELEUCHTUNG**

Helle, leistungsstarke Beleuchtung,
für den Straßenverkehr zugelassen.



INNOVATIVES DESIGN

Mit der hochentwickelten LED Beleuchtungstechnologie sind die Elektromobile der S-Serie 400 mal energieeffizienter als herkömmliche Glühlampen. Für Sie bedeutet dies eine höhere Batterieleistung und eine größere Reichweite bei jeder Fahrt.

Sicherheit als Standard: Alle Modelle der S-Serie sind mit gut sichtbaren Blinkern, Schlussleuchten und Bremslichtern ausgestattet.



→ **Innovative, aktive Sicherheitsräder**
Werden bei der Fahrt über Hindernisse angehoben und sorgen für mehr Sicherheit an Steigungen/Gefällen.





Großes, wasserfestes Soft Touch Display mit einfacher Geschwindigkeitseinstellung, LED Batterieanzeige und leistungsstarker Hupe.

Die Wig-Wag-Steuerung mittels Daumen oder Finger für eine einfache Bedienung des Elektromobiles.

STILVOLL. STEUERN.

Die einzigartige Konstruktion der Wig-Wag-Steuerung, einfach mit Finger- oder Daumenschalter zu bedienen, gibt hohe Sicherheit. Mit dem großen, ergonomisch gestalteten Delta-Lenker inklusive Handablagefläche wird jede Fahrt zu einem Fahrvergnügen.



Sicherheit und Stil als Standard – alle Elektromobile der S-Serie sind mit zwei Spiegel im Carbon-Design ausgestattet.



Der abnehmbare Korb mit Tragegriff ist praktisch zum Einkaufen.

SITZVERGNÜGEN KOMFORT BEI JEDER FAHRT

Die ausgereifte Sitzlösung der Elektromobile **S400**, **S425** und **S700** bietet Komfort auf höchstem Niveau: Von der Verstellung von Sitzhöhe und Sitztiefe sowie dem Rückenwinkel bis hin zu den hochklappbaren, breiten-, winkel- und tiefenverstellbaren Armlehnen. Das Wohlfühlen beginnt bereits vor Fahrtantritt. Eine gute Passform des Elektromobil-Sitzes, eine höhenverstellbare Nackenstütze und die serienmäßig vielseitig verstellbaren Armlehnen vermitteln ein sicheres Gefühl schon vor der Fahrt. Der luxuriöse Komfort-Sitz des **S700** bietet selbst groß gewachsenen Personen ein überaus bequemes Sitzenerlebnis. Auch der Härtegrad des Komfort-Sitzes lässt Vorfreude auf die Fahrt aufkommen.





→ Sitzdrehung zur Seite ermöglicht einen besonders bequemen Einstieg



Mit dem mehrfach verstellbaren luxuriösen Sitz ist jede Fahrt eine komfortable Fahrt.

S-SERIE ELEKTROMOBIL ZUBEHÖR

Großes Zubehörangebot
für noch mehr Fahrspaß.



// ABDECKPLANE

Passend für alle Modelle.
Bestellnummer 22219098



// SITZABDECKUNG

Passend für alle Modelle.
Bestellnummer 22219097



// BEINABDECKUNG

Wetterfest, mit hoher
Wärmefunktion durch
Innenfüterung.
Bestellnummer 22219099



// KOMPLETTER WETTER- SCHUTZ

Passend für alle Modelle.
Seitlicher Reißverschluss zum
leichten An- und Ausziehen.
Bestellnummer 22219100



// KRÜCKEN ODER GEHSTOCKHALTER

An der Rückseite des Sitzes
zu befestigen.
Passend für alle Modelle.
Bestellnummer 22219094



// KRÜCKEN ODER GEHSTOCKHALTER

Hinter dem Sitz (niedrig/links).
Passend für alle Modelle.
Bestellnummer 22219095



// SAUERSTOFFFLASCHENHALTER

Zur Befestigung am Sitz.
Mit Trägern.

Bestellnummer 22219093



**// ROLLSTUHL- ODER
ROLLATOR-HALTERUNG**

Passend für alle Modelle.

Bestellnummer 22219096



**// SPEZIAL-FEDERUNG
(2ER-SET)**

Einbausatz für die Modelle
S400 / S425. Sorgt für stabilere
Fahreigenschaften. Für die
hintere Achse.

Bestellnummer 222191066



// LADEGERÄT

Ermöglicht das Laden einer
2. Batterie außerhalb des
Scooters.

Bestellnummer 22219103



// STVO WARNDREIECK

Mit Kopfstützenbefestigung.

Bestellnummer 22219105



// RÄDER-SET FÜR S400

Pannensichere Bereifung mit
komplettem Montagezubehör
und Bremsscheibe.

Bestellnummer 22219107



// RÄDER-SET FÜR S425

Pannensichere Bereifung mit
komplettem Montagezubehör
und Bremsscheibe.

Bestellnummer 22219108



// RÄDER-SET FÜR S700

Pannensichere Bereifung mit
komplettem Montagezubehör
und Bremsscheibe.

Bestellnummer 22219102

UNSER KLEINES ELEKTROMOBIL- LEXIKON

Damit Sie sicherer unterwegs sind!

FÜHRERSCHEINPFLICHTIG?

Alle Sterling Elektromobile dürfen ohne Führerschein gefahren werden. Das Mindestalter beträgt 15 Jahre. Ist die Höchstgeschwindigkeit auf 10 km/h oder weniger reduziert und wird das Elektromobil von einem Menschen mit Behinderung geführt, besteht kein Mindestalter.

HAFTPFLICHTVERSICHERUNGSPFLICHT BENÖTIGT?

Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit bis max. 6 km/h sind nicht versicherungspflichtig. Sie sind in der Regel über Ihre normale Haftpflichtversicherung abgesichert. Wichtig ist, dass Sie die Nutzung Ihrer Versicherung bei Nutzungsbeginn anzeigen. Elektromobile mit einer höheren Geschwindigkeit als 6 km/h sind versicherungspflichtig. Sie müssen eine spezielle Haftpflichtversicherung für Ihr Elektromobil abschließen und erhalten dann ein Versicherungskennzeichen (wie bei einem Mofa), das am Elektromobil gut sichtbar angebracht werden muss. Dieses Kennzeichen ist ab ca. 50 Euro im Jahr erhältlich und die Versicherung kann im Internet oder bei Ihrem Versicherungsvertreter abgeschlossen werden.

HANDY-NUTZUNG – WÄHREND DES FAHRENS ERLAUBT?

Nehmen Sie mit Ihrem Elektromobil am öffentlichen Straßenverkehr teil, ist es nicht erlaubt, mit Ihrem Smartphone ohne Freisprecheinrichtung zu telefonieren.

HELM-PFLICHT?

Nein, es besteht keine Helmpflicht!

MOBIL MIT DEM ELEKTROMOBIL IM ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHR (ÖPNV)?

Die Nutzung des ÖPNV kann zu Problemen führen. Nicht alle Transportmittel sind dafür ausgestattet, Elektromobile mitsamt Fahrer zu befördern. Deshalb sollten Sie vor Antritt einer Bahn- oder Busfahrt Rücksprache mit dem jeweiligen Verkehrsunternehmen halten.

PARKEN?

Ein Elektromobil kann überall dort geparkt werden, wo auch Fahrräder abgestellt werden dürfen. Bei einer Mietwohnung haben Sie die Pflicht, Ihr Elektromobil im Hausflur so abzustellen, dass der Durchgang für andere Personen sowie Fluchtwege nicht behindert werden. Falls Ihr Elektromobil von einem Kostenträger bezahlt wird, sind Sie dazu verpflichtet, für eine angemessene Abstellmöglichkeit zu sorgen.

TÜV?

Alle Elektromobile mit einer Höchstgeschwindigkeit über 6 km/h benötigen eine Betriebserlaubnis. Das Fahrzeug wird in der Regel beim Hersteller vom TÜV abgenommen und erhält, sofern alle notwendigen Kriterien erfüllt sind, eine Betriebserlaubnis als Krankenfahrstuhl. Diese muss der Fahrzeug-Fahrer immer mit sich führen. Eine TÜV-Überprüfung alle 2 Jahre entfällt, da Krankenfahrstühle bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h keine Zulassung benötigen.

WO DÜRFEN ELEKTROMOBILE FAHREN?

Innerhalb geschlossener Ortschaften sollen Elektromobile grundsätzlich die Fahrbahn benutzen. Jedoch erntet man mit diesem Verhalten von Autofahrern oft Unverständnis und wird als Verkehrshindernis angesehen. Daher dürfen Elektromobile auch dort gefahren werden, wo Fußgänger unterwegs sind, also in Fußgängerzonen, in Einkaufspassagen, im Park etc., allerdings nur mit Schrittgeschwindigkeit. Fahrradwege sind ausschließlich für Radfahrer vorgesehen und dürfen von Elektromobilen nicht befahren werden. Bei einem gemeinsamen Rad- und Fußgängerweg ist das Befahren mit einem Elektromobil zulässig. Diese Wege sind mit einem runden, blauen Schild gekennzeichnet, auf dem sowohl ein Fußgänger als auch ein Fahrrad abgebildet ist. Das Befahren von Autobahnen oder Bundesstraßen ist mit einem Elektromobil nicht gestattet.



TECHNISCHE DATEN

STERLING ELEKTROMOBIL ZUBEHÖR	S400	S425	S700
Höchstgeschwindigkeit	6 km/h	12 km/h	6 km/h, 12 km/h, 15 km/h
Max. Nutzergewicht	136 kg	150 kg	160 kg
Batteriekapazität / Ladegerät	38 Ah x 2 / 5 A	55 Ah x 2 / 8 A	75 Ah x 2 / 8 A
Max. potenzielle Reichweite*	36 km	42 km	55 km
Max. Leistung (Spitze)	1000 W	1200 W	2700 W
LED-Beleuchtung	Ja	Rücklichter & Blinker	Ja**
Verstellbare Lenksäule & Wig-Wag-Steuerung	Ja	Ja	Ja
Vollfederung	Ja	Ja	Ja - erweitert
Bereifung (mit Luft gefüllt)	25 cm Reifen	30 cm Reifen	33 cm Reifen
Gesamtbreite/-länge	64 cm / 134 cm	66 cm / 135 cm	67 cm / 150 cm
Sitzbreite x Sitztiefe	46 cm x 46 cm	49 cm x 49 cm	49 cm x 49 cm
Sitzhöhenbereich	45 cm - 50 cm	45 cm - 50 cm	45 cm - 50 cm
Mindestwendekreis	1,9 m	2,0 m	2,2 m
Farbe	Silbermetallic	Carbonmetallic	Silbermetallic / Schwarz / Carbonmetallic
Elektromobilgewicht inkl. Batterien	109 kg	117 kg	146 kg
Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.	18.51.05.1034	-	18.51.05.1033 (6km/h Version)

* Max. potenzielle Reichweite basiert auf Branchenvergleichswerten für ähnliche Produkte und Batteriekapazitäten **12 & 15 km/h Varianten nur Rücklichter und Blinker

In ganz Europa haben sich Tausende von Menschen mit Hilfe eines STERLING Elektromobils von Sunrise Medical das Leben leichter gemacht. Seit über 30 Jahren steht die Marke Sterling für Elektromobile mit höchster Qualität, maximaler Sicherheit und größtmöglichem Komfort. Weitere Informationen zu den Produktoptionen entnehmen Sie bitte dem Bestellformular auf unserer Webseite. Dieses Dokument können Sie auch unter www.SunriseMedical.de im PDF-Format in größerer Schrift ansehen.



Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4
 69254 Malsch/HD
 Tel.: +49 (0) 72 53 / 9 80-0
 Fax: +49 (0) 72 53 / 9 80-222
 E-Mail: kundenservice@sunrisemedical.de
www.SunriseMedical.de