

HELIUM

MOCNY ZAWODNIK





HELIUM

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Nowa generacja Helium to kolejne innowacje obejmujące nowe funkcje i technologie, co przekłada się na niezwykle wytrzymały, sztywny i ultralekki wózek oferujący nieograniczone możliwości. Jego imponująca łatwość prowadzenia i natychmiastowe reakcje nawet na najłżejszy ruch użytkownika sprawiają, że Helium to idealny towarzysz w codziennym życiu.

Bez względu na miejsce, sytuację i cel podróży, na wózek Quickie Helium można liczyć w każdych okolicznościach.



// NIEZWYKLE LEKKI, A JEDNOCZEŚNIE WYTRZYMAŁY I TRWAŁY

Dzięki najnowocześniejszym materiałom i procesom produkcji, wózek Helium może ważyć zaledwie 6,4 kg, przy maksymalnej wadze użytkownika do 125 kg.

// RAMA SPORTOWA, KOMPAKTOWA 88° (OPCJONALNIE)

Jeszcze bardziej kompaktowa konstrukcja i jeszcze atrakcyjniejszy wygląd wózka, szczególnie w przypadku użytkowników preferujących większy kąt nachylenia siedziska.

// ULTRALEKKA TECHNOLOGIA

Dzięki najnowocześniejszym technologiom formowania (takim jak hydroformowanie) rura mocująca kółka przednie charakteryzuje się unikatową konstrukcją, dzięki czemu jest jednocześnie niezwykle lekka i sztywna.

// MINIMALISTYCZNY PODNÓŻEK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Lekki i stylowy podnóżek z regulacją kąta, i głębokości, sprawia, że stopy można ułożyć jeszcze bliżej siebie.



❶ WYTRZYMAŁA RAMA

Prosta, aktywna konstrukcja z otwartą ramą pozwala na wygodne ułożenie nóg.

❷ OWALNA RURKA POPRZECZNA Z GUMOWYM UCHWYTEM

Owalna rurka poprzeczna zapewnia możliwość bezpiecznego, ergonomicznego unoszenia wózka na czas transportu i wygodnej obsługi.

❸ KARBONOWA RURKA OSI

Karbonowa rurka osi jest sztywna, a jej maksymalny ciężar został zmniejszony. Ogromne wrażenie robi nie tylko jej wytrzymałość, ale i wyjątkowy wygląd.



ZAPROJEKTOWANE BY PORUSZAĆ

Minimalistyczna, ultranowoczesna konstrukcja wózka Helium schodzi na dalszy plan, aby to użytkownik znajdował się w centrum zainteresowania. Wózek powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika, a także jego osobowości i stylu życia.



// ULTRANOWOCZESNE OPARCIE FREESTYLE (OPCJONALNIE)

To opcjonalne, innowacyjne oparcie montowane na wózku usuwa przeszkody na drodze do niezależności, zapewniając górnej części ciała pełen zakres ruchu.

Niepowtarzalny styl systemu oparć Freestyle nadaje wózkom Helium prawdziwą oryginalność. Obudowa oparcia z włókna węglowego to najlżejsze rozwiązanie, a obudowa aluminiowa w kolorze ramy zapewnia unikatowy wygląd. Oba rozwiązania poprawiają stabilność tułowia, dzięki czemu użytkownik może się cieszyć aktywnym życiem.


// WYJĄTKOWY WYGLĄD

Wybraną kolorystykę można dodatkowo podkreślić za pomocą 3 anodowanych opcji kolorystycznych obręczy i piast tylnych kół



// SPERSONALIZOWANA KONSTRUKCJA DZIĘKI GRAFICE NA RAMIE „FLOATING DOTS”

Wózek Helium można także spersonalizować dzięki jednemu z nowoczesnych wzorów na ramie (inspirowanych najnowocześniejszą technologią przemysłu rowerowego).



// TWÓJ HELIUM, TWÓJ KOLOR

Możliwość wyboru jednego z 32 przyciągających uwagę kolorów.



// ZBUDUJ SWÓJ IMAGE

Dostępnych jest 5 różnych stylów widelców i obręczy kółek przednich, naklejek, wporników oparć i tulei mocowania osi kół





JEDEN DUCH DWIE KONCEPCJE



HELIUM

// Z REGULACJĄ

Wózek Helium imponuje prostotą konstrukcji, a także licznymi opcjami regulacji. Nieskończenie wiele możliwości dostosowania środka ciężkości pozwala zmieniać właściwości jezdne od bardzo bezpiecznych ustawień po najwyższą zwrotność. Można także zmienić kąt nachylenia oparcia oraz precyzyjnie dostosować wysokość siedziska z tyłu o ± 10 mm, dzięki czemu wózek dopasowuje się do użytkownika.



HELIUM PRO

// HELIUM PRO

Helium Pro to wersja Helium ze spawaną ramą. Stała oś zapewnia najwyższy poziom sztywności i najlepsze właściwości jezdne. Aby dodatkowo zminimalizować konstrukcję, dostępne jest również spawane oparcie.

OPCJE

Wózek można skonfigurować pod kątem indywidualnych potrzeb. Więcej informacji na temat dostępnych opcji można znaleźć w formularzu zamówienia Helium.



// RĄCZKI DO PROWADZENIA DLA OPARCIA TYPU FREESTYLE

Opcjonalne rączki do prowadzenia Freestyle można demontować, więc są dostępne zawsze, gdy są potrzebne.



// OWALNA RURKA OPARCIA

Z ergonomicznym uchwytem do unoszenia i przenoszenia. Lamówka tapicerki dostępna jest w 5 opcjach kolorystycznych.



// OSŁONY BOCZNE Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Wysoko zindywidualizowane i lekkie osłony boczne o wyjątkowym wyglądzie.



// WIDELCE JEDNORAMIENNE

Jednoramienne widelce, szczególnie w połączeniu z kolorowymi widelcami aluminiowymi, zapewniają wózkowi niepowtarzalne wykończenie.



// PODNÓŻEK Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

Lekki i stylowy podnóżek z regulacją kąta nachylenia i głębokości.



// TAPICERKA SIEDZISKA CLIP STYLE

Lekkie rozwiązanie umożliwiające regulację siedziska. Możliwa jest regulacja naprężenia wszystkich pasów.



// PODWÓJNA BLOKADA OPARCIA PRZY ZŁOŻENIU

Ta opcja blokuje złożone oparcie, co jest funkcją przydatną przy chowaniu wózka.



// CIĄGI SURGE® LT

Pasek z gumy Gripton na ergonomicznych, owalnych ciągach zapewnia maksymalnie pewny chwyt.

DANE TECHNICZNE

HELIUM // WÓZEK NA RAMIE SZTYWNEJ

Maks. waga Użytkownika	125 kg (100 kg z kołami Proton, tapicerką clip style & owalnym oparciem)	Całkowita długość	910 mm
Rama	Helium & Helium Pro	Całkowita wysokość	1120 mm
Taliowanie	0 mm, 10 mm & 30 mm (z każdej strony)	Maks. szerokość cofania	880 mm
Kąt ramy	100° / 92° / 88°	Maks. bezpieczne nachylenie	7°
Szerokość siedziska	320 - 460 mm	Kółka przednie	3"/4"/5"/6"
Głębokość siedziska	340 - 480 mm	Koła tylne	24"/25"
Wysokość siedziska z przodu	430 - 570 mm	Waga wózka	Od 6,4 kg dla Helium Pro; Helium od 6,8 kg
Wysokość siedziska z tyłu	370 - 500 mm	Waga po demontażu	Od 4,8 kg
Wysokość oparcia	250 - 450 mm	Waga najcięższej części	2,1 kg
Kąt pochylenia oparcia	od -31° do +15° co 3.5°	Części demontowalne	Koła tylne (demontowane tylko do transportu)
Środek ciężkości (COG)	Helium: standardowo 84 mm regulacja od 20 do 104 mm	Kolory	32 kolory
Pochylenie kół	0°, 3° 6° i 9°	Crash test	Tak (testowany zgodnie z ISO 7176-19 z wyłączeniem ramy Helium Pro i oparcia freestyle)
Całkowita szerokość	SS + 170 mm (0°); SS + 230 mm (3°); SS + 290 mm (6°); SS + 350 mm (9°). Dla wybranych konfiguracji SS może wynieść 700 mm.	Transport bez Użytkownika	Dozwolony do transportu (w samochodzie czy samolocie)
		Przeznaczenie i środowisko	Dla Użytkowników z ograniczoną mobilnością (dzieci & dorośli); produkt do samodzielnego użytkowania lub opieki, do użytku wewnątrz i na zewnątrz.



Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.

Elektronowa 6
94-103 Łódź
Tel.: +48 42 275 83 38
Fax: +48 42 209 35 23
E-Mail: pl@sunrisemedical.de
www.Sunrise-Medical.pl

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o zapoznanie się z formularzem zamówienia na naszej stronie internetowej.
Broşura jest również dostępna w wersji PDF na www.Sunrise-Medical.pl

