



Factureren aan:

Naam:

Straat:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Leveren aan:

Naam:

Adres:

Plaats:

Postcode:

Land:

Tel:

Fax:

Order datum:

Inkooporder:

Uw referentie:



Sunrise order nr:

- ☐ Order
☐ Offerte
☐ Built-4-Me

◇ = Standaard

□ = Meerprijs

○ = Geen meer-/minderprijs



Customer Service: cs@sunrisemedical.nl

Max. gebruikersgewicht: **160 kg**

Gewicht client: kg

Altijd invullen voor juiste configuratie

Basisprijs vanaf € 10.618,- (exclusief BTW)

Geldig tot eerstvolgende wijziging of uiterlijk 31-12-2025.

Wijzigingen voorbehouden. Op alle transacties zijn de algemene voorwaarden van Sunrise Medical HCM B.V. van toepassing.

Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.sunrisemedical.nl/algemene-voorwaarden

AANDRIJFWIELPOSITIE

SEP000009	☐ Q700 M	(MWA aandrijving)	515
SEP000017	☐ Q700 F	(VWA aandrijving)	gm
SEP000018	☐ Q700 R	(AWA aandrijving)	gm

SNELHEID

SEP180009	☐ 6 km/u (4-polig)	(8 km motor)	gm
SEP180010	☒ 8 km/u (4-polig)		std
SEP180007	☐ 10 km/u (4-polig)	(80Ah accu's aanbevolen)(bij VWA, gyro tracking aanbevolen)	1.164
SEP180008	☐ 12,5 km/u (4-polig) (1)	(80Ah accu's aanbevolen)	1.911
SEP110009	☐ Gyro tracking control system	(alleen i.c.m. R-net)	1.364
SEP110014	☐ Zonder gyro tracking control system		gm

AANDRIJFWIELEN

SEP070034	☒ 14" lucht blokprofiel	std
SEP070032	☐ 14" lucht V-profiel	gm
SEP070031	☐ 14" massief V-profiel	256
SEP070033	☐ 14" massief blokprofiel	256

ZWENKWIELEN

MWA

SEP080206	☒ 6" massieve zwenkwiezen voor en achter	std
-----------	---	-----

VWA

SEP080211	☒ 9" lucht zwenkwiezen	std
SEP080210	☐ 9" massieve zwenkwiezen	182

AWA

SEP080211	☒ 9" lucht zwenkwiezen	std
SEP080210	☐ 9" massieve zwenkwiezen	182
SEP080212	☐ 10" lucht zwenkwiezen	110

SPATBORDEN (alleen i.c.m. VWA en AWA)

SEP010007	☐ Spatbord t.b.v. aandrijfwiezen	(ontwerp op basis van 14")	120
SEP010008	☐ Spatbord t.b.v. zwenkwiezen	(alleen i.c.m. 9")	120

KLEURACCENT (banden, velgen en frame zijn altijd zwart)

SEP140001	☐ Wit	gm
SEP140005	☐ Groen	gm
SEP140003	☐ Blauw	gm
SEP140004	☐ Mat zwart	gm
SEP140006	☐ Oranje	gm
SEP140002	☐ Rood	gm
SEP140007	☐ Zilver	gm

(1) zitdiepte 400 tot 440 mm wordt geadviseerd tot een max. gebruikersgewicht van 75 kg bij 12,5 km/u
zitdiepte 460 tot 500 mm wordt geadviseerd tot een max. gebruikersgewicht van 90 kg bij 12,5 km/u
zitdiepte 500 tot 560 mm wordt geadviseerd tot een max. gebruikersgewicht van 160 kg bij 12,5 km/u

Voor meer informatie
bezoek onze website

www.SunriseMedical.nl

Q700 Sedeo PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

ACCU'S

(paar)

SEP160001	□ 60 Ah onderhoudsvrije accu's	873	
SEP160005	□ 80 Ah onderhoudsvrije accu's (alleen met batterijlader 220 V/ 10A om de oplaadtijd te verkorten)	1.026	
SEP160009	○ Zonder accu's	gm	

LADER

SEP160101	□ Automatische lader, 220V/8A	558	
SEP160104	□ Automatische lader, 220V/10A (aanbevolen bij 80Ah accu's)	698	
SEP160109	○ Zonder lader	gm	

ZITHOOGTE

Zithoogte (mm)

	SH415	SH425	SH44	SH45	SH465	SH49
Zitverstellingsopties	415 (*)	425 (*)	440 (*) (2)	450 (2)	465	490
Mechanische kantelinstelling	○		○		○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot 45°					○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 30°	○ (1)		○		○	○
Elektrische kantelverstelling -5° tot -25°					○	○
Elektrische kantelverstelling 0° tot 50°	○ (1)		○		○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°		○		○	○	○
Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°		○		○	○	○

Zithoogte gemeten van grond tot aan voorzijde zitplaat bij 0° kantel

* alleen i.c.m. 60 Ah accu's

* niet i.c.m. single post armsteunen (SEP040019 en SEP040021)

ZITVERSTELLING OPTIES

SEP130011	◇ Mechanische kantelinstelling (instelbaar 0°, 3°, 6°, 9°; af fabriek 6°)	std	
SEP130004	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 30° (niet i.c.m. VR2 drive only)	1.802	
SEP130012	□ Elektrische kantelverstelling -5° tot 25° (niet i.c.m. VR2 drive only)	1.802	
SEP130007	□ Elektrische kantelverstelling 0° tot 50° (niet i.c.m. VR2 drive only en ZD 560 mm)	2.161	
SEP130005	□ Elektrische kantelverstelling -5° tot 45° (niet i.c.m. VR2 drive only)	2.161	
SEP130009	□ Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 30°	5.767	
SEP130006	□ Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°	6.118	
SEP030083	◇ Mechanische rughoekinstelling 90° - 120°	std	
SEP030084	□ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, rechts (niet aan bedieningskastzijde)	245	
SEP030085	□ Gasveer rughoekverstelling 90° - 130°, bedienbaar door gebruiker, links (niet aan bedieningskastzijde)	245	
SEP030086	□ Elektrische rughoekverstelling 90° tot 130° (niet i.c.m. VR2 drive only)	1.761	
SEP030087	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie (niet i.c.m. VR2 drive only)	3.570	
SEP030229	□ Biomechanische elektrische rughoekverstelling 90° tot 150°, met 100 mm schuifkrachtreductie met relax functie (niet i.c.m. VR2 drive only) (alleen i.c.m. SEP130006 Hoog/laag en kantelverstelling 0° tot 50°)	3.570	
SEP030098	□ Neerklapbare rugleuning, quick release	81	

C-ME FUNCTIE

SEP110035	◇ C-Me functie, inactief	std	
SEP110034	○ C-Me functie, actief (let op: max. gebruikersgewicht naar 136 kg)	gm	

ZITRAIL

SEP020069	◇ Zitrail lang, zitdiepte 460 - 560 mm (niet i.c.m. zitbreedte 380 en 420 mm)	std	
SEP020085	□ Zitrail kort, zitdiepte 400 - 560 mm	110	

ZITKUSSEN TYPE

SEP020027	○ SEDEO zitkussen	gm	
SEP020070	○ Zonder zitkussen	gm	
Voor Jay zitkussens, zie orderformulieren Jay			

SEDEO PRO ZITTINGBREEDTE EN -DIEPTE

		Kussenbreedte in mm (effectieve zitbreedte kan tot 40 mm smaller worden ingesteld, met uitzondering van ZB 380)					
SEDEO kussendiepte	Zitdiepte ingesteld op	380	420	460	500	540	560
460 mm	400	○	○	○	○	□	□
	420	○	○	○	○	□	□
	440	○	○	○	○	□	□
500 mm	460	○	○	○	○	□	□
	480	○	○	○	○	□	□
	500	○	○	○	○	□	□
560 mm	520	□	□	□	□	□	□
	540	□	□	□	□	□	□
	560	□	□	□	□	□	□

€ 117

€ 156

De zitbreedte kan ingesteld worden van 380 tot 560 mm door middel van de zitplaat en armsteunen.

De zitdiepte kan ingesteld worden van 400 tot 560 mm door middel van de rugleuning.

SEDEO PRO ZITKUSSEN

SEP020073	◇ SEDEO PRO zitkussen geprofileerd, 70 mm hoog	std	
SEP020074	□ SEDEO PRO zitkussen traagschuim, 70 mm hoog (alleen met SEDEO incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	294	
SEP020075	□ SEDEO PRO zitkussen support, 90 mm hoog (max. gebruikersgewicht 100 kg)	360	
SEP020076	□ SEDEO PRO zitkussen support TR, 90 mm hoog	402	
SEP020077	□ SEDEO PRO zitkussen formseat, 110 mm hoog (alleen met SEDEO incontinentiehoes)(niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	491	
SEP020078	□ SEDEO PRO zitkussen stabilizer, 90 mm hoog (kies voor één zitbreedte groter)	445	
	○ Afwijkend zitkussen, vraag aan via B4M	gm	

(1) niet mogelijk i.c.m. single post armsteunen (SEP040019 en SEP040021)
(2) in geval van een MWA en 0-30, 0-50 kantel of hoog/laagverstelling niet mogelijk i.c.m. single post armsteunen (SEP040019 en SEP040021)

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl
© Sunrise Medical 2025 pagina 2/8

Q700 Sedeo PRO

☒ Standaard
 ☐ = Geen meer-/minderprijs
 ☐ = Meerprijs

SEDEO PRO ZITKUSSENHOES			
SEP020518	☐ SEDEO PRO incontinentiehoes	gm	
SEP020080	☐ SEDEO PRO comforthoes	110	
SEDEO PRO PLANKZITTING			
SEP020082	☐ SEDEO PRO plankzitting, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	103	
SEP020083	☐ SEDEO PRO drempelzitting, 50 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel	103	
SEP020084	☐ SEDEO PRO drempelzitting, 75 mm, diepte instelbaar, incl. achterdrempel (niet i.c.m. kussendiepte 460 mm)	103	
LATERALE ONDERSTEUNING			
SEP020342	☐ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, rechts (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugel)	385	
SEP020341	☐ Laterale knieondersteuning wegzwenkbaar, links (niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, beensteunophanging of transferbeugel)	385	
SEP020113	☐ Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm rechts (niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)	427	
SEP020114	☐ Laterale dijbeenondersteuning, kort 120 x 120 mm links (niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)	427	
SEP020121	☐ Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, rechts (niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)	427	
SEP020122	☐ Laterale dijbeenondersteuning, lang 180 x 120 mm, links (niet i.c.m. ZH 415 mm, wigvormig zijkussen en transferbeugel)	427	
RUGLEUNING TYPE			
SEP030104	☐ SEDEO rugkussen	gm	
SEP030106	☐ Geen rugkussen, alleen rug montageplaten	gm	
SEP030107	☐ Geen rugkussen, alleen in hoek verstelbare rugmontageplaten	gm	
SEP030209	☐ Geen rugkussen en montageplaten	gm	
SEDEO PRO RUGAFMETINGEN			
Rugkussen breedte			
BW38	☐ 380 mm - effectieve rugbreedte 380 mm	gm	
BW42	☐ 420 mm - effectieve rugbreedte 380 - 420 mm	gm	
BW46	☐ 460 mm - effectieve rugbreedte 420 - 460 mm	gm	
BW50	☐ 500 mm - effectieve rugbreedte 460 - 500 mm	gm	
BW54	☐ 540 mm - effectieve rugbreedte 500 - 540 mm	156	
BW56	☐ 560 mm - effectieve rugbreedte 520 - 560 mm	156	
Rugkussen hoogte			
BH44	☐ 440 mm - effectieve rughoogte 440 - 500 mm (alleen i.c.m. rugkussen actief flexibel diep en extra diep)	156	
BH50	☐ 500 mm - effectieve rughoogte 500 - 560 mm	gm	
BH56	☐ 560 mm - effectieve rughoogte 560 - 620 mm	156	
SEDEO PRO RUGKUSSEN			
SEP030109	☒ SEDEO rugkussen geprofileerd	std	
SEP030113	☐ SEDEO rugkussen geprofileerd, naspanbaar	450	
SEP030114	☐ SEDEO rugkussen diep contour, passief	429	
SEP030115	☐ SEDEO rugkussen passief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	630	
SEP030116	☐ SEDEO rugkussen actief flexibel, diep contour, naspanbaar (140 mm laterale ondersteuning)	675	
SEP030117	☐ SEDEO rugkussen actief flexibel, extra diep contour, naspanbaar (210 mm laterale ondersteuning)	712	
	☐ Afwijkende rugleuning, vraag aan via B4M	gm	
SEDEO PRO RUGKUSSENHOES			
SEP030108	☒ SEDEO PRO rugkussenhoes comfort	std	
SEP030059	☐ SEDEO PRO rugkussenhoes incontinentie	109	
SEDEO PRO LATERALE ONDERSTEUNING			
SEP030607	☐ SEDEO PRO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, rechts	385	
SEP030608	☐ SEDEO PRO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 150 x 130 mm, links	385	
SEP030609	☐ SEDEO PRO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, rechts	385	
SEP030610	☐ SEDEO PRO wegzwenkbare laterale rompondersteuning, hoogte instelbaar, 90 x 120 mm, links	385	
HOOFDSTEUNKUSSEN			
SEP030430	☐ SEDEO PRO hoofdsteun klein PU (240 x 150 mm)	227	
SEP030431	☐ SEDEO PRO hoofdsteun klein PU incl gepolsterde hoes (240 x 150 mm)	293	
SEP030432	☐ SEDEO PRO hoofdsteun flexibel (400 x 110 mm)	237	
Voor Whitmyer hoofdsteunen, zie orderformulier Whitmyer, kies hieronder wel voor hoofdsteunmontage			
HOOFDSTEUNMONTAGE			
SEP030433	☐ SEDEO PRO hoofdsteunmontage	109	
SEP030434	☐ SEDEO PRO hoofdsteunmontage, quick release	217	
WHT030408	☐ WHITMYER LINX² hoofdsteunmontage	210	
WHT030409	☐ WHITMYER AXYS hoofdsteunmontage	210	
WHT030410	☐ WHITMYER AXYS, Offset hoofdsteunmontage	210	
WHT030411	☐ WHITMYER COBRA XTRA flip back hoofdsteunmontage	463	
SEP030119	☐ Hoofdsteun gemonteerd op het rugkussen (niet i.c.m. flexibele SEDEO rugkussens)	64	
SEP030120	☐ Hoofdsteun gemonteerd op het rugframe	64	

Q700 Sedeo PRO

◊ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

DUWHANDVATTEN				
SEP030204	☐	In hoogte instelbare duwhandvatten		188
ARMSTEUNEN & ZIJKANTEN				
SEP040019	☒	Opklapbare single post armsteunen		std
SEP040022	☐	Single post armsteunen, Sedeo Lite, inclusief zijkant en 380 mm armlegger PU (2) (alleen i.c.m. joystick parallel wegzwenkbaar)		gm
SEP040021	☐	Afneembare single post armsteunen		406
SEP040070	☐	Opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust		573
Zijkanten t.b.v. single post armsteunen (n.v.t. bij Sedeo Lite armsteunen)				
SEP040033	☒	Zijschotten (niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)		std
SEP040034	☐	Zijkanten, PU (zitbreedte -20 mm) (niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteunen)		gm
SEP040035	☐	Zijkanten, wigvormig gepolsterd (zitbreedte -80 mm)(alleen i.c.m. afneembare single post armsteunen)		283
Zijkanten t.b.v. opklapbare horizontaal blijvende armsteunen				
SEP040036	☐	Zijschotten, gemonteerd aan de zitrail (niet i.c.m. single post armsteunen)		344
ARMLEGGERS (prijs per stuk)				
Standaard armleggers		Li	Re	
Armlegger PU 300 mm	SEP040024	☒	☒	SEP040023
Armlegger PU 400 mm	SEP040026	☐	☐	SEP040025
Armlegger PU 450 mm, extra breed	SEP040028	☐	☐	SEP040027 (niet i.c.m. opklapbare single post armsteun, ZB +20 mm)
Comfort armleggers		Li	Re	
Gepolsterde armlegger, 400 mm	SEP040203	☐	☐	SEP040204
Hemi armsteun		Li	Re	
Hemi armsteun, PU	SEP040032	☐	☐	SEP040031 (3)
CENTRALE BEENSTEUN				
SEP050086	☐	Centrale beensteun, instelbaar, opklapbare en in hoek instelbare voetplaat (niet i.c.m. AWA)		gm
SEP050087	☐	Centrale kuitsteun, PU		65
SEP050092	☐	Kuitsteunen, PU, paar (keuze voor een kuitsteun verplicht icm een kantelverstelling)		179
MECHANISCHE CENTRALE BEENSTEUN				
SEP050140	☐	Centrale beensteun 90° vaste kniehoek, voetplaten in hoek en hoogte verstelbaar (niet i.c.m. AWA)		307
SEP050072	☐	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm
SEP050073	☐	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm
SEP050092	☐	Kuitsteunen, PU, paar (keuze voor een kuitsteun verplicht icm een kantelverstelling)		179
ELEKTRISCHE CENTRALE BEENSTEUN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)				
SEP050076	☐	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, automatisch lengtecompenserend (niet i.c.m. AWA en VR2)		3.994
SEP050071	☐	Elektrische centrale beensteun, 90° - 180°, 175 mm, hoek en lengte los van elkaar verstelbaar, voetplaat tot op vloer (1)		3.994
SEP050072	☐	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 260 x 150 mm		gm
SEP050073	☐	Gedeelde voetplaten, hoogte en hoek instelbaar, 310 x 170 mm		gm
SEP050092	☐	Kuitsteunen, PU, paar (keuze voor een kuitsteun verplicht icm een kantelverstelling)		179
SEDEO PRO - WEGZWENKBARE BEENSTEUNEN (kies ook verstellingsmodule en geschikte stuurkast voor de gekozen hoeveelheid verstellingen)				
SEP050015	☒	Beensteunen 70°, wegzwenkbaar		std
SEP050016	☐	Beensteunen lengte compenserend, wegzwenkbaar		620
SEP050017	☐	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, standaard (OBL 350 - 510mm)		2.758
SEP050183	☐	Elektrische lengte compenserende beensteunen, wegzwenkbaar, kort (OBL 300 - 460mm)		2.758
Ophangbeugels				
SEP050170	☒	Ophangbeugels, hoog, voor zitkussen dikte 70 mm en hoger		std
SEP050080	☐	Alléén ophangbeugels, geen beensteunen		gm
SEP050000	☐	Geen ophangbeugels en beensteunen		gm
Voetplaten				
SEP050088	☐	Voetplaten voor zitbreedte 380 - 400 mm		gm
SEP050089	☒	Voetplaten voor zitbreedte 420 - 460 mm		std
SEP050090	☐	Voetplaten voor zitbreedte 480 - 520 mm		gm
SEP050091	☐	Voetplaten voor zitbreedte 540 - 560 mm		gm
SEP050081	☐	Voetplaten, gekoppeld (alleen i.c.m. 70° beensteunen) (kies ook voetplaten)		72
Beensteun accessoires				
SEP050082	☐	Kuitsteunen, PU, diepte instelbaar paar		123
SEP050083	☐	Kuitsteunen, gepolsterd, diepte instelbaar, paar		335
SEP050084	☐	Hielbanden		15
SEP050085	☒	Kuitband (alleen i.c.m. 70° beensteunen)		std
SEP050200	☐	Kniekussens, PU		156
Amputatiesteun (los geleverd, kan besteld worden i.c.m. beensteunen)				
SEP050013	☐	Amputatiesteun, rechts		321
SEP050014	☐	Amputatiesteun, links		321

(1) niet i.c.m. AWA en VR2

(2) niet i.c.m. werkblad, tas voor armsteun en special controls gemonteerd op de armsteun

(3) niet i.c.m. Sedeo Lite armsteunen en joystickmontage, college- of werkblad

Voor meer informatie
bezoek onze website
www.SunriseMedical.nl

© Sunrise Medical 2025

pagina 4/8

Q700 Sedeo PRO				
◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs				
POSITIONERINGSGORDEL				
SEP090128	□	Positioneringsgordel met druksluiting, kort 50 mm x 1700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	130
SEP090129	□	Positioneringsgordel met druksluiting, lang 50 mm x 2700 mm	(niet i.c.m. zitdiepte 400 mm)	134
WERKBLADEN				
SEP090040	□	Werkblad, wegzwenkbaar	(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	620
SEP090046	□	College werkblad, wegzwenkbaar	(niet i.c.m. werkbladpolstering en ZB 540 en 560 mm)(insteekzijde andere zijde dan joystickzijde)	564
Werkbladpolstering				
SEP090125	□	Gedeeltelijke polstering voor werkblad		171
SEP090126	□	Opstaande randen acrylaat voor werkblad		214
BEDIENINGSKAST				
SEP110036	◇	VR2 bedieningskast, drive only		std
SEP110040	□	VR2 bedieningskast, 2 actuators en verlichting		626
SEP110016	□	R-NET LED bedieningskast, actuators en verlichting		909
SEP110017	□	R-NET kleuren LCD bedieningskast		1063
SEP110018	□	R-NET kleuren LCD bedieningskast, Heavy Duty (1)		1352
SEP110013	□	R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood		1375
SEP110023	□	R-NET Uitgebreide kleuren LCD bedieningskast, inclusief infrarood en bluetooth		2030
SEP110116	□	R-NET OMNI² voor speciale bedieningen	(kies ook input device op de special controls prijslijst)(kies ook OMNI montage)	1876
SEP110143	□	R-NET Vlakke kleuren LCD middenblad bediening omkeerbaar		2687
		SEP110080 ○ Links opklapbaar	SEP110081 ○ Rechts opklapbaar	gm
Werkbladpolstering				
SEP090127	□	Gepolsterde elleboogkussens voor werkblad, paar		175
Taal				
		SEP119001 ○ Schermtaal Engels indien Nederlands niet gewenst is		gm
Begeleidersbediening				
SEP110021	□	Begeleidersbediening		912
		SEP110025 ○ Montage rechts	SEP110026 ○ Montage links	gm
BEDIENINGSKAST MONTAGE EN POSITIE				
SEP110050	◇	Vast		std
SEP110056	□	Parallel wegzwenkbaar, naar binnen en naar buiten		172
SEP110082	□	Parallel wegzwenkbaar	(alleen i.c.m. Sedeo Lite armsteun)	124
Positie				
SEP110052	◇	Rechts		std
SEP110053	○	Links		gm
OMNI² MONTAGE				
SEP110119	◇	Vast, rechts		std
SEP110120	○	Vast, links		gm
SEP110123	□	Wegzwenkbaar, rechts		172
SEP110124	□	Wegzwenkbaar, links		172
JOYSTICKKNOP OPTIES				
	◇	Standaard		std
SEP090508	□	Ball	(Ø 35 mm)	107
SEP090045	□	Allround Ball	(Ø 48 mm)	107
SEP090505	□	Golf ball	(Ø 42 mm)	107
SEP090506	□	T greep	(82 mm breed)	107
SEP090507	□	Soft ball	(Ø 70 mm)	107
SEP090509	□	Kinkom	(Ø 37 mm)	107
SEP090512	□	Staaformige	(80 x 15 mm)	107
SEP090511	□	Paddenstoel	(Ø 45 mm)	107
POWER MODULE				
SEP110002	◇	VR2 Power module, 90A		std
SEP110003	○	Power module, R-Net 90A	(alleen i.c.m. 6 en 8 km/u motoren; voor 10 km/u motor enkel i.c.m. AWA)	gm
SEP110004	○	Power module, R-Net 120A	(alleen i.c.m. 10 en 12,5 km/u motoren; 10 km/u motor enkel i.c.m. VWA en MWA)	gm
Ctrl+ 5-SWITCH BOX OPTIES				
SEP110043	□	R-NET Ctrl+ 5-switch box voorzien van toewijsbare functies (2)	(R-NET Ctrl+ 5-switch box niet i.c.m. middenbladbediening)	937
		SEP110175 ○ Drukknoppen		gm
		SEP110176 ○ Tuimelschakelaars		gm
Montage				
SEP110180	○	Achter joystick		gm
SEP110181	○	Tegenover joystick		gm
(1) paddenstoelknop inbegrepen (2) i.c.m. begeleiderbesturing wordt Ctrl+ 5 op de armleuning gemonteerd				
			Voor meer informatie bezoek onze website www.SunriseMedical.nl © Sunrise Medical 2025 pagina 5/8	

Q700 Sedeo PRO

◇ Standaard ○ = Geen meer-/minderprijs □ = Meerprijs

VERLICHTING

SEP110201	☐ LED verlichting	(kies ook voor verlichtingsmodule)	807	
SEP110202	☐ LED verlichting op spatborden (geen richtingaanwijzers)		568	
		(kies ook voor verlichtingsmodule)(bij MWA, alleen i.c.m. opklapbare, horizontaal blijvende armsteunen, multi adjust)		
SEP110209	◇ Zonder verlichting en richtingaanwijzers		std	

VERLICHTING- EN VERSTELLINGSMODULE

SEP110030	☐ VR2 verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting)	318	
SEP110032	☐ R-net ISM gecombineerde verstellings-/verlichtingsmodule	(nodig wanneer er gekozen is voor verlichting en/of 1 of meer verstellingen)	819	

ACCESSOIRES

SEP090110	☐ Spiegel, rechts	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	112	
SEP090118	☐ Spiegel, links	(niet mogelijk aan zelfde zijde als (college)werkblad)	112	
SEP090009	☐ Krukhouder	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)	73	
SEP090119	☐ Beugels voor rugzak op rugframe	(niet i.c.m. gasveer en elektrische rughoekverstelling)	21	
SEP090120	☐ Tas voor armsteun	(niet i.c.m. horizontaal blijvende armsteun)	46	
SEP090122	☐ Transfer beugels	(niet i.c.m. wegzwenkbare beensteunen, ophanging of laterale kniesteun)	177	
SEP030605	☐ Abductieklos	(niet i.c.m. (elektrische) centrale beensteun)	239	

De Quickie Q700 Sedeo PRO is crashtest safe in combinatie met diverse ortheses. Kijk voor het actuele overzicht op de site van Firevaned.

De Quickie Q700 Sedeo PRO is crashtest safe volgens ISO 7176-19 met een 6-punts vastzetsysteem.

De Quickie Q700 M Sedeo PRO is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 160 kg.

De Quickie Q700 F en R Sedeo PRO is crashtest safe en toegestaan met het DAHL docking systeem tot een maximaal gebruikersgewicht van 136 kg.

Quickie Q700 Sedeo Pro - Basisprijs	€
Prijs optie	€
Exclusief BTW	€
BTW	€
Totaalprijs	€

Sunrise Medical Customer Service

T: 088 - 50 123 45

E: cs@sunrisemedical.nl

Voor meer informatie

bezoek onze website

www.SunriseMedical.nl


© Sunrise Medical 2025 pagina 6/8

Omschrijving van special aanvraag: (tekeningen, schetsen etc., helpt jouw aanvraag te begrijpen)

Indien mogelijk een foto van de gebruiker toevoegen.



Afmetingen gebruiker		mm
1	Bovenkant hoofd tot zitting	
2	Bovenkant schouders tot zitting	
3	Onderarm tot zitting	
4	Diepte bovenlichaam	
5	Zitdiepte	
6	Voetlengte	
7	Armlengte	
8	Schouderbreedte	
9	Borstbreedte	
10	Heupbreedte	
11	Linker onderbeenlengte	
12	Rechter onderbeenlengte	



Extra belangrijke informatie

Dit soort specifieke informatie helpt het Built-4-Me team om bestaande of toekomstige behoeften te begrijpen en om de beste oplossing voor jou te vinden.

AFBEELDINGEN OPTIES

SEP070032 	SEP070034 	SEP080206 	SEP110201 	SEP110201 
SEP130007 & SEP130005 	SEP130006 	JAY090040 - JAY090042 	SEP020516 & SEP020517 	SEP030430 & SEP030431 
SEP030429 		SEP040117 & SEP040118 	SEP040203 & SEP040204 	
SEP040019 	SEP040022 	SEP040021 	SEP040123 	SEP050076 
SEP090047 & SEP090048 	SEP090067 	SEP110017 	SEP110013 	SEP110056 
SEP090505 	SEP090506 	SEP090507 	SEP090508 	SEP090509 
SEP090512 	SEP090511 	SEP110004 	SEP110033 	SEP110021 
SEP110175 	SEP110176 			