

# Empulse F35

## Guia de Compatibilidade



Rev.1. 2024

| Modelo de cadeira de rodas | Abraçadeiras |
|----------------------------|--------------|
| <b>Sunrise Medical</b>     |              |
| Nitrum                     | <b>B</b>     |
| Nitrum Hybrid              | <b>B</b>     |
| Helium                     | <b>B</b>     |
| Xenon <sup>2</sup>         | <b>B</b>     |
| Xenon <sup>2</sup> Hybrid  | <b>B</b>     |
| Xenon <sup>2</sup> SA      | <b>D</b>     |
| Argon <sup>2</sup>         | <b>A</b>     |
| Neon <sup>2</sup>          | <b>A</b>     |
| Easy 200                   | <b>A</b>     |
| Easy 300 SA                | <b>A</b>     |
| Easy Life R                | <b>A</b>     |
| Easy Life F                | <b>A</b>     |
| Easy Life SA               | <b>A</b>     |
| Easy max                   | <b>A</b>     |
| Easy max SA                | <b>A</b>     |
| Helix <sup>2</sup>         | <b>D</b>     |
| Rubix <sup>2</sup>         | <b>D</b>     |
| Basix <sup>2</sup>         | <b>D</b>     |
| Parix <sup>2</sup>         | <b>D</b>     |
| Unix <sup>2</sup>          | <b>D</b>     |
| QS5 X                      | <b>A</b>     |

| Modelo de cadeira de rodas | Abraçadeiras |
|----------------------------|--------------|
| <b>RGK</b>                 |              |
| Tiga                       | <b>A</b>     |
| Tiga Sub 4                 | <b>A</b>     |
| Tiga FX                    | <b>A</b>     |
| Octane                     | <b>G</b>     |
| Octane Sub 4               | <b>G</b>     |
| Octane FX                  | <b>G</b>     |

**Nota:** Esta lista inclui os modelos de cadeiras de rodas nos quais é possível montar a handbike F35. No entanto, fatores como o formato da armação, o centro de gravidade da cadeira, o tamanho das rodas e a profundidade do assento podem influenciar na montagem. Da mesma forma, é necessário um segmento reto de tubo na armação de pelo menos 35 mm para a fixação das abraçadeiras. Portanto, é essencial verificar previamente para ter 100% segurança. Solicite aconselhamento ao seu provedor (a ortopedia) em caso de dúvida.

Neste guia de compatibilidade apenas são apresentadas as cadeiras de rodas com as quais a Sunrise Medical tem um acordo de compatibilidade.

# Empulse F35

## Informação de montagem


A handbike elétrica F35 adapta-se facilmente a quase todas as cadeiras de rodas manuais dobráveis e rígidas com as seguintes dimensões:

Cadeiras com **armação aberta ou fechada** ou semelhante com tubos redondos (tubos de 19,5 mm de diâmetro, 23 mm, 25 mm, 28,6 mm e 30 mm) ou cadeiras com tubos ovais (Xenon<sup>2</sup>, Nitrum). Existem outras abraçadeiras especiais disponíveis; Consulte o guia de compatibilidade e as especificações abaixo para selecionar as abraçadeiras corretas na folha de pedido.


**Posição de montagem:** O ângulo ideal da handbike F35 em relação ao solo é de 80°. Para um ótimo rendimento, recomenda-se não montar as abraçadeiras abaixo dos 249 mm e nunca acima dos 370 mm (medidos do solo até à parte inferior da abraçadeira).

**Largura da armação** medida do centro do tubo ao centro do tubo da armação na posição de montagem.


- Intervalo de montagem possível de 260 mm a 480 mm de largura da armação.
- Se houver curvatura, a posição de montagem das abraçadeiras deve estar por debaixo da curva.
- Esta largura difere da largura do assento da cadeira devido ao método de medição e às diferentes versões da armação (que pode ter curvatura, design em V, abdução ou adução...)
- Utilize apenas esta medida e não a largura do assento para verificar a compatibilidade.




**Versão A** (EMD010029)  
Abraçadeiras para QS5 X e outras cadeiras com tubos redondos, diâmetros ajustáveis de 19.5 / 23 / 25 / 28.6 / 30 mm com inserções incluídas de série.



**Versão B** (EMD010030)  
Abraçadeiras para cadeiras Nitrum, Nitrum Hybrid, Xenon<sup>2</sup> e Xenon<sup>2</sup> Hybrid com tubos da estrutura ovalados.



**Versão D** (EMD010031)  
Abraçadeiras para cadeiras Xenon<sup>2</sup> com apoios de pés desmontáveis.



**Versão G** (EMD010062)  
Abraçadeiras para cadeiras com tubos redondos de 32 mm de diâmetro.