

MIT KOMFORT UND STIL FAHREN

Statten Sie Ihren Rollstuhl für Ihre Fahrten aus. Sie können aus vielen verschiedenen Optionen wählen, um alle Ihre Anforderungen in Bezug auf Komfort, Unterstützung und individuellen Stil zu erfüllen.

OPTIONEN FÜR WEITERE FAHRTEN

Statten Sie Ihren Rollstuhl mit allem aus, was Sie für eine ganztägige Fahrt brauchen! Wählen Sie ihr Zubehör aus – Becherhalter, Transportboxen, Gepäckträger, Zubehörtaschen, Telefonhalter, Ladegeräte und vieles mehr. Und wählen Sie die elektrischen und Sitzoptionen und -funktionen aus, die Sie für eine komfortable Tagesfahrt brauchen.



REHAB-SITZSYSTEM

Das Sitzsystem kann mit Rehab- oder MPS-Sitz- und Rückenkissen ausgestattet werden und bietet Ihnen viele weitere Optionen. Beispielsweise den nach vorne abklappbaren Rücken – um den Transport zu erleichtern – oder wegschwenkbare Joystick-halterungen und diverse Kopfstützen.



WÄHLEN SIE DIE FARBE DES FAHRGESTELLS

Wählen Sie aus den drei beliebten Fahrgestellfarben aus. Unsere eleganten, hochwertigen Metallic-Lacke sehen spektakulär aus und verleihen der XT-Reihe Tiefe und Dimension.



XT2 SPEZIFIKATIONEN

MAX. NUTZERGEWICHT		136 kg
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT		10 km/h
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (mit Sitzlift)		5 km/h
LÄNGE DES FAHRGESTELLS		1110 mm
BREITE DES FAHRGESTELLS		685 mm
RÄDER		Urban-Luftreifen 14" x 3"
HÖHE VOM SITZ BIS ZUM BODEN		480 mm
BODENABSTAND		100 mm
WENDERADIUS		1750 mm
MOTOREN		2 x 850 W parallel angeordnet
GEWICHT DES ROLLSTUHL	(minimum)	Fahrgestell, Akkus, -Sitz, zentral montierte Fussraste, kein elektrischer Sitzlift Rehab 177 kg
	(Standard)	Fahrgestell, Akkus, Rehab-Sitz mit elektr. Sitzlift, Sitzneigungs- und Rückenwinkelverstellung und Fussrasten 212 kg
ANTRIEBSELEKTRONIK		R-Net
BATTERIEKAPAZITÄT		115 Ah (C20)
SITZ	(Tiefe und Breite)	305–610 mm

ELEKTRISCHE STANDARDFUNKTIONEN



SUNRISE MEDICAL
Sunrise Medical AG
Erlenuweg 17, 3110 Münsingen
031 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch

Bitte denken Sie daran, dass Ihr Rollstuhl mit Elektromotoren ausgestattet ist und keinesfalls durch Wasser, in Flüsse, Bäche, Seen und das Meer gefahren werden darf. Bitte besuchen Sie die Website für die aktuelle Version. Die in dieser Broschüre angegebenen Informationen und technischen Daten sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Änderungen bleiben vorbehalten. ©Magic Mobility. In Australien hergestellt.



XT2_GERMAN_SEPT2024_v1



XT2

So fahren wie Sie es möchten



XT2™

DAS LEBEN IST EINE *Reise*

Der XT2 wurde für Fahrten im Gelände entwickelt, damit Sie mehr sehen und tun können als je zuvor. Der lange Radstand und der Heckantrieb sowie die Einzelradaufhängung vorne und hinten sorgen für Zuverlässigkeit und Stabilität. Er verfügt über enorm leistungsstarke Motoren und Akkus mit grosser Reichweite. Dank der Servolenkung mit Joystick-Steuerung können Sie leicht und präzise manövrieren. Individuelle Sitzoptionen und eine umfassende Ausstattung mit vielfältigen Funktionen und Zubehör sind passend für Ihre Fahrt im Gelände. Die Freiheit, weiter zu fahren. Es ist Ihr Weg, fahren Sie so, wie Sie es möchten.

INTEGRIERTE LED-BELEUCHTUNG

Unterwegs bei Dunkelheit? Kein Problem! Die integrierte LED-Beleuchtung vorne und hinten gehört bei allen XT-Modellen zur Standardausstattung, damit Sie immer gut sehen können.



HOHE LEISTUNG FÜR EINFACHE FAHRT

Zwei 850-Watt-Motoren

Die Hinterräder des XT2 werden von parallel angeordneten 850-Watt-Motoren angetrieben, damit Sie überall und über alle Hindernisse dorthin fahren können, wo Sie wollen.



PATENTIERTE, ÜBERRAGENDE RADAUFHÄNGUNG

Einzelradaufhängung vorne und hinten

Die Einzelradaufhängung mit gelenkiger Vorderachse sorgt für die optimale Anpassung an alle Geländeformen. Damit bleiben alle vier Räder auch bei höheren Geschwindigkeiten und unebenem Untergrund fest auf dem Boden. Das sorgt für mehr Stabilität, Komfort und Kontrolle und müheloses Fahren.

VERBESSERTE REICHWEITE

115 Ah-Akkus

Hochkapazitäts-Akkus* gehören beim XT2 zur Standardausstattung und bieten eine längere Laufzeit zwischen Ladevorgängen als unsere Standard-Akkus. Entdecken Sie die Reichweite, die Sie für eine längere Geländefahrt brauchen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, ob Sie wieder nach Hause kommen.

*115 Ah bei Entladung C20.



PRÄZISE KONTROLLE BEI VORWÄRTS- UND RÜCKWÄRTSFAHRT

Servolenkung

Der XT2 lenkt mit einer Kombination aus unterschiedlichen Raddrehzahl und einem in der Branche führenden Servolenkungsmodul. Die intuitive Joystick-Lenkung ist zuverlässig, reagiert gut und ermöglicht eine mühelose Steuerung bei jeder Geschwindigkeit.



Because the world's not flat™