

Q300[®] M Mini Kids

Možnosti za hranicí vašich představ



ZIPPIE Q300 M MINI KIDS

Ať už se jedná o pohyb v domácnosti, ve škole nebo o objevování přírody, elektrický vozík Q300 M Mini Kids nabízí stejnou energii pro dobrodružství, jakou má vaše dítě!

Vozík Q300 M Mini Kids s **mimořádně úzkou základnou 520 mm a malým poloměrem otáčení 1120 mm** je vyroben tak, aby dětem umožnil snadný a intuitivní pohyb v omezeném prostoru i v přírodě mimo cesty. A pokud touha po dobrodružství vede děti dále, než jste si mysleli, máte k dispozici supersilné **4pólové motory**. Plynulou a bezpečnou jízdu i v těch nejděsivějších podmínkách zajišťuje **odpružení všech kol**.

Díky **nastavitelnému sedacímu systému** z tohoto vozíku děti nikdy nevyrostou; k dispozici jsou téměř nekonečné možnosti stylingu, podle individuálních potřeb. Díky užitečným elektrickým funkcím zajistí vozík Q300 M Mini Kids nezávislost vašeho dítěte.



Po naskenování QR kódu pomocí fotoaparátu vašeho telefonu můžete získat další informace.



Doplňková bezpečnostní funkce


Pokud jsou děti příliš rychlé nebo pokud jsou příliš daleko, můžete vozík zastavit pomocí dálkového vypínače, a to až do vzdálenosti 30 m (v závislosti na prostředí).

PŘEDSTAVTE SI MÍSTA, KTERÁ NAVŠTÍVÍTE

Nechte své děti objevovat svět tak, jak samy chtějí; nechte je zažít ta nejúžasnější dobrodružství!

Technologie pohonu s hnacími středními koly umožňuje vašemu dítěti velmi intuitivní a snadné ovládnutí vozíku. S hnacími koly uprostřed základny se může vaše dítě otáčet na místě, což zajišťuje skvělou manévrovatelnost ve vnitřních prostorech. Dítě sedí přímo nad hnacími koly a zlepšuje tak díky své hmotnosti trakci, což vozíku přináší výjimečné jízdní vlastnosti i ve venkovním prostředí.

Hledáte nejkompaktnější základnu pro zajištění manévrovatelnosti ve vnitřních prostorech? Můžete si zvolit 12" hnací kola. Preferujete lepší výkon pro venkovní prostředí? Použijte kola s rozměrem 14"!



Samostatné odpružení všech kol

Náš PATENTOVANÝ systém samostatného odpružení všech kol zajišťuje, že při překonávání překážek zůstává všech šest kol v kontaktu se zemí. Veškeré nárazy nebo skoky jsou absorbovány pomocí odpružení kol, což zajišťuje měkkou a plynulou jízdu.



Technologie pohonu s hnacím středním kolem

Technologie Anti-Pitch

Pokud s elektrickým vozíkem zastavíte ve svahu, může dojít k mírnému posunu vpřed. Tento problém jsme odstranili pomocí technologie Anti-Pitch – vaše dítě tak zůstane v bezpečí a ve stabilní poloze ve své sedačce.

Jízda přes obrubníky

Q300 M Mini Kids s hnacími koly o průměru 300 mm (12") zvládne obrubníky vysoké až 50 mm, takže nemusíte hledat nájezd. Potřebujete zvládnout něco složitějšího? Pořídte si hnací kola o průměru 355 mm (14") a zvládněte obrubníky až do výšky 70 mm.



SEDACÍ SYSTÉM, KTERÝ ROSTE S VAŠÍM DÍTĚTEM

Děti rostou, někdy i velmi rychle.

Se systémem Q300 M Mini Kids nemusíte řešit výměnu vozíku za větší, navíc krátce poté, kdy si dítě na svůj původní vozík zvyklo; tento sedací systém byl totiž speciálně navržen tak, aby rostl společně s dítětem.

Nastavitelný sedací systém může růst společně s vaším dítětem, bez nutnosti používat další díly, a to v šířce (280–400 mm) a v hloubce (260–400 mm). Díky tomu je možné nastavit ideální pozici a stabilitu. Vaše dítě se tak může cítit pohodlně po celý den, a to jak při hraní, tak během nezbytné doby odpočinku.

Vozík Q300 M Mini Kids se tak stává společníkem pro malá i velká dobrodružství v životě.



Po naskenování QR kódu pomocí fotoaparátu vašeho telefonu můžete získat další informace.



Stupačka Z-Finity

Díky plynulému nastavení stupačky (v rozmezí 160 mm nad platformou sedu a až 480 mm pod ní) lze dosáhnout mnoha úhlů a možností umístění chodidel, kotníků a kolen.



Elektrické ovládání zdvihu a náklonu sedu v prostoru

Díky zvedací funkci sedu v rozsahu 300 mm nyní může vaše dítě dosáhnout na místa, která by pro něj byla jinak nedosažitelná. Zvýšená poloha usnadňuje vašemu dítěti jednodušší přesun z/do vozíku. 50° sklon sedu v prostoru umožňuje jednoduchý přechod do úlevové polohy.

Zádová opěrka SEDEO LITE KIDS

Zádová opěrka Sedeo Lite Kids byla navržena speciálně pro potřeby dětí. Pro dosažení maximálního pohodlí a konstantní stability trupu je zádová opěrka vybavena boční konturací, která je součástí opěrky a díky tomu nedochází k jejímu samovolnému posunu – to dětem přináší skvělé řešení při všech jejich pohybových aktivitách! Různé posturální problémy sedu je možné kompenzovat pomocí celé řady fixačních pásů.



Univerzální opěrka hlavy

Držák opěrky hlavy Q300 M Mini Kids je kompatibilní s hlavovými opěrkami SEDEO a WHITYER, což umožňuje řešit řadu požadavků – od základní podpory až po komplexní oporu hlavy.



Joystick s ochranným pouzdem

Držák joysticku nabízí tři aretované polohy. Dětem, které mají omezenou pohyblivost horních končetin je možné jej namontovat doprostřed. Pro snadné přiblížení ke stolu je možné joystick odklopit dovnitř nebo ven.

JÍZDA VE ZVÝŠENÉ POZICI SE SYSTÉMEM C-ME

Díky systému C-Me získá vaše dítě novou perspektivu vnímání!

Se systémem C-Me se vaše dítě může pohybovat ve zvýšené pozici až 300 mm, a to rychlostí do 4,8 km/h bez omezení polohy sedu. Vaše dítě se tak může pohybovat na různých místech, s rodinou nebo kamarády.

Jízda rychlostí chůze v plné výšce, společně se spolužáky, nebo příjemná procházka s rodinou odbourává frustrující rychlostní limity, což vašemu dítěti umožňuje být ve středu dění bez omezení.

Nechte své dítě objevovat svět podle jeho představ – bez závislosti na vás nebo na jiných osobách.



Pohodlí na prvním místě

Naše elektrické vozíky jsou navrženy se zaměřením na styl a dlouhotrvající výkon. Na rozdíl od některých jiných produktů náš systém odpružení při jízdě s C-Me zůstává funkční, což umožňuje hladkou a pohodlnou jízdu od začátku až do konce.

MLÁDÍ VE STYLU

Chcete mít vozík ve vlastním stylu?

Budete jej mít díky 10 vzrušujícím vzorům krytů! Barevné kryty můžete kombinovat s dalšími sedmi akcentovými barvami, které jsou vám plně k dispozici pro dosažení dokonalé kombinace.



KRYT:



DOPLŇKY:



built4me

Hledáte něco jedinečného?

Každý z nás je jedinečný. Proto jsme rádi, že vám můžeme navrhnout vozík přesně podle přání vašeho dítěte. Díky použité technologii můžeme vozík polepit speciální fólií s jakýmkoliv motivem. Tato technologie umožňuje individuálně polepit téměř jakoukoliv pevnou část vozíku – rám, boční kryty a dokonce i stupačky.

Jediným omezením je vaše představivost!

Individuální polep vozíku přesně podle požadavků našeho malého klienta



Naše oddělení individuálních úprav vám nabízí nepřeberné množství dalších možností přizpůsobení vozíku přesně podle vašich představ a potřeb.

Pro více informací nás prosím kontaktujte. Rádi navrhujeme individuální řešení i vám, stejně jako tisícům našich dalších klientů.



Po naskenování QR kódu pomocí fotoaparátu na telefonu můžete získat další informace.

TECHNICKÉ INFORMACE



Po naskenování QR kódu pomocí fotoaparátu vašeho telefonu můžete získat další informace.

Q300 M Mini Kids

Sedací systém	Sedeo Light Kids	Délka holeně (stupačky)	180–460 mm
El. polohování sedu	0°–50° / 0°–30° / -5°–25°	Hloubka sedu	410–490 mm
Šířka sedu	280–400 mm	Max. hmotnost uživatele	75 kg
Hloubka sedu	260–400 mm	C-Me	Možnost jízdy ve zvýšené poloze do rychlosti 4,8 km/h
Výška zádové opěrky	380–485 mm	Max. dojezd (ISO 7176-4)	Až 25 km (s bateriemi 41 Ah) Až 36 km (s bateriemi 56 Ah)
Celková šířka vozíku	Od 520 mm	Hmotnost vozíku (s bateriemi)	Od 103 kg
Celková délka	1060 mm	Hnací kola	12" / 13" / 14"
Poloměr otáčení	1120 mm	Maximální rychlost	6 km/h / 8 km/h / 10 km/h
Maximální bezpečné stoupání	6°	Kapacita baterií	41 Ah / 50 Ah / 56 Ah
Maximální výška překonání obrubníku	50 mm (s 12" hnacími koly) 60 mm (s 13" hnacími koly) 70 mm (s 14" hnacími koly)	Převaha ve vozidle	Vozík je možné přepravovat ve vozidle samostatně bez uživatele. Vozík je třeba před přepravou řádně upevnit.
Elektronika	VR2, R-NET	Zamýšlené použití a životní prostředí	Pro osoby s omezenou hybností, vnitřní a venkovní použití. Typ vozíku třídy B.



MEDICCO s.r.o.
H - Park, Heršpická 1013/11d,
639 00 Brno
Czech Republic
(+420) 547 250 955
www.medicco.cz
info@medicco.cz

Bezplatná linka 800 900 809

Další informace naleznete na našich internetových stránkách www.medicco.cz.
Uvedené technické specifikace a obrázky mají pouze informativní charakter.
Vyhrazujeme si právo na jejich změnu bez výslovného upozornění.

