

Breezy Style



Rev. 1/2024 (Obowiązuje do 31.12.2024)

FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Dane do faktury / Nr klienta			Adres dostawy		Taki, jak do faktury
Nr Kl.:			Nr Kl.:		
Nazwa:			Nazwa:		
Ulica:			Ulica:		
Miasto:			Miasto:		
E-Mail:			E-Mail:		
Tel.:			Tel.:		
Informacje o zamówieniu			Waga użytkownika		
Zamówienie	Kalkulacja	Built-4-Me [®]	Max. waga użytkownika: 125 kg		
Nr zamówienia:			Waga użyt.:	kg	
Art. No.: 08100001					
Data zam.: Dzień		Miesiąc	Rok		

Cena od:

Należy stosować się do następującej metody pomiaru:

Na podstawie bogatego doświadczenia praktycznego zalecana jest przedstawiona poniżej metoda. W indywidualnych przypadkach dopuszczalne są odstępstwa.

Szerokość siedziska (SS):

a) Pomiar użytkownika: należy pozostawić wolną przestrzeń na osłonę boczną, aby wsunąć ją pionowo między biodro, a osłonę z każdej strony (w sumie ok. 10-20 mm).

b) Pomiar wózka: od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (GS):

a) Pomiar użytkownika: należy pozostawić wolne miejsce na 2-3 palce między przednią krawędzią tapicerki siedziska i dołem podkolanowym (ok. 30 - 60 mm).

b) Pomiar wózka: od tylnej strony do przedniej części tapicerki siedziska.

Wysokość siedziska z przodu:

a) Pomiar użytkownika: dla kąta zgięcia kolan 90° . Od dołu podkolanowego do czubka buta.

b) Pomiar wózka: od przedniej rurki siedziska do podłoża (min. 30 mm dłuższy niż pomiar użytkownika).

Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Wysokość siedziska z tyłu:

b) Pomiar wózka: od tylnej rurki oparcia do podłoża.

Uwaga: Maksymalna różnica tylnej wysokości siedziska do przedniej wysokości siedziska to 110 mm.

Wysokość oparcia:

a) Pomiar użytkownika: od siedziska, z uwzględnieniem poduszki, do punktu znajdującego się 10-20 mm poniżej łopatki.

b) Pomiar wózka: od tylnej krawędzi rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki oparcia.

Uwaga: zdolność użytkownika do utrzymania prostej postawy podczas siedzenia oraz stopień niepełnosprawności ma duży wpływ na wysokość oparcia.

Kąt pochylenia oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia niepełnosprawności. Kąt pochylenia 0° to kąt 90° do podłoża.

Kąty ujemne to kąty $<90^\circ$, a kąty dodatnie to te $>90^\circ$.

Środek ciężkości:

Pomiar wózka: od tylnej rurki oparcia do środka osi kół tylnych..

Dane techniczne:

Maks. wysokość całkowita:	995 mm
Maks. długość całkowita:	1140 mm
Szerokość całkowita:	SS + 180 mm
Waga:	od 13.5 kg

Produkt jest zatwierdzony do transportu samochodem (przeszedł test zderzeniowy zgodnie z ISO 7176-19).

W przypadku transportu bez użytkownika należy bezpiecznie zamocować wózek w pojeździe (np. w samochodzie lub samolocie).

Szerokość siedziska

	SS38	SS405	SS43	SS455	SS48	SS52
mm	380	405	430	455	480	520

Głębokość siedziska

GS415	415 mm
-------	--------

Wysokość siedziska z przodu (kąt siedziska 3°)

	WSP465	WSP49	WSP515
mm	465	490	515
6"			–
8"	–	–	

Tapicerka siedziska PLN

BRS020065	Standardowe nylonowe siedzisko, wyściełane, czarne	-
BRS020025	Anatomiczne siedzisko, 50 mm	
BRS020026	Anatomiczne siedzisko z otworem toaletowym	
BRS020000	Bez tapicerki siedziska	

Oparcie PLN**Typ oparcia**

BRS030122	Oparcie, stałe, długie ręczki do prowadzenia, wygięcie lędźwiowe 10° (1)	
BRS030207	Oparcie, stałe, długie ręczki do prowadzenia, z regulacją wysokości, zintegrowane (2)	
BRS030101	Oparcie, składane do połowy (do tyłu) (1)(2)	
BRS030075	Oparcie, odchylane, długie ręczki do prowadzenia (zakres kąta oparcia 60°, wysokość oparcia 500 mm)(2)(3)	

Tapicerka oparcia

BRS030071	Oparcie materiałowe, nylonowe, czarne	-
BRS030072	Oparcie materiałowe, oddychające, wyściełane, czarne (4)	
BRS030062	Oparcie anatomiczne (5)	
BRS030082	Oparcie materiałowe, nylonowe, z kieszenią tylną, czarna (6)	
BRS030300	Bez tapicerki oparcia	

Zagłówki PLN

BRS030073	Zagłówek, nylonowy, materiałowy (przedłużenie oparcia), 260 x 280 mm (7)	
BRS030063	Zagłówek, Skay, średniej wysokości, 200 x 110 mm	
BRS030074	Zagłówek, Skay, kształt anatomiczny, średniej wysokości, regulacja głębokości i kąta, 200 x 110 mm	

Podłokietniki PLN

BRS040072	Podłokietniki (260 mm), z regulacją wysokości i głębokości z pomocą narzędzi (8)	-
BRS040054	Podłokietniki (300 mm), z regulacją wysokości, krótkie/długie (8)	
BRS040052	Jednostopkowe podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości za pomocą narzędzi (330 mm), zdejmowane	

Rama PLN

BRS010015	Rama z odchylanymi podnóżkami (podnóżki zdejmowane)	-
-----------	---	---

(1) Wysokość oparcia 450 mm, zakres regulacji 400 i 425 mm

(2) Niedostępne z hamulcami bębnowymi

(3) Tylko w połączeniu z kółkami anty-wywrótnymi

(4) Niedostępne z oparciem składanym do połowy i oparciem odchylanym

(5) Niedostępne z oparciem standardowym i odchylanym z rączkami z reg. wys. i Oparcie

składane do połowy

(6) Niedostępne z odchylanym oparciem

(7) Dostępne tylko z odchylanym oparciem

(8) Niedostępne z odchylanym oparciem

Oparcie



// BRS030122 Oparcie, stałe, długie rączki do prowadzenia, wygięcie lędźwiowe 10°



// BRS030207 Oparcie, stałe, długie rączki do prowadzenia, z regulacją wysokości, zintegrowane



// BRS030101 Oparcie, składane do połowy



// BRS030075 Oparcie, odchylane, długie rączki do prowadzenia

Tapicerki oparcia



// BRS030072 Oparcie materiałowe, oddychające, wyściełane, czarne



// BRS030062 Oparcie anatomiczne

Zagłówki



// BRS030073 Zagłówek, nylonowy, materiałowy (przedłużenie oparcia), 260 x 280 mm



// BRS030063 Zagłówek, Skay, średniej wysokości, 200 x 110 mm



// BRS030074 Zagłówek, Skay, kształt anatomiczny, średniej wysokości, regulacja głębokości i kąta, 200 x 110 mm

Armrest



// BRS040072 Podłokietniki (260 mm), z regulacją wysokości i głębokości z pomocą narzędzi



// BRS040054 Podłokietniki (300 mm), z regulacją wysokości, krótkie/długie



// BRS040052 Jednostopkowe podłokietniki z regulacją wysokości i głębokości za pomocą narzędzi (330 mm), zdejmowane

Środek ciężkości (COG)		PLN
COG25	Środek ciężkości 25 mm (1)	-
Podnóżki i płyty podnóżków		PLN
Kąt uchwytów podnóżków		
BRS050002	Kąt uchwytów podnóżków 70 °	-
Kompozytowe uchwyty podnóżków, czarne		
BRS050003	Uchwyt podnóżka kompozytowy, lewy	-
BRS050004	Uchwyt podnóżka kompozytowy, prawy	-
BRS050097	Uchwyt podnóżka kompozytowy (LLL 325 - 340 mm), odchylany, krótki, lewy	
BRS050098	Uchwyt podnóżka kompozytowy (LLL 325 - 340 mm), odchylany, krótki, prawy	
BRS050095	Uchwyt podnóżka kompozytowy, montowany na stałe, lewy	
BRS050096	Uchwyt podnóżka kompozytowy, montowany na stałe, prawy	
Podnóżki z regulacją kąta (ELR) (2)		
BRS050009	Uchwyt podnóżka aluminiowy, z regulacją kąta/podnoszone (0° - 90°), odchylany, lewy	
BRS050010	Uchwyt podnóżka aluminiowy, z regulacją kąta/podnoszone (0° - 90°), odchylany, prawy	
Platformy podnóżków		
BRS050104	Standardowe plastikowe, dzielone, podnoszone platformy podnóżków, pasek na pięty, czarne	-
BRS050050	Aluminiowe platformy podnóżków dzielone, z regulacją kąta, podnoszone, pasek na pięty, czarne (3)	
BRS050102	Płyta podnóżka, z regulacją kąta, podnoszona, pasek na pięty, czarne (3)	
Kółka przednie		PLN
BRS080206	Kółka przednie, 6", pełne, obręcz plastikowa, czarna	
BRS080054	Kółka przednie, 8" x 1", EVA, obręcz plastikowa, czarna	-
BRS080049	Kółka przednie, 8" x 1 1/4", pełne, obręcz plastikowa, czarna	
BRS080047	Kółka przednie, 8" x 2", pełne, obręcz plastikowa, czarna	
BRS080046	Kółka przednie, 8" x 2", pompowane, obręcz plastikowa, czarna	
Koła tylne		PLN
BRS070066	Koła tylne, 12", pełne (4)	-
BRS070067	Koła tylne, 12", pompowane (4)	-
BRS070050	Koła tylne, 24", pełne, 36 szprychowe (srebrne), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane, srebrne	-
BRS070051	Koła tylne, 24", pompowane, 36 szprychowe (srebrne), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane, srebrne	-
BRS070064	Koła tylne, 24" x 1 3/8", MAG, pełne, ciągi kompozytowe	-
BRS070054	Koła tylne, 24" x 1 3/8", MAG, pompowane, ciągi kompozytowe	-
BRS070070	Koła tylne, 22", pełne, 36 szprychowe (silver), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane, srebrne	
BRS070068	Koła tylne, 24", pełne, hamulce bębnowe, 36 szprychowe (silver), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane, srebrne	
Napęd dla jednoręcznych		
BRS070401	Koła tylne, z napędem jednoręcznym, 36 szprychowe, szprychy krzyżowe, obsługa lewą ręką (5)	
BRS070402	Koła tylne, z napędem jednoręcznym, 36 szprychowe, szprychy krzyżowe, obsługa prawą ręką (5)	
Oś koła tylnego		PLN
BRS070152	Stała oś, koła przykręcone do osi	
BRS070150	Koła z osią szybkołączącą (6)	-
Hamulce		PLN
BRS060002	Hamulce standardowe	-
BRS060010	Przedłużka dźwigni hamulca, składana	

(1) COG z oparciem odchylanym -50 mm, przedłużenie mocowania kół tylnych

(2) Tylko z kompozytowym podnóżkiem

(3) Niedostępne podnoszonym podnóżkiem (ELR)

(4) Tylko ze stałą osią

(5) Tylko z szybkołączącymi, koła 24", nie z WS 515 mm, pełne opony

(6) Niedostępne z kołami 12"

Podnóżki



// BRS050002 Kąt uchwytów podnóżków 70°



// BRS070066 Uchwyt podnóżka aluminiowy, z regulacją kąta (0° - 90°), odchylany, prawy

Platformy podnóżków



// BRS050104 Standardowe plastikowe, dzielone, podnoszone platformy podnóżków, pasek na pięty,



// BRS050050 Aluminiowe platformy podnóżków dzielone, z regulacją kąta, podnoszone, pasek na pięty,



// BRS050102 Płyta podnóżka, z regulacją kąta, podnoszona, pasek na pięty, czarne

Koła tylne



// BRS070050 Koła tylne, 24", pełne, 36 szprychowe (srebrne), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane, srebrne



// BRS070070 Koła tylne, 22", pełne, 36 szprychowe (srebrne), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane, srebrne



// BRU040054 Koła tylne, 12", pełne



// BRS070402 Koła tylne, z napędem jednoręcznym, 36 szprychowe, szprychy krzyżowe, obsługa prawą ręką

Hamulce



// BRS060002 Hamulce standardowe



// BRS060010 Przedłużka dźwigni hamulca, składana



// BRS070068 Koła tylne, 24", pełne, hamulce bębnowe, 36 szprychowe (silver), szprychy krzyżowe, ciągi Alu anodowane,

Stolik PLN

BRS090011	Odchylany stolik (1)	
-----------	----------------------	--

Akcesoria PLN

BRS090009	Uchwyt na kule (2)	
BRS070831	Oslony na szprychy, przezroczyste (3)	
BRS090044	Kółka antywywrotne, odczepiane, podnoszone, para (4)	
BRS090025	Pompka	
BRS090030	Plecak	
BRS090010	Kółka transportowe (5)	
BRS090108	Standardowy uchwyt na kropłówkę	
BRS090105	Klin odwodzący (6)	
BRS090135	Pas zabezpieczający z klamrą samochodową	
BRS090102	Crash test	
BRS090109	Podwójny zestaw dla amputantów (7)	
BRS090106	3-punktowy pas zabezpieczający (8)	
BRS090104	Teleskopowy uchwyt na kropłówkę (9)	
BRS090083	Uchwyt na kropłówkę z wielopozycyjnym uchwytem montażowym	
BRS090107	Uchwyt na butlę z tlenem (10)	

Kolory ramy PLN

BRS100140	Butelkowa zieleń	-
BRS100116	Czerwony połyskujący	-
BRS100141	Granatowy	-
BRS100142	Szary metalizowany	-

(1) SS od 380 mm do 480 mm

(2) Montowany po prawej stronie, niedostępny z odchylanym oparciem

(3) Tylko z kołami 24", niedostępny z napędem jednoręcznym

(4) Standard z podwójnym zestawem dla amputantów

(5) Niedostępny z kołami 12" (6) Only available with seat anatomical shaped

(6) Dostępny tylko z anatomicznym siedziskiem

(7) Tylko w połączeniu z opcją kótek anty-wywrotnych

(8) Niedostępny z odchylanym oparciem

(9) Niedostępny z odchylanym oparciem i oparciem składanym do połowy

(10) Niedostępny z odchylanym oparciem, niedostępny z napędem jednoręcznym

Stoliki i akcesoria



// BRS090011 Odchylany stolik



// BRS090039 Uchwyt na kule, lewy



// BRS090104 Teleskopowy uchwyt na kropłówkę



// BRS090030 Plecak na kropłówkę



// BRS090135 Pas zabezpieczający z klamrą samochodową



// BRS090109 Podwójny zestaw dla amputantów



// BRS090044 Kółka antywywrotne, odczepiane, podnoszone, para



// BRS090010 Kółka transportowe



// BRS090107 Oxygen bottle holder



// BRS090025 Pompka

Kolory ramy



// BRS100140 Butelkowa zieleń



// BRS100116 Czerwony połyskujący



// BRS100141 Granatowy



// BRS100142 Szary metalizowany

UWAGI do zamówień specjalnych



Breezy Style

PLN

Cena podstawy	PLN
Cena wybranych opcji	
Pakowanie i transport	
Bez VAT	
VAT	
Cena całkowita	

Data

Podpis

Dzień Miesiąc Rok

**Sunrise Medical Poland Sp. z o.o.**

Elektronowa 6
 94-103 Łódź
 Tel: +48 42 275 83 38
 Fax: +48 42 209 35 23
 E-Mail: pl@sunrisemedical.pl
 www.Sunrise-Medical.pl