

Q300® M Mini Teens Q300 M ミニ ティーンズ



2023年7月V2

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1


ご注文 : order@sunrisemedical.jp 問合せ : info@sunrisemedical.jp TEL : 0480-31-6480

ORDER FORM オーダーフォーム

| 代理店情報 | | ユーザー情報 | |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 会社名: | | 氏名 | |
| 住所〒 | | 住所 | |
| 住所 | | 身長 | |
| E-Mail: | | 障害 | |
| 電話: | | 障害レベル | |
| 注文情報 | | ユーザー体重 | |
| <input type="checkbox"/> 注文 | <input type="checkbox"/> 見積もり | <input type="checkbox"/> B4M(特注) | User Weight Capacity 耐荷重: 120 kg |
| PO No.: | | User Weight 体重: | kg |
| 受注日: | 年 | 月 | 日 |

Client Measurements 使用者寸法

| | |
|---------------------------------------|----|
| a) Top Of Head To Seat 座面から頭頂部 | mm |
| b) Top Of Shoulder To Seat 座面から肩の上 | mm |
| c) Underarm To Seat 座面から脇の下 | mm |
| d) Elbow To Seat 座面から肘 | mm |
| e) Top Of Pelvis To Seat 座面から上後腸骨棘 | mm |
| f) Shoulder Width 肩幅 | mm |
| g) Trunk Width 体幹幅 | mm |
| i) Hip Width 腰幅 | mm |
| j) Actual Sitting Depth 膝裏から背面 | mm |
| m) Foot Length 足の大きさ | mm |
| n) Lower Leg Length 下腿長 | mm |
| o) Actual Seat Width シート幅 | mm |



Seating Specifications シーティング仕様

All Bases Prepared For DAHL Docking Station

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 全ベースDAHLドッキングステーション対応 | Seat Type シートタイプ | Teens Seat ティーンズ シート |
| Typical WC Weight 車いす重量目安 | Without Batteries 80 kg バッテリーなし 80kg With Batteries from 103 kg バッテリー搭載 103kg | Seat Size Range シートサイズ Width 幅 300 mm - 400 mm, Depth 奥行 360 mm - 500 mm |
| | Seat To Floor Height Range 座面高 | 410 mm - 490 mm |

MWD Base Specifications 中輪駆動仕様

| | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|---------------------------------------|
| Weight Capacity 耐荷重 | 120 kg | Drive Wheels 駆動輪 | 12", 13", 14"(黒) Drive Wheels (Black) |
| BaseSize ベースサイズ | Width Min. 最小幅520 mm | Tyres / Castors タイヤ/キャスター | 7" 前輪 Front / 7"後輪(黒) Rear (Black) |
| DriveControl コントロール | VR2, Option R-Net(オプション) | Charger 充電器 | 100-120V, 8 A 充電器 Dual Mode Charger |
| DrivingRange 走行距離 | Up To 最大約31 km | Battery Size バッテリー | 41, 56 Ah Batteries |
| Drive Motors モーター | 2-ポール 6 /10 km/h(スポーツ専用) 4-ポール 6 km/h | Colour Accents アクセントカラー | 7色 Colour Accents |
| Ground Clearance 最低地上高 | 70 mm | Frame Colour フレームカラー | Black 黒 |

ここより下のセクションは、下記 ①『Q300M ミニ ティーンズ ドライブベース』から『アクセントカラー』までの注意点を参照ください。

Base ベース

Q300 M Mini Teens Drive Base Q300 M ミニ ティーンズ ドライブベース

QZT000074 Q300 M (MWD Base Chair) Q300 M 中輪駆動ベース

Motor Packages モーターパッケージ

- QZT180012 2-Pole Motor, 6 kph / 4 mph, Performance 2-ポール、6km/hモーター、パフォーマンス仕様
- QZT180013 2-Pole Motor, 10 kph, Performance (1) 2-ポール 10km/hモーターパフォーマンス仕様(スポーツ専用) (1)
- QZT180009 4-Pole Motor, 6 kph / 4 mph 4-ポール、6km/hモーター

Tracking トラッキング

- QZT110009 Traction Control System For R-Net (GYRO Technology) トラクションコントロールシステムR-net用(Gyroテクノロジー)
- QZT110014 Omit Traction Control System For R-Net トラクションコントロールシステムR-net用を搭載しない

Drive Wheels ドライブホイール(駆動輪)

- QZT070084 Drive Wheel, 12", Solid, Knobbly, Black 12"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック)
- QZT070065 Drive Wheel, 13", Pneumatic, Knobbly, Black 13"ドライブホイール、空気入りタイヤ、ノビー(ブラック)
- QZT070069 Drive Wheel, 13", Solid, Knobbly, Black 13"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック)
- QZT070034 Drive Wheel, 14", Pneumatic, Knobbly, Black 14"ドライブホイール、空気入りタイヤ、ノビー(ブラック)
- QZT070033 Drive Wheel, 14", Solid, Knobbly, Black 14"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック)

Castor Wheels キャスターホイール

QZT080213 Castor Wheel, 7", Solid, Black 7"キャスターホイール、ソリッドタイヤ(ブラック)

Shroud Colours シュラウドカラー

QZT100576 Red レッド

QZT100578 Blue ブルー

QZT100579 White ホワイト

QZT100577 Black ブラック

Accent Colours アクセントカラー

QZT140005 Apple Green アップルグリーン (RAL 110 70 77)

QZT140004 Black ブラック (RAL 9005)

QZT140006 Orange オレンジ (RAL 060 60 80)

QZT140007 Silver シルバー (RAL 9006)

QZT140002 Red レッド (RAL 040 40 67)

QZT140003 Blue ブルー (RAL 260 40 45)

QZT140001 White ホワイト (RAL 9010)

① 『Q300M ミニ ティーンズ ドライブベース』 から『アクセントカラー』までの注意点

(1) Must Also Select R-Net Controls And R-Net GYRO (1) R-Netコントロール と R-NET GYRO も必ず選択

ここより下のセクションは、下記 ② 『シュラウド特別色』 から『シーミー昇降リフト』までの注意点をご参照ください。

Custom Shrouds シュラウド特別色

QZT140008 Grey Burst グレーバースト

QZT140009 Red Burst レッドバースト

QZT140010 Blue Burst ブルーバースト

QZT140011 Pure White Burst ピュア ホワイト バースト

QZT140018 Purple Burst パープルバースト

QZT140019 Pink Burst ピンクバースト

QZT140012 Flame Asteroid Grey フレーム アステロイド グレー

QZT140013 Flame Hot Red フレーム ホット レッド

QZT140014 Flame Sharp Blue フレーム シャープ ブルー

QZT140015 Flame Pure White フレーム ピュア ホワイト

QZT140016 Floral White フローラル ホワイト

QZT140017 Carbon カーボン

LED Lights & Indicators LEDライト及び方向指示器

OZK110201 LED Light And Indicator StVZO Approved (1) LEDライト及び方向指示器 StVZO承認済み (1)

OZK110209 Omit LED Light And Indicator LEDライト及び方向指示器なし

Seat Heights (2) シート高 (2)

SH41 410 mm (3)

SH43 430 mm (4)

SH45 450 mm (5)

SH47 470 mm

SH49 490 mm

Batteries バッテリー

Batteries バッテリー

QZT160006 Battery, 41 Ah, Maintenance-Free 41Ah/バッテリー、メンテナンスフリー

QZT160013 Battery, 56 Ah, Maintenance-Free 56Ah/バッテリー、メンテナンスフリー

QZT160009 Omit Batteries バッテリーなし

Chargers 充電器

PF2410 Charger, Automatic, 100-120V, 8A 100-120V, 8A 充電器

QZT160109 Omit Charger 充電器なし

Powered Seating 電動シーティング

Powered Seating Options 電動シーティングオプション

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT130002 | Manual tilt (3° preset tilt) 手動ティルト(ティルト角度 3° プリセット) | |
| <input type="checkbox"/> | QZT130004 | Powered C.O.G tilt: 0° to 30° (6) 電動COGティルト0° ~ 30° (6) | |
| <input type="checkbox"/> | QZT130007 | Powered C.O.G tilt: 0° to 50° (6) 電動COGティルト 0° ~ 50° (6) | |
| <input type="checkbox"/> | QZT130012 | Powered negative C.O.G tilt: -5° to 25° (6) 電動COGティルト -5° ~ 25° (6) | |
| <input type="checkbox"/> | QZT130009 | Powered lift & tilt: 30cm lift, 0° to 30° tilt (6) 電動リフト(300mm) / 電動ティルト(0° ~ 30°) (6) | |

C-Me (7) シーミー昇降リフト(7)

| | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT110034 | C-Me Function, Enabled (8) シーミー昇降リフト, デフォルト時オン設定 (8) | |
| <input type="checkbox"/> | QZT110035 | C-Me Function, Disabled シーミー昇降リフト, デフォルト時オフ設定 | |

② 『シユラウド特別色』 から『シーミー昇降リフト』までの注意点

- (1) QZT110030 Lighting Module VR2, QZT110032 Actuator Control & Lights Module or QZT110157 Lighting Module, R-Net, ISM-6L Required (5) Not Available With QZT130005 Powered Negative C.O.G tilt: -5 to 25°
(1) QZT110030 VR2用ライティングモジュール、QZT110032 R-net用アクチュエーターコントロール & ライティングモジュール、QZT110157 R-net用ライティングモジュール ISM-6L のいずれかが必要 (5) QZT130005 電動COGティルト -5~25° と併用不可
(2) Measured From Front Of Seat Pan To Floor. Obtain Quote To Verify Seat To Floor Height. Seat Heights May Vary +/- 10mm To Cover Tolerances And Drive Wheel Size. (6) Not With QZT110036 Remote Joystick, VR2. In Case Of R-Net: QZT110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L Required
(2) シートパン前部から床までを計測。シート高はお見積書でご確認ください。シート高は、公差とホイールサイズをカバーするため、±10mmの誤差が生じる場合があります。 (6) QZT110036 VR2リモート・ジョイスティックと併用不可。R-Netの場合は:QZT110032 R-net用アクチュエーターコントロール & ライティングモジュール ISM-6Lが必要
(3) Only With QZT130002 Manual Tilt (3) QZT130002 手動ティルトのみ併用可能 (7) Only With QZT1300009 (7) QZT130009のみ併用可能
(4) Only With QZT130002 Manual Tilt Or QZT130004 Powered C.O.G tilt: 0 to 30° (8) Max. Speed 3 mph/4.5km/h When Lifted
(4) QZT130002 手動ティルトまたは QZT130004電動COGティルト 0-30° のみ併用可能 (8) 昇降時の最大速度 4.5km/h

ここより下のセクションは、下記 ③ 『バックレスト フレーム タイプ』 から『SEDEOライト バッククッション カバー』までの注意点 をご参照ください。

Backrest Frame Type バックレスト フレーム タイプ

| | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT030018 | Mechanical fixed recline back (-4 to 16° in 3 steps) 機械式固定リクライニングバック(-4~16° まで3段階) | |
|--------------------------|-----------|--|--|

Back Cushion Type バッククッション タイプ

| | | | |
|--|-----------|---|--|
| Sling Back (See Section A) 背布(セクションA参照) | | | |
| <input type="checkbox"/> | QZT030150 | Sling Back, With Tension Adjustable Straps 背布, 張り調節式(ストラップ) | |
| SEDEO LITE (See Section B) SEDEOライト(セクションB参照) | | | |
| <input type="checkbox"/> | QZT030151 | SEDEO LITE, Back Cushion SEDEOライト、バッククッション | |
| JAYJ3 JAY J3 (J3オーダーフォーム参照) ※J3バックは別途J3バック・オーダーフォームを使用してください ※J3バック幅はシート幅と対応させてください | | | |
| <input type="checkbox"/> | QZT030000 | Omit Backrest Upholstery 背布なし | |

A – Sling Back 背布 (Back Width Needs To Correspond To Seat Width) (バック幅はシート幅に対応させてください)

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT030301 | Tension adjustable sling backrest (Factory Setting 410 mm height) 張り調整式背布(工場出荷時高さ設定410mm) | |
|--------------------------|-----------|---|--|

A – Backrest Height バックサポート高さ

| | | | |
|--------------------------|-------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> | BH435 | 435 mm | |
| <input type="checkbox"/> | BH46 | 460 mm | |
| <input type="checkbox"/> | BH485 | 485 mm | |
| <input type="checkbox"/> | BH51 | 510 mm | |
| <input type="checkbox"/> | BH535 | 535 mm | |

B – SEDEO LITE Backrest SEDEOライト バックサポート

| | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT030214 | SEDEO Lite Deep Contour Active (1) (2) SEDEOライト ディープ コントゥア アクティブ バックサポート (1) (2) | |
|--------------------------|-----------|--|--|

B – SEDEO LITE Back Cushion Cover SEDEOライト バッククッション カバー

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT030059 | Back Cushion Cover, Incontinence Protection バッククッションカバー, インコンチネンス(失禁)対応 | |
| <input type="checkbox"/> | QZT030108 | Back Cushion Cover, Comfort バッククッションカバー, コンフォート | |

③ 『バックレスト フレーム タイプ』 から『SEDEOライト バッククッション カバー』までの注意点

- (1) QZT030214 SEDEO LITE Deep Contour Active Backrest Is Required For SD 36 (360 mm) / 38 (380 mm) (2) Not Available With SD 48 (480 mm) / SD 50 (500 mm)
(1) シート奥行 SD 36 (360 mm) / 38 (380 mm)には、QZT030214 SEDEOライト ディープ コントゥア アクティブ バックサポート が必要 (2) シート奥行 SD 48 (480 mm) / SD 50 (500 mm) と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ④ 『プッシュハンドル』の注意点 をご参照ください。

Push Handles プッシュハンドル

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT030212 | Standard Push Handle プッシュハンドル 標準 | |
| <input type="checkbox"/> | QZT030213 | Straight Push Handle (4) プッシュハンドル ストレート (4) | |

④ 『プッシュハンドル』までの注意点

(4) Not Available With QZT030120 Headrest Receiver, Backrest Frame Mount , QZT110021 Dual Control Or QZT110020 Joystick Mounted As Dual Control

(4) QZT030120 ヘッドレストレシーバー, バックレストフレームマウント、QZT110021 介助者用コントロール、デュアル、QZT110020 介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着、と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ⑤ 『ヘッドパッド』 から 『アームレストタイプ』 までの注意点 をご参照ください。

Headrest Pads ヘッドパッド(長さ x 高さ)

| | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT030431 | SEDEO, Headrest Pad, Small, With Cover, (LxH) 240 x 150 mm (1) SEDEOヘッドレストパッド, スモール, カバー付き, (長さx高さ) 240 x 150 mm (1) | |
| <input type="checkbox"/> | WHT030401 | Headrest Pad, Plush, (LxH) 203 x 127 mm (2) Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, (長さx高さ) 203 x 127 mm (2) | |
| <input type="checkbox"/> | WHT030402 | Headrest Pad, Plush, (LxH) 254 x 127 mm (2) Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, (長さx高さ) 254 x 127 mm (2) | |
| <input type="checkbox"/> | WHT030403 | Headrest Pad, Plush, (LxH) 356 x 127 mm (2) Whitmyer, ヘッドレストパッド, プラッシュ, (長さx高さ) 356 x 127 mm (2) | |
| <input type="checkbox"/> | WHT030404 | Whitmyer Headrest Pad, Adjust-A-Plush, Narrow, (LxH) 355 x 76 mm (2) Whitmyer,ヘッドレストパッド, アジャスタ プラッシュ, スモール, (長さx高さ) 355 x 76 mm (2) | |
| <input type="checkbox"/> | WHT030406 | Whitmyer Headrest Pad, Adjust-A-Plush, Standard, (LxH) 460 x 127 mm (2) Whitmyer, ヘッドレストパッド, アジャスタ プラッシュ, ラージ, (長さx高さ) 460 x 127 mm (2) | |

Headrest Mounts ヘッドレストマウント

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT030434 | SEDEO, Quick Release Headrest Mount SEDEOヘッドレスト マウント, クイックリリース | |
| <input type="checkbox"/> | WHT030408 | Whitmyer, Headrest Mount, LINX ² Whitmyer ヘッドレストマウント, リンクス2 | |
| <input type="checkbox"/> | WHT030409 | Whitmyer, Headrest Mount, AXYS Whitmyer ヘッドレストマウント, アクシス | |
| <input type="checkbox"/> | WHT030410 | Whitmyer, Headrest Mount, AXYS, Offset Whitmyer ヘッドレストマウント, アクシス, オフセット | |

Headrest Receiver ヘッドレストレシーバー

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT030120 | Headrest Receiver, Backrest Frame Mount ヘッドレストレシーバー, バックレスト フレームマウント | |
| <input type="checkbox"/> | QZT030119 | Headrest Receiver, Back Cushion Mount (3) ヘッドレストレシーバー, バッククッション マウント(3) | |

Seat & Cushion シート&クッション

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT020109 | Firm Seat Board (Standard with Teens Seat) 安定シートボード(ティーンズ シートに標準) | |
| <input type="checkbox"/> | QZT020120 | 2" Standard Foam Seat Cushion 2" シートクッション 標準フォーム | |
| <input type="checkbox"/> | QZT020110 | Omit Cushion クッションなし | |

Standard Seat Size 標準シートサイズ

Seat Width シート幅

| | | | |
|--------------------------|------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> | SW30 | 300 mm | |
| <input type="checkbox"/> | SW32 | 320 mm | |
| <input type="checkbox"/> | SW34 | 340 mm | |
| <input type="checkbox"/> | SW36 | 360 mm | |
| <input type="checkbox"/> | SW38 | 380 mm | |
| <input type="checkbox"/> | SW40 | 400 mm | |

Seat Depth シート奥行

| | | | |
|--------------------------|------|------------|--|
| <input type="checkbox"/> | SD36 | 360 mm (3) | |
| <input type="checkbox"/> | SD38 | 380 mm (3) | |
| <input type="checkbox"/> | SD40 | 400 mm | |
| <input type="checkbox"/> | SD42 | 420 mm | |
| <input type="checkbox"/> | SD44 | 440 mm | |
| <input type="checkbox"/> | SD46 | 460 mm | |
| <input type="checkbox"/> | SD48 | 480 mm (4) | |
| <input type="checkbox"/> | SD50 | 500 mm (4) | |

Armrest Types アームレストタイプ

| | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT040122 | Flip-up, height and angle adjustable 高さ&角度調整式フリップアップ | |
|--------------------------|-----------|--|--|

下記 ⑤ 『ヘッドパッド』 から 『アームレストタイプ』 までの注意点

(1) Only With QZT030433 SEDEO HEADREST MOUNT Or QZT030434 SEDEO, Quick Release Headrest Mount

(1) QZT030434 SEDEOヘッドレスト マウント, クイックリリースのみ併用可能

(2) Only With WHT030409 Whitmyer Headrest Mount LINX², WHT030408 AXYS, WHT030410 AXYS , Offset Or WHT030411 COBRA XTRA Flip Back Headrest Mounts

(2) WHT030409 Whitmyer ヘッドレストマウントアクシス、WHT030408 リンクス2、WHT030410 アクシス オフセットのみ併用可能

(3) Only With QZT030214 SEDEO LITE Deep Contour Active

(3) QZT030214 SEDEOライト ディープ コントゥア アクティブ バックサポートのみ併用可能

(4) Not With QZT030214 SEDEO LITE Deep Contour Active

(4) QZT030214 SEDEOライト ディープ コントゥア アクティブバックサポートと併用不可

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 お問い合わせ: 0480-31-6480 Email: order@sunrisemedical.jp

5 / 12 ページ

2023_V2

ここより下のセクションは、下記 ⑥『アームパッド』から『ジョイスティック取付』までの注意点を参照ください。

Arm Pads アームパッド

| | | | |
|--------------------------|-----------|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT040040 | Arm Pad, Integral Foam , 380 mm, Right | フォームアームパッド, 380mm長, 右 |
| <input type="checkbox"/> | QZT040041 | Arm Pad, Integral Foam , 380 mm, Left | フォームアームパッド, 380mm長, 左 |
| <input type="checkbox"/> | QZT040204 | Arm Pad, Comfort, Padded, PU coated, 400 mm, Right (1) | コンフォートアームパッド, PUコーティング 400mm 右 (1) |
| <input type="checkbox"/> | QZT040203 | Arm Pad, Comfort, Padded, PU coated, 400 mm, Left (1) | コンフォートアームパッド, PUコーティング 400mm 左 (1) |

Side Guards サイドガード

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | QZT040033 | Side Guard | サイドガード |
|--------------------------|-----------|------------|--------|

Centre Mount Legrest センターマウントレッグレスト

| | | | |
|--------------------------|-----------|--|---|
| <input type="checkbox"/> | QZT050106 | Centre Mount footrest, Short (includes calf pads and flip up footplate) | センターマウントレッグレスト, ショート (カーフパッド&フリップアップフットプレート含む) |
| <input type="checkbox"/> | QZT050107 | Centre Mount footrest, Medium (includes calf pads and flip up footplate) | センターマウントレッグレスト, ミディアム (カーフパッド&フリップアップフットプレート含む) |

Swing Away Legrest & Footplates スウィングアウェイ レッグレスト&フットプレート

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QZT050002 | Hanger Angle 70° (Quickie Life style) | ハンガー角度70° (Quickieライフのスタイル) |
| <input type="checkbox"/> | QZT050001 | Hanger Angle 80° (Quickie Life style) (2) | ハンガー角度80° (Quickieライフのスタイル)(2) |
| <input type="checkbox"/> | QZT050115 | Legrest Uni 80° Swing Away | レッグレスト UNI, 80° スウィングアウェイ |
| <input type="checkbox"/> | QZT050016 | Legrest Manual Elevating Swing Away (Includes Flip Up Footplates) | レッグレスト 手動エレベーター スウィングアウェイ(フリップアップフットプレート含む) |
| <input type="checkbox"/> | QZT050017 | Powered elevating legrest | 電動エレベーター スウィングアウェイ |
| <input type="checkbox"/> | QZT050018 | Powered articulating legrest | 電動アーティキュレーター レッグレスト |
| <input type="checkbox"/> | QZT050146 | Uni Amputee Support , Right | Uni下肢切断者用サポート 右 |
| <input type="checkbox"/> | QZT050147 | Uni Amputee Support , Left | Uni下肢切断者用サポート 左 |

Footplates for Swing Away Legrests スウィングアウェイレッグレスト用 フットプレート

| | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT050135 | Footplate, Fixed, Pair (3) | 固定式フットプレート 左右一組 (3) |
| <input type="checkbox"/> | QZT050137 | Footplate, Angle Adjustable , Pair (3) | 角度調整式フットプレート 左右一組 (3) |
| <input type="checkbox"/> | QZT050050 | Footplate, Divided , Aluminium, Angle-Adjustable, Flip-Up (Sideways), Heel Loop, Black (2) (4) | 左右独立型 フットプレート, アルミニウム, 角度調整式, フリップアップ(側方), ヒールループ, ブラック (2)(4) |
| <input type="checkbox"/> | QZT050167 | Footplates, High Mount (Z-finity Option) - Recommended for short LLL (2) (4) | ハイマウント フットプレート(Z-フィニティ オプション) 下腿長短い方に推奨 (2)(4) |
| <input type="checkbox"/> | QZT050168 | Short Clamp (90 mm) | ショートクランプ (90mm) |
| <input type="checkbox"/> | QZT050169 | Long Clamp (121 mm) | ロングクランプ (121mm) |

Accessories アクセサリー

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT090100 | Transportation tie down points (Included as Standard) | 車載用固定フック (標準として含まれる) |
| <input type="checkbox"/> | QZT090171 | Adjustable Lap strap | 調整式 ラップ ストラップ |
| <input type="checkbox"/> | QZT090040 | Swing-away tray table | スウィングアウェイ トレイテーブル |
| <input type="checkbox"/> | QZT160014 | 24V Auxiliary Battery Supply (5) | 24V補助バッテリー電源 (5) |
| <input type="checkbox"/> | QZT090110 | Rear View Mirror, Right (6) | 後方ミラー, 右 (6) |
| <input type="checkbox"/> | QZT090118 | Rear View Mirror, Left (6) | 後方ミラー, 左 (6) |

Remote Joystick – VR2 VR2 リモート ジョイスティック

| | | | |
|--------------------------|-----------|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT110036 | Remote Joystick, VR2 | VR2リモート・ジョイスティック |
| <input type="checkbox"/> | QZT110037 | Remote Joystick, VR2 , 2 Actuators | VR2リモート・ジョイスティック(2アクチュエーター用) |
| <input type="checkbox"/> | QZT110040 | Remote Joystick, VR2, 2 Actuators and Lights | VR2リモート・ジョイスティック (2 アクチュエーター及びライト用) |

Joystick Mounting ジョイスティック取付

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QZT110082 | Joystick Mounting, Parallel, Swing Away | ジョイスティック取付, パラレル(水平), スウィングアウェイ |
| <input type="checkbox"/> | QZT110056 | Parallel, Swing Away, Capsulated (7) | ジョイスティック取付, パラレル(水平), スウィングアウェイ, マルチポジション (7) |

⑥『アームパッド』から『ジョイスティック取付』までの注意点

- (1) Not With QZT110056 Joystick Mounting, Parallel, Swing Away, Capsulated
 (1) QZT110056 ジョイスティック取付, パラレル(水平), スウィングアウェイ, マルチポジションと併用不可
- (2) Not With QZT130012 Powered Negative C.O.G Tilt -5 to 25°
 (2) QZT130012 電動COGチルト -5° ~ 25° と併用不可
- (3) Only With QZT050115 Legrest Uni 80° Swingaway
 (3) QZT050115 レッグレスト UNI, 80° スウィングアウェイ のみ併用可能
- (4) Only With QZT050002/1 Hanger Angle 70°/80°
 (4) QZT050002/1 ハンガー角度70°/80° のみ併用可能

- (5) Only With QZT160006 Battery, 41 Ah, Maintenance-Free
 (5) QZT160006 41Ahバッテリー, メンテナンスフリーのみ併用可能
- (6) Not In Combination With Same Entry Side QZT090040 Tray Table
 (6) QZT090040 スウィングアウェイ トレイテーブルと同じ側に取付け不可
- (7) Not With QZT040204/3 Arm Pad, Comfort, Padded, PU Coated, 400 mm, Right/Left
 (7) QZT040204/3 コンフォートアームパッド, PUコーティング 400mm 右/左と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ⑦ 『ジョイスティック取付位置』 から 『ジョイスティック取付』 までの注意点をご参照ください。

Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT110052 | Joystick Mounting Location, Right | ジョイスティック取付位置, 右 |
| <input type="checkbox"/> | QZT110053 | Joystick Mounting Location, Left | ジョイスティック取付位置, 左 |

Joystick Knobs (optional) ジョイスティック ノブ (オプション)

| | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT090505 | Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm | ジョイスティック・ノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm |
| <input type="checkbox"/> | QZT090506 | Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide | ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅 |
| <input type="checkbox"/> | QZT090507 | Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm | ジョイスティック・ノブ, ソフトボール, Ø 70 mm |
| <input type="checkbox"/> | QZT090508 | Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm | ジョイスティック・ノブ, ボール, Ø 35 mm |
| <input type="checkbox"/> | QZT090045 | Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm | ジョイスティック・ノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm |
| <input type="checkbox"/> | QZT090509 | Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm | ジョイスティック・ノブ, チンカップ Ø 37 mm |
| <input type="checkbox"/> | QZT090512 | Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm | ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm |
| <input type="checkbox"/> | QZT090511 | Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm | ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm |

Electronic Programmer – VR2 VR2 エレクトロニック プログラマー

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT090065 | Mobility Programmer With Dongle, VR2 | VR2 モビリティ プログラマー ドングル付き |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------|-------------------------|

Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニック アクセサリー等

| | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | | ジョイスティック プログラミング機能付き |
|--------------------------|--|--|----------------------|

Power Module – VR2 VR2 パワーモジュール

| | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT110001 | Power module, VR2, 70A (1) | VR2 パワーモジュール, 70 A (1) |
| <input type="checkbox"/> | QZT110002 | Power module, VR2, 90A (2) | VR2 パワーモジュール, 90 A (2) |

Lighting Module - VR2 VR2 ライティング モジュール

| | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT110030 | Lighting Module, VR2 (3) | VR2 ライティング・モジュール (3) |
|--------------------------|-----------|--------------------------|----------------------|

Attendant Controls 介助者用コントロール

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT110021 | Dual Control | 介助者用コントロール, デュアル |
| <input type="checkbox"/> | QZT110020 | Joystick Mounted As Attendant Control (4) (5) | 介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着 (4)(5) |

4-Actuator Control Box (Direct Actuator) 4 アクチュエーター コントロール ボックス (直動型アクチュエーター)

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT110054 | 4-Actuator Control Box Attached To Armrest, Right | 4アクチュエーターコントロールボックス, 右アームレストに取付 |
| <input type="checkbox"/> | QZT110055 | 4-Actuator Control Box Attached To Armrest, Left | 4アクチュエーターコントロールボックス, 左アームレストに取付 |

Remote Joystick – R-Net R-net リモート ジョイスティック

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT110015 | Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators | R-Net リモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター用 |
| <input type="checkbox"/> | QZT110016 | Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators And Lights | R-Net リモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター及びライト用 |
| <input type="checkbox"/> | QZT110017 | Remote Joystick, R-Net, Colour LCD | R-Net リモート・ジョイスティック, カラー LCD |
| <input type="checkbox"/> | QZT110018 | Remote Joystick, R-Net, Colour LCD, Heavy Duty (6) | R-Net リモート・ジョイスティック, カラー LCD, 高耐久性 (6) |
| <input type="checkbox"/> | QZT110013 | Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared Control Included | R-Net リモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線コントロール付き |
| <input type="checkbox"/> | QZT110023 | Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared And Bluetooth Control Included | R-Net リモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線及びBluetoothコントロール付き |
| <input type="checkbox"/> | QZT110019 | Omit Remote Joystick, R-Net | R-Net リモート・ジョイスティックなし |

Joystick Mounting ジョイスティック取付

| | | | |
|--------------------------|-----------|---|---|
| <input type="checkbox"/> | QZT110050 | Joystick Mounting, Fixed | ジョイスティック取付, 固定 |
| <input type="checkbox"/> | QZT110082 | Joystick Mounting, Parallel, Swing Away | ジョイスティック取付, パラレル (水平), スイングアウェイ |
| <input type="checkbox"/> | QZT110056 | Joystick Mounting, Parallel, Swing Away, Capsulated | ジョイスティック取付, パラレル (水平), スイングアウェイ, マルチポジション |

⑦ 『ジョイスティック取付位置』 から 『ジョイスティック取付』 までの注意点

- | | |
|--|---|
| (1) Only With 6 kph (1) 6km/hのみ併用可能 | (4) Choose Also A Remote Joystick (4) リモートジョイスティックも1つ選択 |
| (2) Highly Recommended With QZT180009 4-Pole Motor, 6 kph / 4 mph (2) QZT180009 4-ポール, 6km/hモーターとの併用を高く推奨 | (5) Right Hand Attendant Control Only (5) 介助者コントロール 右側のみ |
| (3) If LED Light And Indicator Is Chosen, Then This Is Required (3) LEDライト及び方向指示器を選択する場合は、これが必要 | (6) Not With Any Joystick Knob QZT090505-QZT090511 (6) QZT090505-QZT090511 ジョイスティックノブは併用不可 |

ここより下のセクションは、下記 ⑧ 『ジョイスティック取付位置』 から 『安全装置』 までの注意点をご参照ください。

Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置

| | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT110052 | Joystick Mounting Location, Right | ジョイスティック取付位置, 右 |
| <input type="checkbox"/> | QZT110053 | Joystick Mounting Location, Left | ジョイスティック取付位置, 左 |

Display Language Selection ディスプレイ言語

QZT119001 English 英語

Joystick Knobs (optional)

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT090505 | Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm | ジョイスティック・ノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm |
| <input type="checkbox"/> | QZT090506 | Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide | ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅 |
| <input type="checkbox"/> | QZT090507 | Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm | ジョイスティック・ノブ, ソフトボール, Ø 70 mm |
| <input type="checkbox"/> | QZT090508 | Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm | ジョイスティック・ノブ, ボール, Ø 35 mm |
| <input type="checkbox"/> | QZT090045 | Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm | ジョイスティック・ノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm |
| <input type="checkbox"/> | QZT090509 | Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm | ジョイスティック・ノブ, チンカップ Ø 37 mm |
| <input type="checkbox"/> | QZT090512 | Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm | ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm |
| <input type="checkbox"/> | QZT090511 | Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm | ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm |

Electronic Programmers – R-Net R-Net エレクトロニック プログラマー

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT090066 | PC Programmer With Dongle, R-Net | R-Net エレクトロニック・プログラマー、 dongle 付き |
|--------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|

Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニック アクセサリー等

- | | | | |
|--------------------------|--|--|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | | | ジョイスティック プログラミング機能付き |
|--------------------------|--|--|----------------------|

Power Modules – R-Net R-Net パワーモジュール

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT110003 | Power Module, R-Net, 90 A | R-Net パワーモジュール, 90 A |
| <input type="checkbox"/> | QZT110004 | Power Module, R-Net, 120 A | R-Net パワーモジュール 120 A |

Seating / Lighting Module Control – R-Net R-Net シーティング / ライト モジュール コントロール

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT110032 | Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L | R-net 用アクチュエーターコントロール & ライティングモジュール ISM-6L |
| <input type="checkbox"/> | QZT110157 | Light Module, R-Net, ISM-L | R-net ライティング・モジュール ISM-6L |

Attendant Controls 介助者用コントロール

- | | | | |
|--------------------------|-----------|---|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT110021 | Dual Control | 介助者用コントロール, デュアル |
| <input type="checkbox"/> | QZT110020 | Joystick Mounted As Attendant Control (1) (2) | 介助者用コントロールとしてジョイスティックを取付 (1)(2) |

Special Controls 特殊コントロール

OMNI2 Input Control Module – R-Net R-Net OMNI2 インプットコントロール モジュール

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT110740 | OMNI2 incl. 2x Single Switch (Ø 64 mm) & Flexi Mount | OMNI2 シングルスイッチ (Ø 64 mm) x 2個, フレキシ マウント含む |
|--------------------------|-----------|--|--|

OMNI2 Module Mount OMNI2 モジュールマウント

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | QZT110122 | OMNI2 Flexi Mount, Right | OMNI2 フレキシマウント, 右 |
| <input type="checkbox"/> | QZT110121 | OMNI2 Flexi Mount, Left | OMNI2 フレキシマウント, 左 |

Safety Devices 安全装置

- | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|
| <input type="checkbox"/> | QZT090147 | Remote Stop Switch (30 m Activation Range, Fit Via OBC Port) (3) | 遠隔停止スイッチ (ポート経由機能有効範囲30 m OBCポート経由で接続) (3) |
|--------------------------|-----------|--|--|

⑧ 『ジョイスティック取付位置』 から 『安全装置』 までの注意点

(1) Choose Also A Remote Joystick

(1) リモートジョイスティックを1つ選択

(2) Right Hand Attendant Control Only

(2) 介助者用コントロール 右側のみ

(3) Not With VR2

(3) VR2 と併用不可

Q300 M Mini Teens Q300 M ミニ ティーンズ

Base Price ベース価格

Total Of Additional Equipment

Packaging And Transport

Total Price 合計

Date 日付

年

月

日


Signature 署名



サンライズ メディカル ジャパン 株式会社
〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1
TEL : 0480-31-6480
御注文 : order@sunrisemedical.jp
お問い合わせ : info@sunrisemedical.jp



Drive Wheels & Castor Wheels & Mudguards 駆動輪&キャスターホイール&泥除け



// QZT070069

// QZT080213

LED Lights & Chargers LEDライト&充電器



// QZT110201

Back Cushion Type バッククッションタイプ



// QZT030214

Headrest Pads & Headrest Mounts ヘッドレストパッド&ヘッドレスト取付



// QZT030431



// WHT030401-WH030403



// WHT030404 & WHT030406



// WHT030408



// WHT030409

Seat Cushion Type シートクッションタイプ



// QZT020120

SA Legrest & Support Option スウィングアウェイレッグレスト&サポートオプション



// QZT050001
// QZT050050
// QZT050167

Remote Joystick - R-Net & Joystick Mounting リモートジョイスティックR-net&ジョイスティック取付



// QZT110017



// QZT110013



// QZT110018



// QZT110056

Remote Joystick – VR2 VR2 リモートジョイスティック



// QZT110036



// QZT110037

Joystick Knobs ジョイスティックノブ



// QZT090505



// QZT090045



// QZT090507



// QZT090508



// QZT090509



// QZT090512



// QZT090511



// QZT090506

Electronic Programmers – VR2 VR2 エレクトロニック プログラマー

Electronic Programmers – R-Net R-Net エレクトロニック プログラマー



// QZT090066



// QZT110004

// QZT110021

4-Actuator Control Box 4 アクチュエーターコントロールボックス




// QZT110055

B4M Wrapped Shrouds B4M(特注)シュラウド



// QZT140008
// QZT140009
// QZT140010
// QZT140011



// QZT140012
// QZT140013
// QZT140014
// QZT140015



// QZT140016
// QZT140017



// QZT140018
// QZT140019