



DelKontrakt 20

Kunde/HMS:	
Kont.person	
E-post:	
Tlf:	
Best.dato:	selger:
Notater:	

Lever til:	
Bruker-ref:	
E-post:	
Tlf:	
Sunrise ordrenr:	
Merkes:	

- Bestilling
- Prisoverslag
- Built 4 me



E-post: mailordre@sunrisemedical.no
Tlf: 66 96 38 00

- = Pristillegg
- = Valgmulighet

● = Standard

Maks. brukervekt: **120 kg**
Personens vekt **: kg


Art. nr.: **Q700UPFNAV20** HMS nr 304600

OBS! Vi gjør oppmerksom på at informasjon som legges inn i dette skjemaet vil bli lagret hos leverandør i inntil 3 år.

**) Må utfylles for å sikre korrekt konfigurasjon

BESTILLINGSSKJEMA Q700-UP F med SEDEO Pro

a	
b	
c	
d	
e	
f	
g	
i	
j	
m	
n	
o	



Setetype

SEDEO Pro Advanced m/Elektriske funksjoner: Stå/ Løft /Tilt /Rygg /Benstøtte
Programmerbar Seteposisjon og eventuell mellomposisjon på vei til stående
Ryggpute : Aktiv Flex Deep Contour Comfort trekk
Setepute : Support Memory, Comfort trekk



Understell

Max brukervekt	120 kg	Drivhjul	14" Luft knast, sort
Understell bredde	Std 64cm	Svinghjul	9" Kompakt, sort
Styresystem	R-Net	Batterilader	Victron Impulse II
Rekkevidde	opptil 40 km	Batteri	IATA godkjent
Drivmotorer	Std 10 km/t	Deksel/Dekorfarge	Sort/Sølv
Bakkeklaring	71mm	Rammefarge	Sort

Kommentarer:

Sunrise Medical AS, Delitoppen 3, 1540 Vestby
T: 66 96 38 00 E: post@sunrisemedical.no
www.sunrisemedical.no



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023

Q700-UP F

QUE ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Beskrivelse	Illustrasjoner	
	● Q700UPFNAV20	304600	Q700-UP F komplett med Sedeo Pro seteenhet		
000016	Q700FNAV20U	304620	Q700-UP F understell		
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Motor		
180007	● 22710010-016 22710010-015	308360 308359	Motor 4-Pol 10 km/t	STD	
180008	□ 22710010-017 22710010-018	307469 307468	Motor 4-Pol 12,5 km/t (1)		
			Gyro		
110009	● 21809080	307835	Gyro for stabil kjøring	STD	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Drivhjul		
070034	● 244818	307896	Drivhjul 14x3" Knast luft sort	STD	
070033	□ 244819	307895	Drivhjul 14x3" Knast massivt sort		
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Svinghjul		
080210	● 21508006	308757	Svinghjul Q700-UP F 9" massivt sort kpl med bolt	STD	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Skjermer		
010007	● 22700056	308628	Drivhjul skjermet	STD	
010008	□ 22700060	308631	Svinghjul skjermet		
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Dekorsett farger		
140005	○ 161952	307307	Grønn		
140004	○ 161948		Sort		
140006	○ 161950		Orange		
140007	● 162538	307303	Sølv		STD
140002	○ 161951		Rød		
140003	○ 161953		Blå		
140001	○ 161949	307304	Hvit		
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Lys		
110201	● 22701277-001	307797	Frontlys	STD	
110201	● 22701277-002	Frontlys	STD	
110201	● 21509003-001	213065	Baklys rød	STD kreves 2 stk	
110201	● 21509003-002	213045	Baklys blink gul	STD kreves 2 stk	
	●		Refleks sett	STD	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Sittehøyde. Innstilling for laveste setehøyde med elektrisk Stå/Løft/Tilt (3)		
SH45	●		450mm Ikke i Komb med SD 52 /54	STD	
SH47	○		465mm Ikke i Komb med SD 54		
SH49	○		480mm		
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Batteri/Lader		
160005	□ 20016005	251613	Batteri 80Ah Krever min. SH 46,6 cm	2 stk kreves	
160001	● 20016002	251614	Batteri Q700UP F 60 Ah std	2 stk kreves STD	
160104	□ 133001.10013	308909	Classic 220V/10A (Anbefales ved bruk av 80Ah batteri)		
	● 9012366	286581	Victron Impulse II Smart 8Ah IP65	STD	

Kommentarer:

1): Krever R-net og Gyro

3) Mål fra gulv til underside setepute




For mer informasjon
besøk vår hjemmeside

www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2023

Q700-UP F

QUE ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr	Sete og ryggmoduler	Illustrasjoner
			Setefunksjoner, elektrisk regulering	
130010	●		Ståstol med tilt, løft, rygg og benstøtte elektrisk regulerbart Enkel programmerbar Memoryfunksjon for seteposisjoner	STD 

Lev.art.nr	HMS art.nr	Rygggramme
030047	●	Sedeo Pro rygggramme med anti shearing, og beslag for enkel innstilling av rygg høyde og vinkling av sidestøtter i ryggputen. Elektrisk ryggvinkling 90-175 grader

Lev.art.nr	Ryggpute
	<i>Sedeo Active Flex Deep ryggputer har justerbare sideprofiler og justerbare velcrobånd innebygget for enkel, presis og fleksibel mulighet for optimal tilpassing</i>

Ryggputehøyde og Innstilling rygg høyde			
Ryggpute høyde :	44cm	50cm	56cm
Innstilt Rygg høyde min/max:	51-57cm	57-63cm	63-70cm

030116	●	22503536-1xx	Ryggpute Sedeo Pro, Active Flex Deep, Comfort trekk. Justerbare sidevanger og ryggstroppe. STD
--------	---	--------------	---

030108	●	Comfort trekk	rbxrh: xxx-HMSnr. STD
--------	---	---------------	------------------------------

	○	38x44-101:305470	○	42x50-108:305474	○	46x56-115:305478	○	54x44-105:305482	○	56x50-112:305486
	○	38x50-107:305471	○	42x56-114:305475	○	50x44-104:305479	○	54x50-111:305483	○	56x56-118:305487
	○	38x56-113:305472	○	46x44-103:305476	○	50x50-110:305480	○	54x56-117:305484		
	○	42x44-102:305473	●	46x50-109:305477	○	50x56-116:305481	○	56x44-106:305485		

030117	□	22503516-1xx	Ryggpute Sedeo Pro, Active Flex Extra Deep , justerbare sidevanger og ryggstroppe for optimal stabilitet og komfort
--------	---	--------------	--

030108	□	Comfort trekk	rbxrh: xxx-HMSnr.
--------	---	---------------	-------------------

	○	38x44:101-305530	○	42x50:108-305534	○	46x56:115-305538	○	54x44:105-305542	○	56x50:112-305546
	○	38x50:107-305531	○	42x56:114-305535	○	50x44:104-305539	○	54x50:111-305543	○	56x56:118-305547
	○	38x56:113-305532	○	46x44:103-305536	○	50x50:110-305540	○	54x56:117-305544		
	○	42x44:102-305533	○	46x50:109-305537	○	50x56:116-305541	○	56x44:106-305545		

030209	□		Ryggfeste Jay J3 -Se eget skjema for Jay 3 rygger	Se JAY-katalogen.
--------	---	--	---	-----------------------------------

Kommentarer:

Q700-UP F

QUE ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Hodestøtter	Illustrasjoner
030430	<input type="checkbox"/> 22509013-001	305177	Hodepute Sedeo 240X150 myk støp glatt	
030431	● 22509013-001 20009103	305177 294261	Hodepute Sedeo 240X150 myk støp glatt med tekstil trekk STD	
030432	<input type="checkbox"/> 22509013-002	305176	Hodepute Sedeo 400X110 myk polstret vannavvisende trekk, formbar	
WHT030402	<input type="checkbox"/> P1000L	272244	Hodepute Whitmyer Plush 254x127 Lycra	
WHT030404	<input type="checkbox"/> P8044L	251109	Hodepute Whitmeyer Plush justerbar 355x76mm Lycra	

Lev.art.nr	HMS art.nr:	Hodestøttestag	
030434	● 22509012	305185	Sedeo med hurtigfeste STD
WHT030408	<input type="checkbox"/> 20009005-002	305189	Festestag Whitmyer puter Linx²
WHT030409	<input type="checkbox"/> 20009005-003	305187	Festestag Whitmyer puter Axys

Lev.art.nr	HMS art.nr:	Seteskinne	
020085	● inkl. i standard		Seteskinne for setedybde 400-520 STD
020069	○		Seteskinne lang

Lev.art.nr	HMS art.nr:	Seteputer Sedeo type og størrelser	
020085	● 23102025-001 23102025-002		Seteskinne Kort , kit Ve+Hø STD
	<input type="checkbox"/> 23102025-001 23102025-002		Seteskinne Lang , kit Ve+Hø Ikke i komb med SB38-46 med SD46-50
020076	● 22502536-1xx		Setepute Support Memory h90mm Comfort trekk STD
020080	● (kode for trekktpe)		Comfort trekk

Velg seteputestørrelse: sbxsd: xxx-HMSnr.			
<input type="checkbox"/>	38x46:101-306232	<input type="checkbox"/>	46x46:103-306238
<input type="checkbox"/>	38x50:107-306233	●	46x50:109-306239
<input type="checkbox"/>	38x56:113-306234	<input type="checkbox"/>	46x56:115-306240
<input type="checkbox"/>	42x46:102-306235	<input type="checkbox"/>	50x46:104-306241
<input type="checkbox"/>	42x50:108-306236	<input type="checkbox"/>	50x50:110-306242
<input type="checkbox"/>	42x56:114-306237	<input type="checkbox"/>	50x56:116-306243

020027	●		Setepute type Sedeo STD
--------	---	--	--------------------------------

Kommentarer:



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no

Q700-UP F

QUE ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt: **Lev.art.nr** **Seteputer Sedeo Support Memory** **Illustrasjoner**

020076	<input type="checkbox"/>	22502536-0xx	Setepute Support Memory h90mm SR vannavvisende trekk
020518		(kode for trekktype)	

Velg seteputestørrelse: sbxsd: xxx-HMSnr.					
<input type="radio"/>	38x46:001-306250	<input type="radio"/>	46x46:003-306256	<input type="radio"/>	54x46:005-306262
<input type="radio"/>	38x50:007-306251	<input type="radio"/>	46x50:009-306257	<input type="radio"/>	54x50:011-306263
<input type="radio"/>	38x56:013-306252	<input type="radio"/>	46x56:015-306258	<input type="radio"/>	54x56:017-306264
<input type="radio"/>	42x46:002-306253	<input type="radio"/>	50x46:004-306259	<input type="radio"/>	56x46:006-306265
<input type="radio"/>	42x50:008-306254	<input type="radio"/>	50x50:010-306260	<input type="radio"/>	56x50:012-306266
<input type="radio"/>	42x56:014-306255	<input type="radio"/>	50x56:016-306261	<input type="radio"/>	56x56:018-306267



// QMP020076

020073	<input type="checkbox"/>	22502522-0xx	Setepute Profiled h70mm vannavvisende trekk
020518		(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.

<input type="radio"/>	38x46:001:306122	<input type="radio"/>	42x50:009:306128	<input type="radio"/>	46x56:020:306134	<input type="radio"/>	54x46:005:306140
<input type="radio"/>	38x50:007:306123	<input type="radio"/>	42x56:018:306129	<input type="radio"/>	48x50:012:306135	<input type="radio"/>	54x50:014:306141
<input type="radio"/>	38x56:016:306124	<input type="radio"/>	44x50:010:306130	<input type="radio"/>	48x56:021:306136	<input type="radio"/>	54x56:023:306142
<input type="radio"/>	40x50:008:306125	<input type="radio"/>	44x56:019:306131	<input type="radio"/>	50x46:004:306137	<input type="radio"/>	56x46:006:306143
<input type="radio"/>	40x56:017:306126	<input type="radio"/>	46x46:003:306132	<input type="radio"/>	50x50:013:306138	<input type="radio"/>	56x50:015:306144
<input type="radio"/>	42x46:002:306127	<input type="radio"/>	46x50:011:306133	<input type="radio"/>	50x56:022:306139	<input type="radio"/>	56x56:024:306145



Profiled

020073	<input type="checkbox"/>	22502522-1xx	Setepute Profiled h70mm Comfort trekk
020080		(kode for trekktype)	sbxsd:xxx:HMSnr.

<input type="radio"/>	38x46:101:306098	<input type="radio"/>	42x50:109:306104	<input type="radio"/>	46x56:120:306109	<input type="radio"/>	54x46:105:306115
<input type="radio"/>	38x50:107:306099	<input type="radio"/>	42x56:118:306105	<input type="radio"/>	48x50:112:306110	<input type="radio"/>	54x50:114:306116
<input type="radio"/>	38x56:116:306100	<input type="radio"/>	44x50:110:306106	<input type="radio"/>	48x56:121:306111	<input type="radio"/>	54x56:123:306117
<input type="radio"/>	40x50:108:306101	<input type="radio"/>	44x56:119:306121	<input type="radio"/>	50x46:104:306112	<input type="radio"/>	56x46:106:306118
<input type="radio"/>	40x56:117:306102	<input type="radio"/>	46x46:103:306107	<input type="radio"/>	50x50:113:306113	<input type="radio"/>	56x50:115:306119
<input type="radio"/>	42x46:102:306103	<input type="radio"/>	46x50:111:306108	<input type="radio"/>	50x56:122:306114	<input type="radio"/>	56x56:124:306120

// QMP020073

			Seteputer
020515	<input type="checkbox"/>		JAY Sittepute -oppgi art.nr.og type:
			Se JAY-katalogen.









Kommentarer:



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023

Q700-UP F

QUE ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlen og sidestøtter	Illustrasjoner
040070	● 23104150-011 23104150-012	304684 304683	Armlene mekanisme std Hø Armlene mekanisme std Ve	STD 
	□		Innkorting av armlenemekanisme Hø	
	□		Innkorting av armlenemekanisme Ve	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster Integralskum		
040023	□ 22504218-004	304747	Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate hø	
040024	□ 22504218-003	304748	Armlenepolster integralskum 300mm inkl festeplate ve	
040025	□ 22504218-002	304750	Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate hø	
040026	□ 22504218-001	304751	Armlenepolster integralskum 400mm inkl festeplate ve	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster komfort		
040204	● 22504218-007	304754	Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont hø	STD 
040203	● 22504218-007	304754	Armlenepolster 400mm polstret polyuretan festeplate hø/ve mont ve	STD
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Armlenepolster Hemiplegi		
040031	○ 22804080		Armlenepolster hemiplegi integralskum motsatt av styreboksside	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Klesbeskytter		
040036	□ 22504035-001	308083	Klesbeskytter seteskinne monterert ve	
040036	□ 22504035-002	308082	Klesbeskytter seteskinne monterert hø	
Lev.art.nr	HMS art.nr:	Elektrisk Oppfellbar/Nedsenkbar Armlenemekanisme:		
	□ 1018046Q		Armlenemekanisme EI oppfellbar Hø	
	□ 1018047Q		Armlenemekanisme EI oppfellbar Ve	
	□ MC-1CH		Motor kontroll med bryter for 1stk EI. armlenemekanisme	
	□ B4Me		Festebrakett for bryter EI armlenemekanisme	
	□ B4Me		Angi Bryterplassering(er) :	
	□ B4Me		Programmering av styring av EI.armlenemekanisme i brukermeny på styreboks/bryterpanel R-Net	

Kommentarer:

Q700-UP F				
QUE ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris				
Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Benstøtte SEDEO Pro ståstol	Illustrasjoner
050071	● 21705230	304794	Benstøtte Q700-UP F lengdekompenserende, u/fotplater	STD 
	● 21705300	305015	Knestøtte kompl (uten QR-aksling)	STD
500074	● 21705336	305014	Knepute >90mm innvendig bredde Integral skum	STD
050139	□ 21705339	305013	Knepute smalere/mykere knebredde <70mm	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Lårstøtte og Knestøtte (ikke tilgjengelig for SB38-42 cm)	
020113	□ 22509175-001	305063	Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres høyre side	
020114	□ 22509175-001	305063	Lårstøtte kort avtagbart 120x120mm hø/ve - monteres venstre side	
020121	□ 22509175-002	305065	Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres høyre side	
020122	□ 22509175-002	305065	Lårstøtte lang avtagbart 180x120mm hø/ve - monteres venstre side	
020341	□ 22509025-011	305012	Knestøtte utsvingbar ve 120x120 inkl feste	
020342	□ 22509025-012	305011	Knestøtte utsvingbar hø 120x120 inkl feste	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Fotplate	
050072	● 21705248-000	304937	Fotplate 260x150mm for benstøtte sentermontert par	STD
050073	□ 247843	304936	Fotplate lang 310x170mm for benstøtte sentermontert par	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Leggplate	
050092	● 21705341	305045	Leggplater inkl feste integralskum 2-delt for ståstol	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Bryststøtte	
090052	● 21703103		Brystbelte 2-pkt polstret regulerbart	
	□ 23109030		Brystbøyle mekanisme, avtakbar - må velge pute 090097 / 090098 under	
090097	□ 21709051		Brystbøyle pute rund polstret rør. <i>Velg også 23109030</i>	
090098	□ 21709053		Brystbøyle pute polstret flat 200x100mm. <i>Velg også 23109030</i>	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tilbehør	
901047	● 21009055		Hoftebelte polstret , <i>velg også feste : 23109081</i>	
090123	● 22809095		Universalfeste for montering på sideskinne	
	□ 5005246Q	239742	Festeplate til 2-punkts hoftebelte, mont.på C-skinne (2 stk pr stol,	
090118	□ 22509080-012	308667	Speil Hø (motsatt JSM side)	
090110	□ 22509080-011	308666	Speil Ve (motsatt JSM side)	
	□ 22509080-002	308664	Speil Hø (samme som JSM side)	
	□ 22509080-001	308665	Speil Ve (samme som JSM side)	
	□ 501889		Dahls bifeste stodel, komplett Kit	
	□ 5005247Q	307954	Kinetic balance vestfeste (engelen)	
	□ 22509065	307653	Festekroker rygg (sett av 2 stk)(for innfesting i skinne seterygg) <i>ikke SB38</i>	
	□		Festebra-kett for festekroker rygg	
	□ 9004673	307654	Veske m glidelås, montert under armlene. <i>Velg også 1017051-1</i>	
	□ ALF6907	252353	Veske m/klaff Alfsnes, innfestning i armlene	
	□ 7109051		Holder for oksygenflaske (kun veske fra Gemino) Avtagbar med bærestropp.	
	□ 5005215Q	307760	Flyfraktbryter. <i>Velg også 5005215QB3</i>	
	□ B4Me		Forhøyningsstagg kortere legglengde Q700UP / Fotplater Bredere fotplassering med sidekant	
	□ 163421	307577	RAM Basefeste for innfesting av RAM holdere under, Velges alltid ved bruk av RAM enheter.	
	□ 126636	308292	RAM multijusterbart stag, <i>velg ALLtid 2 stk ved bruk sammen med Tif/Pad/Kopp holder</i>	
	□ 126628	308291	RAM Tif holder <i>Husk feste!</i>	
	□ 126635	307917	RAM Pad holder <i>Husk feste!</i>	
	□ 126876	307758	RAM Kopp holder <i>Husk feste!</i>	

Kommentar:

(1) Ikke for bruk med sentermontert el benstøtte, be om B4Me løsning



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023

Q700-UP F






QUE ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks / Elektronikk	Illustrasjoner
110013	<input type="checkbox"/> 20011016-001	308861	Styreboks R-Net JSM2 IR-sender	
110023	● 20011016-002	308860	Styreboks R-Net JSM2 IR-sender og Blåtanssender	STD
	● 20011032-120	307974	Kabel R-Net vinklet kontakt	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks montering	
110056	● 22509070-002	308453	Parallellbeslag utsvingbar inkapslet mekanisme hø/ve	STD
110056	<input type="checkbox"/> 20009099	307720	Fast beslag joystickfeste hø/ve	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks plassering	
110052	●		Styreboks høyre side	STD
110053	○		Styreboks venstre side	
	<input type="checkbox"/>		Ønsker annet språk enn Norsk i display, angi språk:	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Joystick grep - tilbehør	
090505	<input type="checkbox"/> 014860	308842	Joystick grep golfball d 42mm	
090506	<input type="checkbox"/> 172384.3801	308846	Joystick grep T-grep bredde 82mm	
090507	<input type="checkbox"/> 172384.3800	308841	Joystick grep myk ball d 70mm	
090508	<input type="checkbox"/> 172384.3804	308840	Joystick grep kule plast d 35mm	
090045	<input type="checkbox"/> 6003447	308848	Joystick grep kule plast d 48mm	
090509	<input type="checkbox"/> 000934.0139	308843	Joystick grep hakekopp d 37mm	
090512	<input type="checkbox"/> 172384.3803	308844	Joystick grep pennegrep 80x15mm	
090511	<input type="checkbox"/> 172384.3802	308845	Joystick grep sopp formet d 45mm	
	<input type="checkbox"/> B4M		Individuell tilpasset, beskriv på B4Me skjema.	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Elektronikk - programmering R-Net	
090066	<input type="checkbox"/> 108532	168637	PC programmerer R-net inkl kabel, dongel og software	
090064	<input type="checkbox"/> 108664	168639	Håndprogrammerer DTT R-Net med tilkoblingskabel	
	<input type="checkbox"/> 015574	168626		
110004	● 20011080-004	308102	Elektronikk R-Net 120A	
090176	<input type="checkbox"/> 20011410		Dongle R-Net WIFI	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Setefunksjonsmodul og Lysmodul R-Net	
110033	● 21811021	251543	CxSM modul inkl feste . Programmert ihht serienr på stolen.	STD
110031	● 20011082	308202	Lysmodul for bruk med CxSM	STD
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Styreboks bordmontering	
110143	<input type="checkbox"/> 20009277	307592	Innfestings arm med feste armlen for bordplate med utsparring for styreboks	
110143	<input type="checkbox"/> 6002050	308850	Styreboks komplett for nedfelling i bordplate	
110143	<input type="checkbox"/> 9003840-001	307122	Bordplate med utsparring for nedfellbar styreboks	
110080	○ inkl.		Monteres høyre side	
110081	○ inkl.		Monteres venstre side	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Bord med utsparring til Joystick, mottaker monteres motsatt Joystick side	
<i>Velg både type Bordplate (Hel, Halv, etc..) samt Feste arm og Festemateriell under for komplett oppsett</i>				
090040	<input type="checkbox"/> 20009276	307591	Festearm komplett til bord med hel bordplate utsvingbart	
090040	<input type="checkbox"/> 066902-001-ET	308638	Festemateriell for hel bordplate til festearm	
090040	<input type="checkbox"/> 22509126	307110	Mottakerdel festearm bord , armlenemontert	
090125	<input type="checkbox"/> 90009097	308466	Polstring for bord	
090126	<input type="checkbox"/> 9002019-001	307124	Bordplate med kanter b:63cm joystick Hø	
090126	<input type="checkbox"/> 9002017-001	307125	Bordplate med kanter b:63cm joystick Ve	
090040	<input type="checkbox"/> 90009005	307123	Bordplate Flat overflate b:63cm joystick Hø/Ve	
	<input type="checkbox"/> 90009102-002	307107	Bordplate Flat overflate b:75cm joystick Hø/Ve	
	<input type="checkbox"/> 22509126	307110	Innfestingsbrakett armlenemontert bord	
	<input type="checkbox"/> 20009275-001	307112	Festearm m festemateriell utsvingbar halvbord ve	
	<input type="checkbox"/> 20009275-002	307593	Festearm m festemateriell utsvingbar halvbord hø	
	<input type="checkbox"/> 90009028	308443	Overgangsplate/Adapter for feste av bord	
090046	<input type="checkbox"/> 90009036-001	307842	Bordplate halvside b30 hø/ve	





Kommentar:



For mer informasjon
besøk vår hjemmeside
www.SunriseMedical.no
© Sunrise Medical 2023

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Ledsagerstyringer	Illustrasjoner
110021	<input type="checkbox"/> 21011025	203099	Ledsager styreboks R-Net Dual	
110026	<input type="checkbox"/> 21809040-001 21809233	307645 308312	Innfestingsbrakett med håndstøtte for Dual ledsagerstyreboks Ve (Merk: Ikke i komb med scoot/Attende - velg da EL4682)	
110025	<input type="checkbox"/> 21809040-002 21809233	307644 308312	Innfestingsbrakett med håndstøtte for Dual ledsagerstyreboksHø (Merk: Ikke i komb med scoot/Attende - velg da EL4682)	
110020	<input type="checkbox"/>		Flytt eksisterende Standard Styreboks bak som ledsagerstyring Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/> (Merk: Ikke i komb med scoot/Attende)	
	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Mekaniske Ledsagerstyringer	
	<input type="checkbox"/> LEDPASCO		Scoot ledsagerstyring komplett med innfesting	
	<input type="checkbox"/> A0753S		Ekstern ladekontakt.Velges om Scoot er eneste Master i systemet, velg også	
	<input type="checkbox"/> 5005309		Brakett Ekstern Ladekontakt . Må alltid velges sammen med A0753S	
	<input type="checkbox"/> LEDPAATT		Attende (Forus) ledsagerstyring komplett med innfesting og Nødstopp	
			MERK: Ved kombinasjon Scoot eller Attende med Dual, eller med std JSM montert bak velges :	
	<input type="checkbox"/> EL4682	308412	Monteringssett for Dual/Std JSM på ryggmekanisme Monterings side Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> 20011034	308014	Y-Skjøtekabel R-Net for bruk ved innkobling Ledsagerstyringer	
	<input type="checkbox"/> 5005320UP		Nødstopp bryter for OBC innkobling	
	<input type="checkbox"/> 555560		Festebrakett Nødstopp bryter for feste på tverr plate til Ledsagermekanisme	

Kommentarer:



Kun intern:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Bryterpanel Ctrl-5.	Illustrasjoner
Kan montere 2stk(sekundær) Ctrl-5 paneler pr stol.				
	<input type="checkbox"/> 20011034	308014	Y-Skjøtekabel for bruk ved innkobling Ctrl-5 bryter	
Ctrl-5 bryterpanel Montering				
110180	● 21709011	251376	Ctrl+5 bryterpanel monteres i styreboks	STD 
110181	<input type="checkbox"/> 22509070-001	307961	Ctrl+5 bryterpanel monteres motsatt styreboksside	
	<input type="checkbox"/> 555561		Ctrl-5 bryterpanel montert bak på tverrbjelke til Ledsagerstyingsmekanisme Scoot/Attende	
			Ctrl-5 bryterpanel montert bak på rygg Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/>	
110043	<input type="checkbox"/> inkl i nr.nedenfor:		Ctrl+5 bryterpanel Brytertype	
110175 + 110179	● 20011151-013	236790	Ctrl+5 bryterpanel med knapper og ståstol symboler	STD 
110176 + 110179	<input type="checkbox"/> 20011150-013	243456	Ctrl+5 bryterpanel med vippebrytere og ståstol symboler	
Ved montering av sekundær Ctrl-5 bryterpanel på stolen oppgi varenummer for :				
Ctrl-5 Brytertype(ref over):				
Ctrl-5 Bryterpanel Montering (ref over):				
Plassering: Hø: <input type="checkbox"/> Ve: <input type="checkbox"/>				

Alternative styringer

OMNI2 Styringsenhet for tilkobling av inntil 2 ulike individuelle joysticker, hodestyringer, sug&blås, samt bryterstyring og brytere. Vi bistår ved valg av alternative styringer for tilkobling og bruk med **Omni2**.

Omni2 styrer også IR og Blåtann signaler slik at omgivelseskontroll og Tlf/Pad/Pc kan betjenes via rullestolen.







Lev.art.nr	HMS art.nr:	OMNI2 Kontroll modul og skjerm med veske og tilkoblingskabel R-Net		
<input type="checkbox"/> 108312	168622	R-Net kontaktblokk for 4 bus kabler. Brukes v/tilkobling ekstra R-Net kabler v/behov		
110118	<input type="checkbox"/> 20011230-010	Omni2 enhet		
110118	<input type="checkbox"/> 20011236-200	Kabel Display		
110118	<input type="checkbox"/> 20011231-010	Omni2 Display		
Montasjesett Omni2, bag med R-Net kabel og ladeuttak og plass for kabler				
<input type="checkbox"/> 20009190-010	307339	Bag Omni2		
<input type="checkbox"/> 20011035	307977	Kabel R-Net		
<input type="checkbox"/> 20011034	308014	Y-Skjøtekabel ved innkobling av Omni2 som sekundær master		
Lev.art.nr	HMS art.nr:	OMNI2 Skjermplassering med Link-It innfestingsmoduler		
110119	<input type="checkbox"/> 20009251	307556	Fastmontert Hø armlene	
110120	<input type="checkbox"/> 20009251	307556	Fastmontert Ve armlene	
110123	<input type="checkbox"/> 20009252	307558	Utsvingbart beslag Hø armlene	
110124	<input type="checkbox"/> 20009252	307558	Utsvingbart beslag Ve armlene	
Ved behov for individuell plassering oppgi mål og plassering.				
Velg Link-It komponenter (se egen katalog,) alternativt løses via B4Me.				

Kommentar:

Q700-UP F

QUE ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Joystick for innkobling i Omni2 enhet(DB9 kontakt)	Illustrasjoner
110301	<input type="checkbox"/> 21011083	308837	Joystick Switch-It MicroGuide (krever Link-It innfestingsmodul)	
110302	<input type="checkbox"/> 21011006	203085	Joystick Switch-It MicroPilot (krever Link-It innfestingsmodul)	
110304	<input type="checkbox"/> 20011000	308839	Joystick Switch-It VersaGuide	
110305	<input type="checkbox"/> VG-EZ	251575	Joystick Switch-It VersaGuide EZ (2)	
110306	<input type="checkbox"/> 60003568	251566	Joystick Allround Styreboks	
110307	<input type="checkbox"/> 60003569	251568	Joystick Allround Styreboks Light (3)	
110308	<input type="checkbox"/> 60003569	251564	Joystick Allround Styreboks Heavy Duty	
			Joystick for innkobling direkte i R-Net BUS	
110309	<input type="checkbox"/> 1018557	251569	Joystick Allround Styreboks, NB: R-Net Buskontakt	
110310	<input type="checkbox"/> 1018558	251567	Joystick Allround Styreboks Light, NB: R-Net Buskontakt	
110311	<input type="checkbox"/> 1018559	251565	Joystick Allround Styreboks Heavy Duty, NB: R-Net Buskontakt	
Lev.art.nr		HMS art.nr:	Montering Joystick	
110342	<input type="checkbox"/> 22709052	251451	Monteringskit for MicroGuide/Pilot joystick med Spacedisk (6) <i>velg også innfestingstype under</i>	
			Innfesting Spacedisk	
110350	<input type="checkbox"/> 20009253	307544	Monteringskit Link-It SpaceDisk Armlensmontert joystick utsvingbar	
110353	<input type="checkbox"/> 20009254	308408	Monteringskit Link-It SpaceDisk Armlensmontert joystick fast	
			Plassering Joystick	
110362	○		Hø Armlene	
110361	○		Ve Armlene	
Lev.art.nr		HMS art.nr:	Hodestyring	
<i>Proporsjonal styring med 3-veis sensorer. Valg av kjøreretning frem/bakover via egen bryter eller dobbel klikk mot hodepute</i>				
110370	<input type="checkbox"/> DPA-WH-CON-ET	307908	Hodestyring Switch-It Dual Pro 3-akser, proporsjonal ovale Pads 140x50mm	
110371	<input type="checkbox"/> DPP-WH-CON-ET	307909	Hodestyring Switch-It Dual Pro 3-akser, proporsjonal runde Pads Ø50mm	
	<input type="checkbox"/> 8018	307911	Vigo hodestyrings sett kompl. Blåtann styring av stol og andre enheter som PC/Pad/Tlf/Etc..	
				

Kommentar:

Q700-UP F

QUE ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Hakestyring	Illustrasjoner
<i>Joystick for tilkobling Omni2,max 2 joysticker pr Omni2 kan tilkobles ,eller direkte i R-Net Bus, krever da ikke Omni2, kan kombineres</i>				
110470	<input type="checkbox"/> 21011083	308837	Joystick for hakestyring type: Switch-It MicroGuide	
110471	<input type="checkbox"/> 21011006	203085	Joystick for hakestyring type: Switch-It MicroPilot	
110472	<input type="checkbox"/> 20011000	308839	Joystick for hakestyring type: Switch-It VersaGuide	
110473	<input type="checkbox"/> VG-EZ	251575	Joystick for hakestyring type: Switch-It VersaGuide EZ	
110474	<input type="checkbox"/> 60003568	251566	Joystick for hakestyring type: Allround Styreboks	
110475	<input type="checkbox"/> 60003569	251568	Joystick for hakestyring type: Allround Styreboks Light	
110476	<input type="checkbox"/> 1018557	251569	Joystick for hakestyring type: Allround Styreboks R-Net Buskontakt	
110477	<input type="checkbox"/> 1018558	251567	Joystick for hakestyring type: Allround Styreboks Light R-Net Buskontakt	
110583	<input type="checkbox"/> 20011063	251456	Y-Skjøtekabel for tilkobling JS med R-Net BUS kontakt	
Innfesting av hakestyrings joystick				
110480	<input type="checkbox"/> MA-BDN3S-SR	305206	Monteringssett Link-It for avtagbar nakkekrage Liten (2)	
	22709035-ET	307662		
	22709110-ET	307706		
	22709075-ET	307664		
110481	<input type="checkbox"/> MA-BDN3L-SR	305207	Monteringssett Link-It for avtagbar nakkekrage Stor (2)	
	22709035-ET	307662		
	22709110-ET	307706		
	22709075-ET	307664		
110483	<input type="checkbox"/>		Monteringssett Link-It for Manuell ryggmontert utsvingbar bøyle Hø	
110484	<input type="checkbox"/>		Monteringssett Link-It for Manuell ryggmontert utsvingbar bøyle Ve	
110485	<input type="checkbox"/>		Monteringssett Link-It for Elektrisk ryggmontert utsvingbar bøyle Hø	
110486	<input type="checkbox"/>		Monteringssett Link-It for Elektrisk ryggmontert utsvingbar bøyle Ve	
110487	<input type="checkbox"/> 20009232	251372	Monteringssett Link-It utsvingbart for Sedeo Hodestøtte, Ve	
110488	<input type="checkbox"/> 20009232	251372	Monteringssett Link-It utsvingbart for Sedeo Hodestøtte, Hø	
110488	<input type="checkbox"/> 20009231	251373	Monteringssett Link-It utsvingbart for Whitmyer Hodestøtte, Ve	
110487	<input type="checkbox"/> 20009231	251373	Monteringssett Link-It utsvingbart for Whitmyer Hodestøtte, Hø	
Link-It forlengelse (se Link-It Katalog for fullstendig utvalg av komponenter)				
110590	<input type="checkbox"/> 22709112-ET	307705	Link-It rørsett 3stk 8mm rør i lengdene : 100/150/200mm	
110591	<input type="checkbox"/> 20009202	251452	Link-It feste arm for Micro bryter/bryter/skruefeste 8X100mm + 2 clips	
Lev.art.nr HMS art.nr: Styresystem Sug og blås (3)				
110510	<input type="checkbox"/> 244020	308730	Sug- og blåsstyring m/Link-It Hardware utsvingbar f/montering på hodestøtte	
			<i>velg innfestingstype ifht hodestøtte som er i bruk (Sedeo/Whitmyer) :</i>	
	<input type="checkbox"/> 20009230	251494	Monteringssett for Sedeo hodestøtte	
	<input type="checkbox"/> 20009229	251495	Monteringsset for Whitmyer hodestøtte	

Kommentar:




For mer informasjon
besøk vår hjemmeside

www.SunriseMedical.no

© Sunrise Medical 2023

<i>Kun internt:</i>	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tilbehør Alternative styringer	Illustrasjoner
---------------------	-------------------	--------------------	---------------------------------------	-----------------------

Plassering angis , eventuelt med tillegg av tilpassede bryter innfestinger fra Link-It sortiment: [se katalog](#)




Velg type bryter for #1 og #2 bryter

110611	<input type="checkbox"/>	20011160-002	307186	#1 Bryter 64 – sort	
110612	<input type="checkbox"/>	20011160-001	307180	#1 Bryter 64 – rød	
110613	<input type="checkbox"/>	20011160-003	307172	#1 Bryter 64 – grønn	
110523	<input type="checkbox"/>	244026	251348	#1 Ägg knapp – sort	
110524	<input type="checkbox"/>	244028	251350	#1 MicroLite Brytare – sort	
110561	<input type="checkbox"/>	20011161-002	307184	#1 Bryter 30 – sort	
110654	<input type="checkbox"/>	20011161-005	307168	#1 Bryter 30 – blå	
110653	<input type="checkbox"/>	20011161-003	307170	#1 Bryter 30 – grønn	
110652	<input type="checkbox"/>	20011161-001	307178	#1 Bryter 30 – rød	
110655	<input type="checkbox"/>	20011161-004	307173	#1 Bryter 30 – gul	
110534	<input type="checkbox"/>	6003579	307191	#1 Twister Switch – sort	
110535	<input type="checkbox"/>	6003581	307189	#1 Twister Switch – grønn	
110536	<input type="checkbox"/>	6003580	307190	#1 Twister Switch – rød	

Kommentar :

Lev.art.nr	HMS art.nr:	
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Kommentar:

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tilbehør Alternative styringer	Illustrasjoner
				

#2 Bryter utvalg

110631	<input type="checkbox"/> 20011160-002	307186	#2 Bryter 64 – sort	
110632	<input type="checkbox"/> 20011160-001	307180	#2 Bryter 64 – rød	
110633	<input type="checkbox"/> 20011160-003	307172	#2 Bryter 64 – grønn	
110088	<input type="checkbox"/> 244026	251348	#2 Egg knapp – sort	
110089	<input type="checkbox"/> 244028	251350	#2 MicroLite Bryter – sort	
110671	<input type="checkbox"/> 20011161-002	307184	#2 Bryter 30 – sort	
110674	<input type="checkbox"/> 20011161-005	307168	#2 Bryter 30 – blå	
110673	<input type="checkbox"/> 20011161-003	307170	#2 Bryter 30 – grønn	
110672	<input type="checkbox"/> 20011161-001	307178	#2 Bryter 30 – rød	
110675	<input type="checkbox"/> 20011161-004	307173	#2 Bryter 30 – gul	
110095	<input type="checkbox"/> 6003579	307191	#2 Twister Switch – sort	
110096	<input type="checkbox"/> 6003581	307189	#2 Twister Switch – grønn	
110097	<input type="checkbox"/> 6003580	307190	#2 Twister Switch – rød	

Kommentar :

			Multifunksjons fingerbrytere. Kan festes med Velcro.	
110550	<input type="checkbox"/> MB-2-S	251352	Mini-2-knapp (Stereo Plug) (8)	
110551	<input type="checkbox"/> MB-2-M	251351	Mini-2-knapp (Dual Mono Plug) (8)	
110552	<input type="checkbox"/> MB-4-IL	251353	Mini-4-knapp InLine (DB9 Connector) (8)	
			Tilbehør brytere	
110580	<input type="checkbox"/> 015734	251455	forlengerkabel 3,5mm Mono (2m)	
110581	<input type="checkbox"/> 20011065	251457	forlengerkabel 3,5mm Stereo (2m)	
110582	<input type="checkbox"/> 015526	307773	forlengerkabel DB9 (800mm)	
110583	<input type="checkbox"/> 20011063	251456	Y-forgrening 3,5mm (2 honor mono-1 hane stereo)	
			Nødstopp Fjærnstyrt	
090147	<input type="checkbox"/> RSS-OBC	251496	Nødstopp Fjærnstyrt (30 m aktiveringsområde Via OBC Port)	

Kommentar:

QUE ● = Standard ○ = Valgmulighet uten tillegg □ = Tilbehør/Tillegg i pris

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	DIVERSE	Illustrasjoner
<input type="checkbox"/>	6.70043.0	216116	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XS	
<input type="checkbox"/>	6.70043.1	216513	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: S	
<input type="checkbox"/>	6.70043.2	216514	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: M	
<input type="checkbox"/>	6.70043.3	216515	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: L	
<input type="checkbox"/>	6.70043.4	216516	4-point Hip Belt Centre Release Double Adjustable Str: XL	
<input type="checkbox"/>	8.70001.0	216534	Ankle Positioning Velcro Closure Strl XS	
<input type="checkbox"/>	8.70001.1	216535	Ankle Positioning Velcro Closure Strl S	
<input type="checkbox"/>	8.70001.2	215256	Ankle Positioning Velcro Closure Strl M	
<input type="checkbox"/>	8.70001.3	213225	Ankle Positioning Velcro Closure Strl L	
Se flere produkter og beskrivelser Kinetic Balance katalog.				
<input type="checkbox"/>	KBRCPDG.001	288765	Raincape Plus, Grå str. XS (X-liten)	
<input type="checkbox"/>	KBRCPDG.002	288766	Raincape Plus, Grå str. S (liten)	
<input type="checkbox"/>	KBRCPDG.003	288767	Raincape Plus, Grå str. M (medium)	
<input type="checkbox"/>	KBRCPDG.004	288768	Raincape Plus, Grå str. L (stor)	
<input type="checkbox"/>	KBRCPDG.005	288769	Raincape Plus, Grå str. XL (X-stor)	
<input type="checkbox"/>	KBRDETX.BLK.002	288784	Raindek ETX, varmepose str. S (liten) finnes også i 2 mindre størrelser.	 <small>så fargen edbrosjyre på</small>
<input type="checkbox"/>	KBRDETX.BLK.003	288785	Raindek ETX, varmepose str. M (medium)	
<input type="checkbox"/>	KBRDETX.BLK.004	288786	Raindek ETX, varmepose str. L (stor)	
<input type="checkbox"/>	KBRDETX.BLK.005	288787	Raindek ETX, varmepose str. XL (X-stor)	
<input type="checkbox"/>	KBRDLBL.001	288770	Raindek Long, sort str. XS (X-liten)	
<input type="checkbox"/>	KBRDLBL.002	288771	Raindek Long, sort str. S (liten)	
<input type="checkbox"/>	KBRDLBL.003	288772	Raindek Long, sort str. M (medium)	
<input type="checkbox"/>	KBRDLBL.004	288773	Raindek Long, sort str. L (stor)	
<input type="checkbox"/>	KBRDLBL.005	288774	Raindek Long, sort str. XL (X-stor)	
Se flere produkter og beskrivelser Bekledningsprodukter				
<input type="checkbox"/>	8007	154779	Sete-/Ryggavlaster, 46x55 cm	
<input type="checkbox"/>	8008	154772	Fotavlaster, one size (par)	
<input type="checkbox"/>	2145	217575	Armbeskytter, one size (par)	
<input type="checkbox"/>	8015	155074	Albuebeskytter, one size (par)	
Se flere produkter og beskrivelser på hjemmesiden.				

Kun internt:	Lev.art.nr	HMS art.nr:	Tjenester	Antall:	
<input type="checkbox"/>		308928	Utprøving enhetspris		
<input type="checkbox"/>		308922	Tilpasning på brukt elektrisk rullestol timepris		
<input type="checkbox"/>		308920	Individuell tilpasning på ny og brukt elektrisk rullestol timepris		
<input type="checkbox"/>		308918	Reparasjon timepris		
<input type="checkbox"/>		308926	Frakt av elektrisk rullestol til bruker og opplæring av bruker enhetspri		
<input type="checkbox"/>		308925	Klargjøring til gjenbruk enhetspris		
<input type="checkbox"/>		308916	Reisetid timepris		

Kommentarer: