

Q700[®] M/F

avec SEDEO[®] PRO ADVANCED™



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.


Adresse de facturation ou n° du client			Adresse de livraison	
			correspond à l'adresse de facturation	
N° client			N° client	
Nom			Nom	
Rue			Rue	
NPA/Lieu			NPA/Lieu	
E-mail			E-mail	
Tél.			Tél.	
Informations relatives à la commande			Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	B4M (construit pour moi)	Charge utile max. : 160 kg	
Commission			Poids de l'utilisateur kg	
N° art.				
Q700 M: 2310070M-000 / Q700 F: 2310070F-000				
Position tarifaire				
Q700 M: 60.122.016 / Q700 F: 60.122.014				
Dernière mise à jour : 10.04.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis				

Prix de base **CHF 20'320**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions du client

a) Hauteur de la tête	mm
b) Hauteur de l'épaule	mm
c) Hauteur axillaire	mm
d) Hauteur de la coude	mm
e) Hauteur de la hanche	mm
f) Largeur des épaules	mm
g) Largeur du tronc	mm
i) Largeur de la taille	mm
j) Longueur des cuisses	mm
m) Longueur des plantes de pieds	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



Données techniques – système d'assise

Amarrage Dahl disponible pour Q700 M et Q700 F (poids usager max. 136 kg)		Type de siège	SEDEO PRO ADVANCED
Poids minimal fauteuil	sans batteries 117 kg	Dimensions d'assise	larg. 380 - 560 mm, profond. 400 - 560 mm
	avec batteries 160 kg	Hauteurs d'assise	430 mm - 480 mm
Modules d'assise	élévation électrique (300 mm), inclinaison électrique 0 - 50° / réglage électrique de l'angle de dossier (90 - 175°) avec adaptation en longueur biomécanique 180 mm, repose-pieds électrique central		

Données techniques – base motrice centrales

Poids max. utilisateur	160 kg	Roues motrices	14" (noir), Non-Marking
Largeur base	minimum 620 mm	Roues directrices	avant et arrière 6" bandage plein, noir, Non-Marking
Boîtier de commande	R-Net PM 120 A	Chargeur	chargeur automatique 10 A
Charge max.	40 km (ISO 7176-4)	Batteries	60 & 80 Ah type GEL, sans maintenance
Moteur	4 pôles, 10 km/h	Touches de couleur	7 touches de couleur
Garde au sol	90 mm	Couleur châssis	noir mat

Données techniques – base motrice avant

Poids max. utilisateur	160 kg	Roues motrices	14" (noir), Non-Marking
Largeur base	minimum 640 mm	Roues directrices	arrière 9" bandage plein, Non-Marking
Boîtier de commande	R-Net PM 120 A	Chargeur	chargeur automatique 10 A
Charge max.	Bis zu 40 km (ISO 7176-4)	Batteries	60 & 80 Ah type GEL, sans maintenance
Moteur	4 pôles, 10 km/h	Touches de couleur	7 touches de couleur
Garde au sol	60 mm	Couleur châssis	noir mat

Pour profiter d'une conduite et d'un confort optimum avec votre base motrice avant, nous vous recommandons le rapport suivant entre profondeur d'assise et poids de l'utilisateur :

poids usager 75 kg : PA 400 - 440 mm
 poids usager 90 kg : PA 460 - 500 mm
 poids usager 160 kg : PA 500 - 560 mm

Lorsque la configuration du fauteuil le permet, la conduite est encore meilleure avec un angle d'assise de 95° et une inclinaison d'assise de 5°.

Q700			CHF
QEP000009	Q700 M (roues motrices centrales)		20'320
QEP000017	Q700 F (roues motrices avant)		19'225
Moteur			CHF
QEP180007	Moteur 4 pôles, 10 km/h Seulement en combinaison avec Traction Control System pour traction avant.		Std
Traction Control (GYRO, AFIL)			CHF
QEP110009	Avec système R-Net Traction Control (GYRO, AFIL)	70.401.000	1'095
QEP110014	Sans système R-Net Traction Control (GYRO, AFIL)		Std
Roues motrices 			CHF
QEP070032	Roues motrices, 14", pneumatiques, type V, noir		Std
QEP070031	Roues motrices, 14", increvable, type V, noir	60.556.000	–
QEP070034	Roues motrices, 14", pneumatiques, Knobby, noir		–
QEP070033	Roues motrices, 14", increvable, Knobby, noir	60.556.000	–
Roues directrices 			CHF
Roues motrices centrales			
QEP080206	Roues directrices 6", bandage plein, noir	60.556.000	Std
Roues motrices avant			
QEP080210	Roues directrices 9", increvable, bandage plein, noir	60.556.000	–
QEP080211	Roues directrices 9", pneumatiques, noir		–
Gardes boues (seulement pour roues motrices avant) 			CHF
QEP010007	Gardes boues, roues motrices		–
QEP010008	Gardes boues, roues directrices, 9"		–
Touches de couleur			CHF
QEP140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)		–
QEP140004	Noir (RAL 9005)		–
QEP140003	Bleu (RAL 260 40 45)		–
QEP140006	Orange (RAL 060 60 80)		–
QEP140002	Rouge (RAL 040 40 67)		–
QEP140007	Argent (RAL 9006)		–
QEP140001	Blanc (RAL 9010)		–
Couleur du carénage 			CHF
QEP100577	Noir (RAL 9005) Noir nature, surface non peinte		Std
Eclairage LED & clignotant 			CHF
QEP110201	Eclairage LED et clignotant Autorisé sur la voie publique	60.553.000	Std
QEP110202	Éclairage LED monté sur le garde-boue Non autorisé sur la voie publique et sans clignotant	60.553.000	–

Hauteur d'assise

CHF

L'hauteur du siège correspond à la distance entre la plaque d'assise et le sol pour une inclinaison d'assise de 0°, sans coussin (mesuré à l'avant).

SH43	430 mm Seulement avec batteries 60 Ah	Std
SH445	445 mm Seulement avec batteries 60 Ah	–
SH46	460 mm	–
SH47	470 mm	–
SH48	480 mm	–

Batteries & chargeur 

CHF

Batteries

QEP160001	Batterie, 60 Ah, Gel, sans entretien	Std
QEP160005	Batterie, 80 Ah, Gel, sans entretien	–

Chargeur

QEP160104	Chargeur, automatique, 220V / 10 A	Std
-----------	------------------------------------	-----

Fonctions d'assise**Siège à fonctions électrique** 

CHF

QEP130006	Module combiné élévation (300 mm) et inclinaison d'assise, réglage électrique (postérieur 0° - 50°)	70.353.000	Std
QEP130014	Module combiné élévation (300 mm) et inclinaison d'assise, réglage électrique (postérieur 0° - 50°, antérieur 0° - 30°) Fonction C-Me non disponible, le degré de l'inclinaison d'assise (postérieur) dépend de la profondeur d'assise mécanique et du réglage de la hauteur d'assise	70.353.000	500

Fonction C-Me

CHF

QEP110034	Fonction C-Me, activée Si la fonction élévation d'assise est activée : vitesse max. 4,5 km/h, réglage angle de dossier 120°	–
QEP110035	Fonction C-Me, désactivée Si la fonction élévation d'assise est activée : vitesse max. 1,5 km/h, réglage angle de dossier 175° max., profondeur d'assise dépendante	Std

Fonction électrique du dossier

CHF

QEP030047	Réglage de l'angle du dossier, électrique : 90° - 175° avec adaptation en longueur biomécanique 180 mm	70.132.000	1'321
-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------

Type de coussin de dossier – présélection !

CHF

SEDEO PRO (SVP, choisir au paragraphe A)

QEP030104	Dossier SEDEO PRO	Std
-----------	-------------------	-----

JAY Syncra (SVP, choisir au paragraphe B)

QEP030216	Dossier JAY Syncra	Supplément tarifaire paragraphe B
-----------	--------------------	-----------------------------------

JAY J3 (SVP, choisir au paragraphe C)

QEP030054	Dossier JAY J3	Supplément tarifaire paragraphe C
-----------	----------------	-----------------------------------

Fixation

QEP030107	SEDEO PRO, fixation seule pour dos flexible (sans dossier)	203
QEP030055	JAY J3, fixation seule (sans dossier)	203
QEP030217	JAY Syncra, fixation seule (sans dossier)	203
QEP030209	Sans dossier	–

A – SEDEO PRO – tailles de dossier

CHF

Largeur de dossier

BW38	380 mm, pour une largeur de dossier effective de 380 mm	–
BW42	420 mm, réglage flexible 380 - 420 mm	–
BW46	460 mm, réglage flexible 420 - 460 mm	Std
BW50	500 mm, réglage flexible 460 - 500 mm	–
BW54	540 mm, réglage flexible 500 - 540 mm	–
BW56	560 mm, réglage flexible 520 - 560 mm	–

Hauteur de dossier

BH44	Hauteur effective de coussin de dossier 440 mm (selon la hauteur d'assise, dossier monté de 510 - 570 mm, selon l'hauteur du coussin d'assise)	–
BH50	Hauteur effective de coussin de dossier 500 mm (selon la hauteur d'assise, dossier monté de 570 - 630 mm, selon l'hauteur du coussin d'assise)	Std
BH56	Hauteur effective de coussin de dossier 560 mm (selon la hauteur d'assise, dossier monté de 630 - 700 mm, selon l'hauteur du coussin d'assise)	–

Hauteur du dossier monté (de la plaque d'assise au bord supérieur du dossier)

BIH51	510 mm (hauteur du coussin de dossier 440 mm)	–
BIH54	540 mm (hauteur du coussin de dossier 440 mm)	–
BIH57	570 mm (hauteur du coussin de dossier 440 mm)	–
BIH57_1	570 mm (hauteur du coussin de dossier 500 mm)	Std
BIH60	600 mm (hauteur du coussin de dossier 500 mm)	–
BIH63	630 mm (hauteur du coussin de dossier 500 mm)	–
BIH63_1	630 mm (hauteur du coussin de dossier 560 mm)	–
BIH66	660 mm (hauteur du coussin de dossier 560 mm)	–
BIH70	700 mm (hauteur du coussin de dossier 560 mm)	–

A – SEDEO PRO coussin dossier 

CHF

QEP030116	SEDEO PRO, coussin dossier, flexible, galbe profond (150 mm), actif, ceintures réglables	Std
QEP030117	SEDEO PRO, coussin dossier, flexible, galbe extra profond (210 mm), actif, ceintures réglables	70.131.100 384

A – SEDEO PRO housse coussin dossier

CHF

QEP030108	Housse pour dossier, confort	Std
-----------	------------------------------	-----

B – JAY Syncra 

CHF

B – JAY Syncra – largeur dossier

CHF

Le dossier peut être commandé dans une autre largeur que la plaque d'assise. Les accoudoirs seront adaptés à la largeur de dossier commandée.

BW40	400 mm (réglable de 400 mm - 430 mm, profondeur de galbe 75 mm)	–
BW46	460 mm (réglable de 460 mm - 480 mm, profondeur de galbe 75 mm)	–
BW51	510 mm (réglable de 510 mm - 530 mm, profondeur de galbe 75 mm)	–
BW56	560 mm (réglable de 560 mm - 585 mm, profondeur de galbe 75 mm)	–

B – JAY Syncra dossier – options & hauteurs de dossier

CHF

Hauteur de la coque de dossier JAY Syncra

BH40	Hauteur effective de la coque de dossier 400 mm (selon la hauteur d'assise, dossier monté de 560 mm - 610 mm, selon l'hauteur du coussin d'assise)	–
BH46	Hauteur effective de la coque de dossier 460 mm (selon la hauteur d'assise, dossier monté de 610 mm - 660 mm, selon l'hauteur du coussin d'assise)	–
BH51	Hauteur effective de la coque de dossier 510 mm (selon la hauteur d'assise, dossier monté de 660 mm - 710 mm, selon l'hauteur du coussin d'assise)	–
BH56	Hauteur effective de la coque de dossier 560 mm (selon la hauteur d'assise, dossier monté de 710 mm - 760 mm, selon l'hauteur du coussin d'assise)	–

Dossier JAY Syncra – hauteur du dossier monté (de la plaque d'assise au bord supérieur du dossier)

BIH56	560 mm (hauteur de la coque de dossier 400 mm)	–
BIH585	585 mm (hauteur de la coque de dossier 400 mm)	–
BIH61	610 mm (hauteur de la coque de dossier 400 mm)	–
BIH61_1	610 mm (hauteur de la coque de dossier 460 mm)	–
BIH635	635 mm (hauteur de la coque de dossier 460 mm)	–
BIH66	660 mm (hauteur de la coque de dossier 460 mm)	–
BIH66_1	660 mm (hauteur de la coque de dossier 510 mm)	–
BIH685	685 mm (hauteur de la coque de dossier 510 mm)	–
BIH71	710 mm (hauteur de la coque de dossier 510 mm)	–
BIH71_1	710 mm (hauteur de la coque de dossier 560 mm)	–
BIH735	735 mm (hauteur de la coque de dossier 560 mm)	–
BIH76	760 mm (hauteur de la coque de dossier 560 mm)	–

B – JAY Syncra coussin dossier

CHF

JAY030060	Syncra 3DX, avec housse microclimatique	70.131.000	1'477
-----------	-----------------------------------------	------------	-------

B/C – JAY pelotes latérales pour dossier (nécessite pelotes latérales, housse et fixation)

CHF

JAY pelotes latérales pour dossier

JAY090021	Pelote latérale (l x h) 100 mm x 127 mm – droite	70.135.000	142
JAY090012	Pelote latérale (l x h) 100 mm x 127 mm – gauche	70.135.000	142
JAY090022	Pelote latérale (l x h) 100 mm x 152 mm – droite	70.135.000	142
JAY090013	Pelote latérale (l x h) 100 mm x 152 mm – gauche	70.135.000	142
JAY090023	Pelote latérale (l x h) 152 mm x 100 mm – droite	70.135.000	142
JAY090014	Pelote latérale (l x h) 152 mm x 100 mm – gauche	70.135.000	142

JAY pelotes latérales, housse

JAY090110	Syncra 3DX, housse microclimatique	–
-----------	------------------------------------	---

JAY pelotes latérales, support

JAY090028	Pelote latérale, escamotable – droite	70.135.000	92
JAY090019	Pelote latérale, escamotable – gauche	70.135.000	92

JAY pelotes latérales fixes

JAY090111	JAY pelotes latérales fixes (l x h) 90 mm x 140 mm – droite La pelote latérale JAY est réglable – pour avoir une profondeur de galbe jusqu'à 120 mm – incompatible avec dossier JAY J3	70.135.000	–
JAY090112	JAY pelotes latérales fixes (l x h) 90 mm x 140 mm – gauche La pelote latérale JAY est réglable – pour avoir une profondeur de galbe jusqu'à 120 mm – incompatible avec dossier JAY J3	70.135.000	–

C – JAY J3 dossier

CHF

JAY030111	JAY J3 largeur dossier, 410 mm	–
JAY030112	JAY J3 largeur dossier, 460 mm	–
JAY030113	JAY J3 largeur dossier, 510 mm	–

C – JAY J3 dossier, galbe profond 

CHF

JAY030042	JAY J3 dossier, galbe profond central, thoracique supérieur, moyen, 460 mm	70.131.000	1'410
-----------	----------------------------------------------------------------------------	------------	-------

C – JAY J3 dossier, galbe profond 

CHF

JAY030014	JAY J3 dossier, galbe profond, thoracique supérieur, court, 420 mm	70.131.000	1'410
JAY030021	JAY J3 dossier, galbe profond, thoracique supérieur, moyen, 460 mm	70.131.000	1'410
JAY030027	JAY J3 dossier, galbe profond, thoracique supérieur, haut, 500 mm	70.131.000	1'410

C - JAY J3 hauteur du dossier monté (de la plaque d'assise au bord supérieur du dossier)			CHF
BIH53	530 mm (hauteur de la coque de dossier 420 mm)		–
BIH56	560 mm (hauteur de la coque de dossier 420 mm)		–
BIH585	585 mm (hauteur de la coque de dossier 420 mm)		–
BIH585_1	585 mm (hauteur de la coque de dossier 460 mm)		–
BIH61	610 mm (hauteur de la coque de dossier 460 mm)		–
BIH61_1	610 mm (hauteur de la coque de dossier 500 mm)		–
BIH635	635 mm (hauteur de la coque de dossier 500 mm)		–
BIH66	660 mm (hauteur de la coque de dossier 500 mm)		–

C – JAY J3 dossier, éléments de positionnement 			CHF
Éléments de positionnement, Mini Fit Kit II			
JAY090032	JAY J3 éléments de positionnement, Mini Fit Kit II, 410 mm		286
JAY090033	JAY J3 éléments de positionnement, Mini Fit Kit II, 460 mm		286
JAY090034	JAY J3 éléments de positionnement, Mini Fit Kit II, 510 mm		286
Boîte de positionnement			
JAY090035	JAY J3 dossier, boîte de positionnement		478
JAY090036	JAY J3 dossier, boîte logicielle		1'145

C – JAY J3 dossier, harnais 			CHF
JAY090040	JAY J3 harnais, 4 points avec fermeture centrale, moyen	70.111.000	229
JAY090041	JAY J3 harnais, 4 points avec fermeture centrale, large	70.111.000	229
JAY090042	JAY J3 harnais, 4 points avec fermeture centrale, extra large	70.111.000	229

Appui-tête – capitonnage 			CHF
Veuillez choisir une fixation ci-dessous.			
QEP030431	SEDEO, coussin, petit, avec housse, relevable, (l x h) 240 x 150 mm Possible seulement avec fixation d'appui-tête SEDEO		193
QEP030432	SEDEO, coussin, flexible, forme V, avec housse, relevable, (l x h) 400 x 110 mm Possible seulement avec fixation d'appui-tête SEDEO		265
WHT030401	Whitmyer, coussinet, Plush, (l x h) 203 x 127 mm Possible seulement avec fixation d'appui-tête Whitmyer		155
WHT030402	Whitmyer, coussinet, Plush, (l x h) 254 x 127 mm Possible seulement avec fixation d'appui-tête Whitmyer		155
WHT030403	Whitmyer, coussinet, Plush, (l x h) 356 x 127 mm Possible seulement avec fixation d'appui-tête Whitmyer		155
WHT030404	Whitmyer, coussinet, Adjust-A-Plush, petit, (l x h) 355 x 76 mm Possible seulement avec fixation d'appui-tête Whitmyer		342
WHT030406	Whitmyer, coussinet, Adjust-A-Plush, grand, (l x h) 460 mm x 127 mm Possible seulement avec fixation d'appui-tête Whitmyer		342

Appui-tête – type de fixation 			CHF
Veuillez choisir un coussinet ci-dessus.			
QEP030433	SEDEO, fixation pour appui-tête		198
QEP030434	SEDEO, fixation pour appui-tête, à fermeture encliquetable		198
WHT030407	Whitmyer, support pour appui-tête, LINX		198
WHT030408	Whitmyer, fixation pour appui-tête, LINX²		218
WHT030409	Whitmyer, fixation pour appui-tête, AXYS		467
WHT030410	Whitmyer, fixation pour appui-tête, AXYS, latéral		309
WHT030411	Whitmyer, fixation pour appui-tête, COBRA XTRA, rabattable		799

Support pour appui-tête – montage			CHF
QEP030120	Support pour appui-tête, montage cadre de dossier		–

Poignées de poussée CHF

QEPO30202	Poignées de poussée, fixes	–
QEPO30200	Sans poignées de poussée	Std

Rail d'assise CHF

QEPO20085	Rail d'assise, court, pour profondeur d'assise 400 - 560 mm	Std
QEPO20069	Rail d'assise, long, pour profondeur d'assise 460 - 560 mm Largeur d'assise 380 - 460 incompatible avec profondeur d'assise 460 - 500 mm	–

Type de coussin d'assise – présélection ! CHF**SEDEO (SVP, choisir au paragraphe D)**

QEPO20027	SEDEO, coussin	Std
-----------	----------------	-----

JAY Syncra (SVP, choisir au paragraphe E)

QEPO20132	Jay Syncra, coussin	Supplément tarifaire paragraphe E
-----------	---------------------	-----------------------------------

Sans coussin (choisissez l'argeur d'assise et le profondeur d'assise en section D)

QEPO20110	Sans coussin	–
-----------	--------------	---

D – SEDEO tailles d'assise CHF**Coussins larges**

SW38	380 mm, pour une largeur effective de 380 mm	–
SW42	420 mm, pour une largeur effective de 380 - 420 mm	–
SW46	460 mm, pour une largeur effective de 420 - 460 mm	Std
SW50	500 mm, pour une largeur effective de 460 - 500 mm	–
SW54	540 mm, pour une largeur effective de 500 - 540 mm	–
SW56	560 mm, pour une largeur effective de 520 - 560 mm	–

Coussins profonds

SD40	400 mm, livré avec coussin profond 460 mm Le réglage d'angle de dossier est de 160° max. pour la traction centrale et de 150° max. pour la traction avant.	–
SD42	420 mm, livré avec coussin profond 460 mm Die Rückenwinkelverstellung beträgt beim Mittelradantrieb max. 160° und beim Frontantrieb max. 150°	–
SD44	440 mm, livré avec coussin profond 460 mm Die Rückenwinkelverstellung beträgt beim Mittelradantrieb max. 170° und beim Frontantrieb max. 150°	–
SD46	460 mm, livré avec coussin profond 500 mm Traction avant & module combiné élévation d'assise/inclinaison d'assise : 150° max.	Std
SD48	480 mm, livré avec coussin profond 500 mm Frontantrieb & Kombimodul Sitzlift / Sitzneigung: max. 150°	–
SD50	500 mm, livré avec coussin profond 500 mm Frontantrieb & Kombimodul Sitzlift / Sitzneigung: max. 150°	–
SD52	520 mm, livré avec coussin profond 560 mm	–
SD54	540 mm, livré avec coussin profond 560 mm	–
SD56	560 mm, livré avec coussin profond 560 mm	–

D – SEDEO coussin d'assise CHF

QEPO20073	SEDEO, coussin, avec profil, hauteur 70 mm	Std
QEPO20076	SEDEO, coussin, support, hauteur 90 mm	70.142.000 301

D – SEDEO housse pour coussin CHF

QEPO20518	Housse pour coussin résistant à l'incontinence	70.145.000 –
QEPO20080	Housse pour coussin, confort	Std

D/E – SEDEO options d'assise CHF

QEPO20082	SEDEO, plaque d'assise plate, profondeur réglable, fixation de coussin à l'arrière	–
QEPO20083	SEDEO, plaque d'assise avec barre de 50 mm, profondeur réglable, fixation de coussin à l'arrière	–

E – JAY Syncra tailles d'assise

CHF

Coussins larges

SW40	400 mm	–
SW43	430 mm	–
SW46	460 mm	–
SW48	480 mm	–
SW51	510 mm	–
SW56	560 mm	–

Coussins profonds

SD40	400 mm Avec traction centrale : réglage angle de dossier 160° max.. Avec traction avant : réglage angle de dossier 150° max.	–
SD43	430 mm Avec traction centrale : réglage angle de dossier 170° max.. Avec traction avant : réglage angle de dossier 150° max.	–
SD46	460 mm Traction avant & module combiné élévation d'assise/inclinaison d'assise : 150° max.	–
SD48	480 mm Traction avant & module combiné élévation d'assise/inclinaison d'assise : 150° max.	–
SD51	510 mm	–
SD56	560 mm	–

E – JAY Syncra coussin d'assise 

CHF

JAY020030	JAY Syncra coussin avec mousse viscoélastique	70.142.000	494
JAY020031	JAY Syncra coussin avec technologie Fluid / Cryo		840

JAY Syncra housse pour coussin

CHF

JAY020040	Syncra 3DX, housse pour coussin microclimatique		–
JAY020041	Syncra, housse pour coussin résistant à l'incontinence	70.145.000	–

Pelote latérale pour genou et cuisse

CHF

QEP020342	Pelote latérale pour genou, 120 mm x 120 mm, swing-away, droite	70.134.000	183
QEP020341	Pelote latérale pour genou, 120 mm x 120 mm, swing-away, gauche	70.134.000	183
QEP020113	Pelote latérale pour cuisse, petite, 120 mm x 120 mm, amovible, droite	70.134.000	183
QEP020114	Pelote latérale pour cuisse, petite, 120 mm x 120 mm, amovible, gauche	70.134.000	183
QEP020121	Pelote latérale pour cuisse, grande, 180 mm x 120 mm, amovible, droite Incompatible avec QEP040036, protection latérale, montée sur rail d'assise	70.134.000	183
QEP020122	Pelote latérale pour cuisse, grande, 180 mm x 120 mm, amovible, gauche Incompatible avec QEP040036, protection latérale, montée sur rail d'assise	70.134.000	183

Accoudoirs 

CHF

QEP040070	Accoudoirs solidaires du dossier, réglage anatomique, relevables		Std
-----------	------------------------------------------------------------------	--	-----

Accoudoirs rembourrés 

CHF

QEP040023	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 300 mm, droite		–
QEP040024	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 300 mm, gauche		–
QEP040025	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 400 mm, droite		Std
QEP040026	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 400 mm, gauche		Std

Confort

QEP040204	Accoudoir rembourré, confort, rembourré, enduit PU, 400 mm, droite		102
QEP040203	Accoudoir rembourré, confort, rembourré, enduit PU, 400 mm, gauche		102

Hémiplégiques

QEP040031	Accoudoir pour hémiplégiques, mousse à peau intégrale, droite Incompatible avec module de commande, côté de montage, droit, QEP110052 / table de thérapie QEP090040 / demi-table latérale QEP090046 / rétroviseur QEP090110, à droite / commande manuelle, côté de montage, à droite QEP110362 / R-Net OMNI2, montage à droite QEP110119/23	70.135.100	245
QEP040032	Accoudoir pour hémiplégiques, mousse à peau intégrale, gauche Incompatible avec module de commande, côté de montage, gauche, QEP110053 / table de thérapie QEP090040 / demi-table latérale QEP090046 / rétroviseur QEP110118, à gauche / commande manuelle, côté de montage, à gauche QEP110361 / R-Net OMNI2, montage à droite QEP110120/24	70.135.100	245

Protection latérale CHF

QEP040036	Protection latérale, montée sur rail d'assise		–
-----------	-----------------------------------------------	--	---

Repose-pied central électrique CHF

QEP050071	Repose-pied central électrique, angle 90° - 180°, avec compensation de longueur 175 mm abaissable jusqu'au sol, avec interrupteur (LJ 200 mm – 460 mm à partir de la plaque d'assise)	70.152.000	2'927
QEP050076	Repose-pied central électrique, angle 90° - 180°, avec compensation de longueur 175 mm (LJ 200 mm – 460 mm à partir de la plaque d'assise)	70.152.000	2'927

Palette

QEP050072	Palette, bi-partie, réglable de l'hauteur et de l'angle, 260 x 150 mm		Std
QEP050073	Palette, bi-partie, réglable de l'hauteur et de l'angle, 310 x 170 mm		–

Appui-mollet rembourré

QEP050092	Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, par paire		Std
-----------	------------------------------------------------------------	--	-----

Positionnement & accessoires CHF

QEP090048	Sangle abdominale à fermeture encliquetée, rembourré, 50 mm x 1300 mm	70.112.000	Std
QEP090052	Harnais, 2 points, rembourrée		196
QEP090110	Rétrovisseur, droit	60.555.000	93
QEP090118	Rétrovisseur, gauche	60.555.000	93
SB3220	Porte-canne construction spécial, à gauche sur le dos		206
SB3220	Porte-canne construction spécial, à droite sur le dos		206
750307	Sac pour accoudoir, Quickie, gauche		47
750307	Sac pour accoudoir, Quickie, droite		47
QEP090122	Poignée de transfert Non disponible pour guidage de genou	70.163.000	156
QEP090600	Sac à dos, noir (nécessite poignée de poussée)		71
QEP090172	RAM fixation à tête ronde pour téléphone mobile		297
QEP090173	RAM fixation à tête ronde pour téléphone tablette		448
QEP090174	RAM fixation à tête ronde pour téléphone gobelet		270

Table de thérapie (montée en face du module de commande)

QEP090040	Table de thérapie, largeur réglable, rabattable	70.161.000	435
QEP090046	Demi-table, rabattable	70.161.000	435

Accessoires table de thérapie

QEP090125	Rembourrage partiel pour table de thérapie Incompatible avec demi-table, rabattable QEP090046		131
QEP090126	Bords recourbés, acrylique, pour table de thérapie Incompatible avec demi-table, rabattable QEP090046		203

Commande de fauteuil roulant**R-Net – modules de commandes** CHF

QEP110017	Module de commande, R-Net, écran couleur LCD		Std
QEP110018	Module de commande, R-Net, écran couleur LCD, haute puissance	70.401.000	510
QEP110013	Module de commande, R-Net, écran couleur LCD HD, à fonction infrarouge		–
QEP110023	Module de commande, R-Net, écran couleur LCD HD, à fonctions infrarouge et bluetooth		510

Montage module de commande CHF

QEP110056	Montage module de commande, escamotable en parallèle, vers l'arrière, emboîté		Std
-----------	-------------------------------------------------------------------------------	--	-----

Côté de montage

QEP110052	Module de commande, côté de montage, droit		Std
QEP110053	Module de commande, côté de montage, gauche		–

Langue d'affichage			CHF
QEP119000	Allemand		Std
QEP119002	Français		–
QEP119005	Italien		–

Embout joystick 			CHF
QEP090505	Embout joystick, balle de golf, Ø 42 mm		–
QEP090506	Embout joystick, Bouton joystick T-bar, largeur 82 mm		–
QEP090507	Embout joystick, balle en mousse, Ø 70 mm		–
QEP090508	Embout joystick, balle, Ø 35 mm		–
QEP090045	Embout joystick, Allround, balle, Ø 48 mm		–
QEP090509	Embout joystick, commande au menton, Ø 37 mm		–
QEP090512	Embout joystick, poignée joystick en tant que bâton, 80 x 15 mm		–
QEP090511	Embout joystick, champignon, Ø 45 mm		–

R-Net – commande 			CHF
QEP110004	Commande moteur, R-Net, 120 A		–

R-Net – module d'actionnement et de réglage de lumière 			CHF
QEP110031	Module éclairage, R-Net		Std
QEP110033	Module d'actionnement CxSM, R-Net		Std

Commande pour accompagnateur 			CHF
QEP110021	Commande duale pour accompagnateur		1'280
QEP110020	Module de commande R-Net, seulement pour accompagnateur SVP, choisissez aussi un module de commande		–

Côté de montage

QEP110025	Montage de la commande pour accompagnateur, à la poignée, droite		–
QEP110026	Montage de la commande pour accompagnateur, à la poignée, gauche		–

Commande milieu de table 			CHF
QEP110143	Commande milieu de table, LCD, réversible	70.401.000	2'388

Côté de montage

QEP110080	Commande milieu de table, côté de montage, gauche		–
QEP110081	Commande milieu de table, côté de montage, droite		–

Assise Memory			CHF
QEP190001	Repositionnement biométrique (assise Memory)		Std

#1 Ctrl+5 Switch Box (avec prise de charge USB) 			CHF
QEP110043	#1 Ctrl+5 Switch Box à fonctions assignables	70.401.000	510

#1 Ctrl+5 Switch Box : position de montage

QEP110180	#1 Ctrl+5 Switch-Box, montage du côté du module de commande En combinaison avec l'option commande accompagnateur, la Ctrl+5 Switch Box est montée sur l'accoudoir.		–
QEP110181	#1 Ctrl+5 Switch Box, montage en face du joystick En combinaison avec l'option commande accompagnateur, la Ctrl+5 Switch Box est montée sur l'accoudoir. Incompatible avec table de thérapie QEP090040 / demi-table latérale QEP090046 / commande milieu de table QEP110143.		–

#1 Ctrl+5 Switch Box : type de touche

QEP110175	#1 Ctrl+5 Switch Box à fonctions assignables, interrupteur, plat		–
QEP110176	#1 Ctrl+5 Switch Box à fonctions assignables, interrupteur basculant		–

#2 Ctrl+5 Switch Box (avec prise de charge USB) 			CHF
QEP110220	#2 Ctrl+5 Switch Box à fonctions assignables	70.401.000	510
#2 Ctrl+5 Switch Box : position de montage			
QEP110222	#2 Ctrl+5 Switch-Box, montage du côté du module de commande En combinaison avec l'option commande accompagnateur, la Ctrl+5 Switch Box est montée sur l'accoudoir. Incompatible avec table de thérapie QEP090040 / demi-table latérale QEP090046 / commande milieu de table QEP110143.		–
#2 Ctrl+5 Switch Box : type de touche			
QEP110226	#2 Ctrl+5 Switch Box à fonctions assignables, interrupteur, plat		–
QEP110227	#2 Ctrl+5 Switch Box à fonctions assignables, interrupteur basculant		–

Commandes spéciales

R-Net – module OMNI2

Veillez choisir la fixation du module OMNI2 et du périphérique de données au paragraphe suivant et choisissez les touches au paragraphe F. CHF

QEP110116	Module OMNI2, R-Net, Bluetooth et émetteur IR Écran VGA avec fonction infrarouge, périphérique de données séparé avec fonction Bluetooth intégrée, prise de chargement USB et haut-parleur	70.401.000	1'556
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	-------

Options de montage module OMNI2

Veillez choisir la fixation du module OMNI2 et du périphérique de données au paragraphe suivant et choisissez les touches au paragraphe F. CHF
En cas d'utilisation du module de commande standard, celui-ci doit être monté de l'autre côté.

QEP110119	Module OMNI2, montage fix, à droite Incompatible avec rétroviseur QEP090110, à droite		–
QEP110120	Module OMNI2, montage fix, à gauche Incompatible avec rétroviseur QEP090110, à gauche		–
QEP110123	Mécanisme de pivot pour module OMNI2, à droite Incompatible avec rétroviseur QEP090110, à droite		–
QEP110124	Mécanisme de pivot pour module OMNI2, à gauche Incompatible avec rétroviseur QEP090110, à gauche		–

Commandes manuelles

Pour switches, voir partie F.

CHF

Commandes proportionnelles

QEP110302	Commande manuelle, Switch-It MicroPilot		4'724
QEP110304	Commande manuelle, Switch-It VersaGuide		2'331
QEP110305	Commande manuelle, Switch-It VersaGuide EZ Incompatible avec embout joystick, poignée joystick en tant que bâton, 80 x 15 mm QEP090512 / embout joystick, champignon, Ø 45 mm QEP090511 / embout joystick, Bouton joystick T-bar, largeur 82 mm QEP090506		2'435
QEP110306	Commande manuelle, Allround Joystick		3'319
QEP110307	Commande manuelle, Allround Joystick, léger Utiliser uniquement avec embout joystick standard ou embout joystick Allround, Ball Ø 48 mm		3'631
QEP110308	Commande manuelle, Allround Joystick, Heavy Duty		4'672

Montage commandes manuelles

CHF

QEP110342	Commande manuelle, Link-It montage à l'appui palmaire Seulement pour série Micro	70.401.000	307
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------	-----

Montage commande manuelle

QEP110350	Link-It, montage fixe sur l'accoudoir Incompatible avec Ctrl+5 Switch Box QEP110180, montage du côté du module de commande		–
QEP110353	Link-It, montage pivotant sur l'accoudoir Incompatible avec Ctrl+5 Switch Box QEP110180, montage du côté du module de commande		–

Côté de montage

QEP110362	Commande manuelle, côté de montage, à droite		–
QEP110361	Commande manuelle, côté de montage, à gauche		–

Commande pour la tête 

CHF

Commandes proportionnelles

Veuillez choisir la fixation du module OMNI2 et du périphérique de données au paragraphe suivant et choisissez les touches au paragraphe F.

QEP110370	Commande pour la tête, Switch-It Dual Pro, 3 voies proportionnel, coussin latéral, long, 140 x 50 mm	5'098
QEP110371	Commande pour la tête, Switch-It Dual Pro, 3 voies proportionnel, coussin latéral rond, Ø 50 mm	5'098

Commande de menton 

CHF

Commandes proportionnelles

Veuillez choisir la fixation du module OMNI2 et du périphérique de données au paragraphe suivant et choisissez les touches au paragraphe F.

QEP110471	Commande de menton, Switch-It MicroPilot	4'724
QEP110472	Commande de menton, Switch-It VersaGuide	2'331
QEP110473	Commande de menton, Switch-It VersaGuide EZ Incompatible avec embout joystick, poignée joystick en tant que bâton, 80 x 15 mm QEP090512 / embout joystick, champignon, Ø 45 mm QEP090511 / embout joystick, Bouton joystick T-bar, largeur 82 mm QEP090506	2'435
QEP110474	Commande de menton, Allround Joystick	3'319
QEP110475	Commande de menton, Allround Joystick léger Incompatible avec embout joystick, poignée joystick en tant que bâton, 80 x 15 mm QEP090512 / embout joystick, champignon, Ø 45 mm QEP090511 / embout joystick, Bouton joystick T-bar, largeur 82 mm QEP090506	3'631

Montage commande de menton 

CHF

QEP110480	Link-It pour appui nuque, petite Switches satellites seulement conjointement avec joystick allround	822
QEP110483	Link-It, vers bras manuel pour commande de menton – à droite sur le dos	822
QEP110484	Link-It, vers bras manuel pour commande de menton – à gauche sur le dos	822
QEP110485	Link-It, vers bras manuel pour commande de menton – à droite	2'383
QEP110486	Link-It, vers bras manuel pour commande de menton – à gauche	2'383
QEP110487	Link-It directement sur l'appui-tête, escamotable – gauche	822
QEP110488	Link-It directement sur l'appui-tête, escamotable – droite	822

Kit d'extension Link-It

QEP110590	Link-It, module de base plus rallonge 100 mm (5 clips de câble inclus)	99
QEP110591	Link-It, module de base plus rallonge 150 mm (5 clips de câble inclus)	99

E – Switches 

Choisissez une position pour chaque touche.

CHF

#1 Sélection du switch

QEP110611	#1 Single Switch, Ø 64 mm, noir	131
QEP110612	#1 Single Switch, Ø 64 mm, rouge	131
QEP110613	#1 Single Switch, Ø 64 mm, vert	131
QEP110523	#1 Egg Switch, noir	131
QEP110524	#1 MicroLite, noir	255
QEP110651	#1 Single Switch, Ø 30 mm, noir	131
QEP110654	#1 Single Switch, Ø 30 mm, bleu	Std
QEP110653	#1 Single Switch, Ø 30 mm, vert	131
QEP110652	#1 Single Switch, Ø 30 mm, rouge	131
QEP110655	#1 Single Switch, Ø 30 mm, jaune	131
QEP110534	#1 Twister Switch, noir	131
QEP110535	#1 Twister Switch, vert	131
QEP110536	#1 Twister Switch, rouge	131

#1 Position de montage 

QEP110560	#1 Link-It, connexion au Joystick Non disponible avec joystick Allround version I.M.C. ou commande manuelle paume Space Disk	269
QEP110566	#1 Link-It, montage sur barre pour accoudoirs (en face du Joystick) Montage sur accoudoir	269
QEP110561	#1 Link-It, montage à l'appui-tête	269
QEP110563	#1 Link-It, montage à barre d'assise Genou, montage à gauche / droite seulement	269
QEP110565	#1 Link-It, montage sur le mécanisme du dossier Inutile de choisir un côté 259	269
QEP110569	#1 Sans montage Link-It Switches inclus non montés	Std

#1 Côté de montage

QEP110572	#1 côté de montage, à droite	–
QEP110571	#1 côté de montage, à gauche	–

#1 Switches satellites Seulement conjointement avec joystick allround; 2 au maximum

QEP110537	#1 Switch satellite, noir	131
QEP110538	#1 Switch satellite, vert	131
QEP110539	#1 Switch satellite, rouge	131

#2 Sélection du switch

QEP110631	#2 Single Switch, Ø 64 mm, noir	131
QEP110632	#2 Single Switch, Ø 64 mm, rouge	131
QEP110633	#2 Single Switch, Ø 64 mm, vert	131
QEP110088	#2 Egg Switch, noir	131
QEP110089	#2 MicroLite, noir	255
QEP110671	#2 Single Switch, Ø 30 mm, noir	131
QEP110674	#2 Single Switch, Ø 30 mm, bleu	131
QEP110673	#2 Single Switch, Ø 30 mm, vert	131
QEP110672	#2 Single Switch, Ø 30 mm, rouge	131
QEP110675	#2 Single Switch, Ø 30 mm, jaune	131
QEP110095	#2 Twister Switch, noir	131
QEP110096	#2 Twister Switch, vert	131
QEP110097	#2 Twister Switch, rouge	131

#2 Position de montage

QEP110098	#2 Link-It, connexion au Joystick Non disponible avec joystick Allround version I.M.C. ou commande manuelle paume Space Disk	269
QEP110099	#2 Link-It, montage sur barre pour accoudoirs (en face du Joystick) Montage sur accoudoir	269
QEP110100	#2 Link-It, montage à l'appui-tête	269
QEP110104	#2 Link-It, montage à barre d'assise Genou, montage à gauche / droite seulement	269
QEP110105	#2 Link-It, montage sur le mécanisme du dossier Inutile de choisir un côté	269
QEP110106	#2 Sans montage Link-It Switches inclus non montés	–

#2 Côté de montage

QEP110108	#2 côté de montage, à droite	–
QEP110107	#2 côté de montage, à gauche	–

#2 Switches satellites Seulement conjointement avec joystick allround; 2 au maximum

QEP110111	#2 Switch satellite, noir	131
QEP110112	#2 Switch satellite, vert	131
QEP110113	#2 Switch satellite, rouge	131

Switches multi-fonction En combinaison avec la programmation assignable des touches

QEP110550	Mini 2 touches (2 touches dans un boîtier avec prise jack stéréo 3,5 mm) Fourni en vrac. Montage Link-It impossible.	255
QEP110551	Mini 2 touches (2 touches dans un boîtier avec prise jack mono 3,5 mm) Fourni en vrac. Montage Link-It impossible.	255
QEP110552	Mini barre 4 touches (4 touches en ligne dans un boîtier avec prise DB9) Fourni en vrac. Montage Link-It impossible.	255

Accessoires

QEP110580	Rallonge mono (prise jack 3,5 mm) (2 m)	41
QEP110581	Rallonge stéréo (prise jack 3,5 mm) (2 m)	41
QEP110582	Rallonge DB9 (1 m)	41
QEP110583	Répartiteur stéréo/mono, câble Y, 1 prise jack stéréo vers 2 prises mono	83

Option alternative de sécurité 

CHF

QEP090147	Interrupteur stop par radio (télécommande pour stopper le fauteuil roulant) Rayon 9 m, connexion via prise Fit Via OBC	1'029
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

Roues motrices, roues directrices & gardes boues

[◀ RETOUR](#)


// QEP100577



// QEP070032



// QEP070034



// QEP080206



// QEP080211



// QEP010007



// QEP010008

Eclairage LED & clignotant

[◀ RETOUR](#)


// QEP110201



// QEP110202

Chargeur

[◀ RETOUR](#)


// QEP160104

Fonctions d'assise électrique

[◀ RETOUR](#)


// QEP130006

SEDEO PRO, JAY Syncra dossier & JAY pelotes latérales

◀ RETOUR



// QEP030116



// QEP030117



// JAY Syncra



// JAY090014-21



// JAY090028



// JAY090111

JAY J3 dossier

◀ RETOUR



150 mm



// JAY030042



150 mm / 180 mm



// JAY030014/21/27

Largeur de dossier en mm	Galbe profond central / Galbe extra profond central JAY030042	Galbe profond / Galbe extra profond JAY030014/21/27
	Largeur du tronc max. en mm	
410	330	330
460	380	380
510	430	430

JAY J3 dossier, éléments de positionnement

◀ RETOUR



// JAY090032-JAY090034



// JAY090035



// JAY090036

JAY J3 dossier, harnais

◀ RETOUR



// JAY090040 - JAY090042

Options pour appuis-têtes

◀ RETOUR



// QEP030431



// QEP030432



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QEP030433 /34




// WHT030407



// WHT030408



// WHT030409



// WHT030410



// WHT030411

SEDEO & JAY Syncra coussins d'assise

◀ RETOUR



// QEP020073



// QEP020076



// JAY020030



// JAY020031

Accoudoirs et rembourrages

◀ RETOUR



//QEP040070



// QEP040203 & QEP040204



//QEP040023 - QEP040026



//QEP040031 & QEP040032

Repose-pied central électrique

◀ RETOUR



// QEP050071

Positionnement & accessoires

◀ RETOUR



// 750307



// QEP090110/18



// QEP090172



// QEP090173



// QEP090174



// QEP090048

R-Net – modules de commandes & montage

◀ RETOUR



// QEP110017



// QEP110013



// QEP110018



// QEP110056

Embout joystick

◀ RETOUR



// QEP090505



// QEP090045



// QEP090507



// QEP090508



// QEP090509



// QEP090512



// QEP090511



// QEP090506

R-Net – commande moteur / éclairage et module actionneur

◀ RETOUR



// QEP110004



// QEP110031




// QEP110033

Command pour accompagnateur & commande milieu de table

◀ RETOUR



// QEP110021



// QEP110143

Option Box 5-touches

◀ RETOUR



// QEP110175 & QEP110226



// QEP110176 & QEP110227

Module OMNI2

◀ RETOUR



// QEP110116

Commandes manuelles

◀ RETOUR



// QEP110302



// QEP110304 // QEP110305



// QEP110306 - QEP110307



// QEP110308

Montage commandes manuelles

◀ RETOUR



// QEP110342

Commande pour la tête

◀ RETOUR



// QEP110370 - QEP110371

Commande de menton

◀ RETOUR



// QEP110471



// QEP110472 - QEP110473




// QEP110474 & QEP110475

Montage commande de menton


◀ RETOUR



// QEP110480
// QEP110471



// QEP110483 - QEP110484



// QEP110485 - QEP110486



// QEP110487 - QEP110471



// QEP110487 - QEP110474

Switches

← RETOUR



// QEP110611 - QEP110613
// QEP110631 - QEP110633



// QEP110523 - QEP110088



// QEP110524 - QEP110089



// QEP110651 - QEP110655
// QEP110671 - QEP110675



// QEP110534 - QEP110536
// QEP110095 - QEP110097



// QEP110560
// QEP110098



// QEP110566
// QEP110099



// QEP110651
// QEP110100



// QEP110563
// QEP110104



// QEP110565
// QEP110105



// QEP110537 - QEP110539
// QEP110111 - QEP110113



// QEP110550
// QEP110551



// QEP110552



Option de sécurité

← RETOUR



// QEP090147



Dimensions table (épaisseur 12 mm, transparente, PVC)



Largeur coussin accoudeur		Largeur table		Longueur table (standard 550 mm)		Largeur supplémentaire (standard 100 mm)		Profondeur échancrure (standard 160 mm)		Joystick (standard 100 mm)		Joystick (standard central)	
A1	mm	A2	mm	A3	mm	B1	mm	B2	mm	C1	mm	C2	mm
Table standard rabattable								Table pivotable et rabattable (fixation des deux côtés) SB3065-04					
gauche		droite								gauche		droite	

Joysticks réversibles

Sans le joystick	Commande table, LCD, manuelle SB 3065-02	Commande table, LCD, électrique SB3065-07	Commandes spéciales
Micro Guide SB0932-01	Versa Guide (1) SB0932-02	Joystick zéro mouvement (0-way) SB0932-03	




// SB0932-01

// SB0932-02


// SB0932-03

Accessoires


Protection latérale (indication des mesures indispensable)	Rembourrage abdominal, matériel skiä	Accoudeurs rembourrés, matériel skiä (indication des mesures indispensable)
------------------------------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------



// SB2744-06



// SB3065-08



// SB2744-05

(1) Choisir l'embout du joystick au paragraphe accessoires

Commentaires pour B4M (veuillez demander un devis; les délais de livraison peuvent diverger)



Q700 M/F avec SEDEO PRO ADVANCED

CHF

Prix de base	
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition	90
Prix hors TVA	
TVA 8.1%	
Prix T.T.C.	

Date

Signature

Jour Mois Année



Sunrise Medical SA

Elenauweg 17
3110 Münsingen
031 958 38 38
cs@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch