

Q700[®] M/F/R

avec SEDEO[®] PRO



BON DE COMMANDE

L'illustration peut diverger de l'exécution réelle du produit. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression et de modifications. À tout moment, il est possible de demander une liste de prix actuelle.


Adresse de facturation ou n° du client			Adresse de livraison	
			correspond à l'adresse de facturation	
N° client			N° client	
Nom			Nom	
Rue			Rue	
NPA/Lieu			NPA/Lieu	
E-mail			E-mail	
Tél.			Tél.	
Informations relatives à la commande			Poids de l'utilisateur	
Commande	Devis	B4M (construit pour moi)	Charge utile max. : 160 kg	
Commission			Poids de l'utilisateur	kg
N° art. Q700 M : 2250070M-000 / Q700 F : 2250070F-000 / Q700 R : 2250070R-000				
Position tarifaire M : 60.122.013 / Q700 F : 60.122.011 / Q700 R : 60.122.012				
Dernière mise à jour : 10.04.2024, prix valables jusqu'à nouvel avis				

Prix de base **CHF 18'970**

Prix hors TVA / prix de vente recommandé

Dimensions du client

a) Hauteur de la tête	mm
b) Hauteur de l'épaule	mm
c) Hauteur axillaire	mm
d) Hauteur de la coude	mm
e) Hauteur de la hanche	mm
f) Largeur des épaules	mm
g) Largeur du tronc	mm
i) Largeur de la taille	mm
j) Longueur des cuisses	mm
m) Longueur des plantes de pieds	mm
n) Longueur de jambe	mm
o) Largeur d'assise	mm



Données techniques – système d'assise

Amarrage Dahl disponible pour Q700 M et Q700 F (poids usager max. 136 kg)		Type de siège	SEDEO PRO
Poids minimal fauteuil	sans batteries 140 kg	Dimensions d'assise	larg. 380 - 560 mm, profond. 400 - 560 mm
	avec batteries 165 kg	Hauteurs d'assise	415 mm - 490 mm

Données techniques – base motrice centrales (Q700 M)

Position roues motrices	roues motrices centrales	Roues motrices	14", noir
Poids max. utilisateur	160 kg	Roues directrices	avant et arrière 6" bandage plein, noir
Largeur base	minimum 620 mm	Chargeur	chargeur automatique 10 A
Boîtier de commande	R-Net	Batteries	60 & 80 Ah type GEL, sans maintenance
Charge max.	35 km	Touches de couleur	noir mat avec 6 touches de couleur
Moteurs	4 pôles, 10 km/h	Garde au sol	70 mm

Données techniques – base motrice avant (Q700 F)

Position roues motrices	roues motrices avant	Roues motrices	14", noir
Poids max. utilisateur	160 kg	Roues directrices	arrière 9" bandage plein / pneumatique, noir
Largeur base	minimum 640 mm	Chargeur	chargeur automatique 10 A
Boîtier de commande	R-Net	Batteries	60 & 80 Ah type GEL, sans maintenance
Charge max.	35 km	Touches de couleur	noir mat avec 6 touches de couleur
Moteurs	4 pôles, 10 km/h	Garde au sol	75 mm

Pour profiter d'une conduite et d'un confort optimum avec votre base motrice avant, nous vous recommandons le rapport suivant entre profondeur d'assise et poids de l'utilisateur : poids usager 75 kg : PA 400 - 440 mm / poids usager 90 kg : PA 460 - 500 mm / poids usager 160 kg : PA 500 - 560 mm
Lorsque la configuration du fauteuil le permet, la conduite est encore meilleure avec un angle d'assise de 95° et une inclinaison d'assise de 5°.

Données techniques – base motrice arrière (Q700 R)

Position roues motrices	roues motrices arrière	Roues motrices	14", noir
Poids max. utilisateur	160 kg	Roues directrices	avant 9" / 10" bandage plein / pneumat., noir
Largeur base	minimum 640 mm	Chargeur	chargeur automatique 10 A
Boîtier de commande	R-Net	Batteries	60 & 80 Ah type GEL, sans maintenance
Charge max.	35 km	Touches de couleur	noir mat avec 6 touches de couleur
Moteurs	4 pôles, 10 km/h	Garde au sol	75 mm

Base

Fauteuil roulant Q700 Power

CHF

SEP000009	Q700 M (roues motrices centrales)	18'970
SEP000017	Q700 F (roues motrices avant)	17'875
SEP000018	Q700 R (roues motrices arrière)	18'970

Moteur

CHF

SEP180007	Moteur 4 pôles, 10 km/h (1)	Std
-----------	-----------------------------	-----

Traction Control (GYRO, AFIL)

CHF

SEP110009	Avec système R-Net Traction Control (GYRO, AFIL)	70.401.000	1'095
SEP110014	Sans système R-Net Traction Control (GYRO, AFIL)		Std

Roues motrices 

CHF

SEP070031	Roues motrices, 14", increvable, type V, noir (2)	60.556.000	n/c
SEP070032	Roues motrices, 14", pneumatiques, type V, noir (2)		n/c
SEP070033	Roues motrices, 14", increvable, profil grossier, noir	60.556.000	n/c
SEP070034	Roues motrices, 14", pneumatiques, profil grossier, noir		Std

Roues directrices 

CHF

Roues motrices centrales

SEP080206	Roues directrices 6", increvable, bandage plein, noir	60.556.000	Std
-----------	---	------------	-----

Roues motrices avant

SEP080210	Roues directrices 9", increvable, bandage plein, noir	60.556.000	n/c
SEP080211	Roues directrices 9", pneumatiques, noir		n/c

Roues motrices arrière

SEP080210	Roues directrices 9", increvable, bandage plein, noir	60.556.000	n/c
SEP080211	Roues directrices 9", pneumatiques, noir		n/c
SEP080212	Roues directrices 10", pneumatiques, noir		n/c

Gardes boues (seulement pour roues motrices ou roues directrices)

CHF

SEP010007	Gardes boues pour roues motrices		n/c
SEP010008	Gardes boues pour roues directrices, 9"		n/c

Monte-trottoir (seulement pour roues motrices arrière) 

CHF

SEP090038	Monte-trottoir		495
-----------	----------------	--	-----

Touches de couleur (paquet style)

CHF

SEP140005	Vert Pomme (RAL 110 70 77)		n/c
SEP140004	Noir (RAL 9005)		n/c
SEP140003	Bleu (RAL 260 40 45)		n/c
SEP140006	Orange (RAL 060 60 80)		n/c
SEP140002	Rouge (RAL 040 40 67)		n/c
SEP140007	Argent (RAL 9006)		n/c
SEP140001	Blanc (RAL 9010)		n/c

Couleur du carénage 

CHF

SEP100577	Noir (RAL 9005) Noir nature, surface non peinte		Std
-----------	--	--	-----

Eclairage LED 

CHF

SEP110201	Eclairage LED et clignotant	60.553.000	Std
-----------	-----------------------------	------------	-----

(1) Fortement recommandé pour la traction avant : système R-Net Traction Control (GYRO, AFIL)

(2) Non disponible pour roues motrices arrière

Base**Hauteur d'assise**

CHF

La hauteur du siège correspond à la distance entre la plaque d'assise et le sol pour une inclinaison d'assise de 0°, sans coussin (mesuré à l'avant).

SH415	415 mm (1)(2)	n/c	SH45	450 mm (3)	n/c
SH425	425 mm (1)(3)	n/c	SH465	465 mm	n/c
SH44	440 mm (2)	Std	SH49	490 mm	n/c

Batterie & Chargeur 

CHF

Batterie

SEP160001	60 Ah, GEL, sans entretien	-150
SEP160005	80 Ah, GEL, sans entretien	Std

Chargeur

SEP160104	220 V / chargeur automatique 10 A	Std
-----------	-----------------------------------	-----

Siège, électrique

CHF

SEP130005	Inclinaison d'assise électrique, -5° - 45° (avec déplacement du centre de gravité de l'assise, hauteur d'assise +30 mm) (4)	60.554.000	n/c
SEP130007	Inclinaison d'assise électrique, 0° - 50°	60.554.000	Std
SEP130009	Module combiné élévation et inclinaison d'assise, électrique : élévation 300 mm, inclinaison d'assise 0° - 30°	70.353.000	1'644

Fonction C-Me (5)

CHF

SEP110034	Fonction C-Me, activée (6)	n/c
SEP110035	Fonction C-Me, désactivée (7)	Std

Réglage de l'angle du dossier

CHF

SEP030083	Réglage de l'angle du dossier, mécanique : 90° - 120°	70.133.000	-1'050
SEP030086	Réglage de l'angle du dossier, électrique : 90° - 130°	60.551.000	Std
SEP030087	Réglage de l'angle du dossier, électrique : 90° - 150° avec adaptation en longueur biomécanique 100 mm	70.132.000	936

Options cadre de dossier

CHF

SEP030098	Dossier, rabattable, fermeture rapide	n/c
-----------	---------------------------------------	-----

(1) Seulement sélectionnable avec 60 Ah batteries

(2) Pas avec SEP130009 module combiné élévation et inclinaison d'assise, électrique

(3) Seulement sélectionnable avec SEP130009 module combiné élévation et inclinaison d'assise, électrique

(4) Non disponible pour hauteur d'assise 415 ou 440 mm

(5) Uniquement avec QML130009, module combiné élévation et inclinaison d'assise, électrique

(6) 4,5 km/h vitesse maximale avec siège élevé (inclinaison d'assise <16° FWD / <9° RWD/FWD et angle de dossier <30°)

(7) 1,5 km/h vitesse maximale avec siège élevé

Fonctions d'assise

Dossier

CHF

SEDEO PRO (cf. partie A)

SEP030104	SEDEO PRO		Std
-----------	-----------	--	-----

JAY J3 (cf. partie B)

SEP030054	JAY J3, fixation incluse		n/c
-----------	--------------------------	--	-----

Fixation

SEP030106	SEDEO PRO, fixation seule		24
SEP030107	SEDEO PRO, fixation seule pour dos flexible		203
SEP030055	JAY J3, fixation seule		203
SEP030209	Sans dossier		n/c

A – SEDEO PRO tailles dossier

Largeur dossier

BW38	380 mm, pour une largeur de dossier effective de 380 mm		
BW42	420 mm, pour une largeur de dossier effective de 380 - 420 mm		
BW46	460 mm, pour une largeur de dossier effective de 420 - 460 mm		
BW50	500 mm, pour une largeur de dossier effective de 460 - 500 mm		
BW54	540 mm, pour une largeur de dossier effective de 500 - 540 mm		
BW56	560 mm, pour une largeur de dossier effective de 520 - 560 mm		

Hauteur dossier

BH44	440 mm, pour une hauteur de dossier effective de 440 - 500 mm (1)		
BH50	500 mm, pour une hauteur de dossier effective de 500 - 560 mm		
BH56	560 mm, pour une hauteur de dossier effective de 560 - 620 mm		

A – SEDEO PRO coussin dossier 

CHF

SEP030109	Coussin dossier avec profil, profondeur du galbe 50 mm		Std
SEP030113	Coussin dossier avec profil, profondeur du galbe 70 mm, ceintures réglables		n/c
SEP030114	Coussin dossier, galbe profond (120 mm), passif		n/c
SEP030115	Coussin dossier, flexible, galbe profond (150 mm), passif, ceintures réglables	70.131.100	363
SEP030116	Coussin dossier, flexible, galbe profond (150 mm), actif, ceintures réglables	70.131.100	363
SEP030117	Coussin dossier, flexible, galbe extra profond (210 mm), actif, ceintures réglables	70.131.100	384

A – SEDEO PRO housse coussin dossier

CHF

SEP030059	Housse pour dossier résistant à l'incontinence	70.145.000	n/c
SEP030108	Housse pour dossier, confort		Std

A – SEDEO pelotes latérales pour dossier

CHF

SEP030607	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, droite (2)	70.135.000	183
SEP030608	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, longue, 150 x 130 mm, gauche (2)	70.135.000	183
SEP030609	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, courte, 90 x 120 mm, droite (2)	70.135.000	183
SEP030610	Pelote latérale escamotable, réglable en hauteur, courte, 90 x 120 mm, gauche (2)	70.135.000	183

(1) Seulement pour SEP030116 et SEP030117

(2) Seulement avec SEP030109 SEDEO PRO, dossier avec profil & SEP030113 SEDEO PRO, dossier avec profil, ceintures réglables & SEP030114 SEDEO PRO, dossier, galbe profond, passif

Fonctions d'assise

B – JAY J3 largeur dossier

CHF

JAY030111	410 mm		n/c
JAY030112	460 mm		n/c
JAY030113	510 mm		n/c

B – JAY J3 dossier, galbe peu profond (SC) 

CHF

Largeur 410 mm – largeur du tronc maximale 380 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 430 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 480 mm			
JAY030012	Thoracique supérieur (UT), court 420 mm	70.131.000	1'180
JAY030019	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm	70.131.000	1'180
JAY030025	Thoracique supérieur (UT), haut 500 mm	70.131.000	1'180
JAY030015	Hauteur d'épaule (SH), court 530 mm	70.131.000	1'180
JAY030022	Hauteur d'épaule (SH), moyen 570 mm	70.131.000	1'180
JAY030028	Hauteur d'épaule (SH), haut 610 mm	70.131.000	1'180

B – JAY J3 dossier, galbe moyen (MC) 

CHF

Largeur 410 mm – largeur tronc maximale 345 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 395 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 445 mm			
JAY030013	Thoracique supérieur (UT), court 420 mm	70.131.000	1'280
JAY030020	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm	70.131.000	1'280
JAY030026	Thoracique supérieur (UT), haut 500 mm	70.131.000	1'280
JAY030016	Hauteur d'épaule (SH), court 530 mm	70.131.000	1'280
JAY030023	Hauteur d'épaule (SH), moyen 570 mm	70.131.000	1'280
JAY030029	Hauteur d'épaule (SH), haut 610 mm	70.131.000	1'280

B – JAY 3 dossier, galbe profond milieu (MDC) 

CHF

Largeur 410 mm – largeur tronc maximale 330 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 380 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 430 mm			
JAY030045	Thoracique supérieur (UT), court 420 mm	70.131.000	1'410
JAY030042	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm	70.131.000	1'410
JAY030050	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm, extra profond	70.131.000	1'410
JAY030046	Thoracique supérieur (UT), haut 500 mm	70.131.000	1'410
JAY030043	Hauteur d'épaule (SH), court 530 mm	70.131.000	1'410
JAY030047	Hauteur d'épaule (SH), moyen 570 mm	70.131.000	1'410
JAY030048	Hauteur d'épaule (SH), haut 610 mm	70.131.000	1'410

B – JAY 3 dossier, galbe profond central (DC) 

CHF

Largeur 410 mm – largeur tronc maximale 330 mm / largeur 460 mm – largeur tronc maximale 380 mm / largeur 510 mm – largeur tronc maximale 430 mm			
JAY030014	Thoracique supérieur (UT), court 420 mm	70.131.000	1'410
JAY030021	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm	70.131.000	1'410
JAY030051	Thoracique supérieur (UT), moyen 460 mm, extra profond	70.131.000	1'410
JAY030027	Thoracique supérieur (UT), haut 500 mm	70.131.000	1'410
JAY030017	Hauteur d'épaule (SH), court 530 mm	70.131.000	1'410
JAY030024	Hauteur d'épaule (SH), moyen 570 mm	70.131.000	1'410
JAY030030	Hauteur d'épaule (SH), haut 610 mm	70.131.000	1'410

Fonctions d'assise

B – JAY J3 dossier, kit et boîte de positionnement 

CHF

Kit de positionnement Mini Fit Kit I

JAY090059	360 mm		191
JAY090029	410 mm		191
JAY090030	460 mm		191
JAY090031	510 mm		191

Kit de positionnement Mini Fit Kit II

JAY090060	360 mm		286
JAY090032	410 mm		286
JAY090033	460 mm		286
JAY090034	510 mm		286

Boîte de positionnement

JAY090035	JAY J3 dossier, boîte de positionnement		478
JAY090036	JAY J3 dos, boîte logicielle		1'145

B – JAY J3 dossier, ceinture de poitrine (1) 

CHF

Ceinture 4 points – ouverture centrale (en combinaison avec dossier Jay uniquement)

JAY090040	Moyen	70.111.000	229
JAY090041	Large	70.111.000	229
JAY090042	Extra Large	70.111.000	229

B – JAY J3 pelotes latérales, droite

CHF

JAY090020	Pelotes latérales (l x h) 100 x 100 mm, droite	70.135.000	142
JAY090021	Pelotes latérales (l x h) 100 x 127 mm, droite	70.135.000	142
JAY090022	Pelotes latérales (l x h) 100 x 152 mm, droite	70.135.000	142
JAY090023	Pelotes latérales (l x h) 152 x 100 mm, droite	70.135.000	142
JAY090024	Pelotes latérales (l x h) 152 x 127 mm, droite	70.135.000	142
JAY090025	Pelotes latérales (l x h) 152 x 152 mm, droite	70.135.000	142

B – JAY J3 pelotes latérales, gauche

CHF

JAY090011	Pelotes latérales (l x h) 100 x 100 mm, gauche	70.135.000	142
JAY090012	Pelotes latérales (l x h) 100 x 127 mm, gauche	70.135.000	142
JAY090013	Pelotes latérales (l x h) 100 x 152 mm, gauche	70.135.000	142
JAY090014	Pelotes latérales (l x h) 152 x 100 mm, gauche	70.135.000	142
JAY090015	Pelotes latérales (l x h) 152 x 127 mm, gauche	70.135.000	142
JAY090016	Pelotes latérales (l x h) 152 x 152 mm, gauche	70.135.000	142

B – JAY J3 pelotes latérales, support

CHF

JAY090026	Support fixe pour pelotes latérales, droite	70.135.000	n/c
JAY090017	Support fixe pour pelotes latérales, gauche	70.135.000	n/c
JAY090028	Support escamotable pour pelotes latérales, droite	70.135.000	92
JAY090019	Support escamotable pour pelotes latérales, gauche	70.135.000	92

(1) Seulement pour dossier JAY

Fonctions d'assise

Capitonnage de l'appui-tête 

CHF

SEP030431	SEDEO petit coussin avec housse (l x h) 240 x 150 mm (1)	193
SEP030432	SEDEO coussin flexible (l x h) 400 x 110 mm (11)	265
WHT030401	Coussinet Whitmyer 203 mm (2)	155
WHT030402	Coussinet Whitmyer 254 mm (2)	155
WHT030403	Coussinet Whitmyer 356 mm (2)	155
WHT030404	Coussin Whitmyer adjust-a-plush (étroit); (l x h = 355 x 76 mm) (2)	342
WHT030406	Coussin Whitmyer adjust-a-plush (standard); (l x h = 460 x 127 mm) (2)	342

Type de fixation pour appui-tête (3) 

CHF

SEP030433	SEDEO fixation pour appui-tête	198
SEP030434	Fixation SEDEO à fermeture encliquetable	198
WHT030407	Support pour appui-tête Whitmyer LINX	198
WHT030408	Support pour appui-tête Whitmyer LINX ²	218
WHT030409	Support pour appui-tête Whitmyer AXYS	467
WHT030410	Support pour appui-tête Whitmyer AXYS, Offset	309
WHT030411	Support pour appui-tête Whitmyer COBRA XTRA Flip Back	799

Support pour appui-tête – montage

CHF

SEP030119	Support pour appui-tête, montage dossier (4)	n/c
SEP030120	Support pour appui-tête, montage cadre de dossier	n/c

Poignées de poussée

CHF

SEP030204	Poignée, hauteur réglable	n/c
-----------	---------------------------	-----

Rail d'assise

CHF

SEP020085	Rail d'assise, court, pour profondeur d'assise 400 - 560 mm	Std
SEP020069	Rail d'assise, long, pour profondeur d'assise 460 - 560 mm (5)	n/c

(1) Seulement avec appui-tête SEDEO

(2) Seulement avec appui-tête Whitmyer

(3) Svp choisir le système de fixation Whitmyer si vous utilisez la commande de tête

(4) Seulement avec SEP030109 SEDEO PRO, dossier avec profil & SEP030113 SEDEO PRO, dossier avec profil, ceintures réglables & SEP030114 SEDEO PRO, dossier, galbe profond, passif

(5) Non disponible pour largeur d'assise 380 mm et 420 mm

Fonctions d'assise

coussin – types

CHF

SEDEO PRO (voir section C)

SEP020027	SEDEO PRO, coussin	Std
-----------	--------------------	-----

JAY (voir section D)

SEP020515	JAY, coussin	n/c
-----------	--------------	-----

Sans coussin (choisissez l'argeur d'assise et le profondeur d'assise en section C)

SEP020110	Sans coussin	n/c
-----------	--------------	-----

C – SEDEO PRO tailles assise

Coussins larges

SW38	380 mm	SW42	420 mm	SW46	460 mm	SW50	500 mm	SW54	540 mm
SW56	560 mm								

Coussins profonds

SD40	400 mm (1)	SD42	420 mm	SD44	440 mm	SD46	460 mm	SD48	480 mm
SD50	500 mm	SD52	520 mm	SD54	540 mm	SD56	560 mm		

C – SEDEO PRO coussin 

CHF

SEP020073	Coussin avec profil, hauteur 70 mm		Std
SEP020075	Coussin, support, hauteur 90 mm	70.142.000	249
SEP020076	Coussin, support Memory, hauteur 90 mm	70.142.000	301
SEP020078	Coussin, stabilisateur, hauteur 90 mm	70.142.000	499

C – SEDEO PRO housse pour coussin

CHF

SEP020518	Housse pour coussin résistant à l'incontinence	70.145.000	n/c
SEP020080	Housse pour coussin, confort		Std

C – SEDEO options d'assise 

CHF

SEP020082	SEDEO plaque d'assise plate, avec fixation de coussin à l'arrière, profondeur réglable		n/c
SEP020083	SEDEO plaque d'assise avec barre de 50 mm à l'avant et fixation de coussin à l'arrière, profondeur réglable		n/c

D – JAY tailles assise

Coussins larges

SW40	400 mm	SW42	420 mm	SW44	440 mm	SW46	460 mm		
SW48	480 mm	SW50	500 mm	SW52	520 mm	SW54	540 mm		
SW56	560 mm								

Coussins profonds

SD40	400 mm	SD42	420 mm	SD44	440 mm	SD46	460 mm		
SD48	480 mm	SD50	500 mm	SD52	520 mm	SD54	540 mm (2)		
SD56	560 mm (2)								

D – JAY coussin (cf. bon de commande correspondants) 

JAY020003	JAY Soft Combi P	300
JAY020005	JAY Easy Fluid à base plate	550
JAY020006	JAY Easy Visco à base plate	430
JAY020010	JAY Balance Air	975
JAY020011	JAY Balance Fluid	975
JAY020018	JAY Xtreme Active	895
JAY020019	JAY J2	995
JAY020022	JAY J2 Deep Contour (galbe profond)	995

(1) Non disponible avec SEP090128 ou SEP090129 Sangle abdominale à fermeture encliquetée, courte ou longue

(2) Possible seulement avec largeur d'assise 560 mm

Fonctions d'assise

Appui d'assise

CHF

SEP020342	Pelote latérale pour genou, swing-away, 120 x 120 mm, droite (1)	70.134.000	183
SEP020341	Pelote latérale pour genou, swing-away, 120 x 120 mm, gauche (1)	70.134.000	183
SEP020113	Pelote latérale pour cuisse, amovible, 120 x 120 mm, droite (2)	70.134.000	183
SEP020114	Pelote latérale pour cuisse, amovible, 120 x 120 mm, gauche (2)	70.134.000	183
SEP020121	Pelote latérale pour cuisse, amovible, 180 x 120 mm, droite (2)	70.134.000	183
SEP020122	Pelote latérale pour cuisse, amovible, 180 x 120 mm, gauche (2)	70.134.000	183

Accoudoirs 

CHF

SEP040019	Accoudoirs escamotables, vers l'arrière, simplement posés, montés sur le cadre (hauteur d'assise plus bas avec F+R 440 mm, avec M 465 mm)		n/c
SEP040070	Accoudoirs solidaires du dossier, réglage anatomique, relevables		Std

Accoudoirs rembourrés 

CHF

SEP040023	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 300 x 90 mm, droite		n/c
SEP040024	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 300 x 90 mm, gauche		n/c
SEP040025	Accoudoir rembourré standard, mousse à peau intégrale, 400 x 90 mm, droite		Std
SEP040026	Accoudoir rembourré standard, mousse à peau intégrale, 400 x 90 mm, gauche		Std
SEP040027	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 450 x 130 mm, droite (2)		131
SEP040028	Accoudoir rembourré, mousse à peau intégrale, 450 x 130 mm, gauche (2)		131

Confort

SEP040204	Accoudoir rembourré, confort, housse vinyle, 400 x 80 mm, droite		102
SEP040203	Accoudoir rembourré, confort, housse vinyle, 400 x 80 mm, gauche		102

Hémiplégiques

SEP040031	Coque pour support du bras, mousse à peau intégrale, 440 x 100 mm, droite (3)	70.135.100	245
SEP040032	Coque pour support du bras, mousse à peau intégrale, 440 x 100 mm, gauche (4)	70.135.100	245

Protection latérale

CHF

Protection latérale pour accoudoirs, escamotables, vers l'arrière

SEP040033	Protection latérale, plastique (5)		n/c
SEP040034	Protection latérale, rembourrée, mousse à peau intégrale (6)		n/c

Protection latérale pour accoudoirs solidaires du dossier, relevables

SEP040036	Protection latérale, plastique, montée sur rail d'assise (7)		Std
-----------	--	--	-----

(1) Non disponible avec SEP050015-17 SEDEO PRO, support pour repose-pieds pivotable, SEP090122 poignée de transfert

(2) Avec accoudoirs SEP040019, escamotables, vers l'arrière, largeur d'assise +20 mm

(3) Incompatible avec module de commande, côté de montage, droit, SEP110052 / table de thérapie SEP090040 / demi-table latérale SEP090046 / rétroviseur SEP090110, à droite / commande manuelle, côté de montage, à droite SEP110362 / R-Net OMNI2, montage à droite SEP110119/23

(4) Incompatible avec module de commande, côté de montage, gauche, SEP110053 / table de thérapie SEP090040 / demi-table latérale SEP090046 / rétroviseur SEP110118, à gauche / commande manuelle, côté de montage, à gauche SEP110361 / R-Net OMNI2, montage à droite SEP110120/24

(6) Largeur d'assise -20 mm. Seulement avec accoudoirs SEP040019, escamotables, vers l'arrière, simplement posés, montés sur le cadre

(7) Seulement avec accoudoirs SEP040070, solidaires du dossier, réglage anatomique, relevables

Fonctions d'assise

Repose-pied central, manuel 

CHF

SEP050086	Repose-pied central, palette relevable et réglable en angle (1) (2)		n/c
Appui-mollet rembourré			
SEP050087	Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, montage central	70.114.000	n/c
SEP050092	Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, par paire	70.114.000	n/c

Repose-pied central, fixe 

CHF

SEP050140	Repose-pied central, fixe (3) (4)		n/c
Palettes			
SEP050072	Palettes, Bi-partie, réglage de la hauteur et de l'angle et pivotable vers le haut, 150 x 260 mm		n/c
Appui-mollet rembourré			
SEP050092	Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, par paire	70.114.000	n/c

Repose-pied central électrique 

CHF

SEP050071	Repose-pied central électrique, angle 90° - 180°, avec adaptation en longueur 175 mm, abaissable jusqu'au sol, avec interrupteur (2) (4) (6)	70.152.000	2'393
SEP050076	Repose-pied central électrique, angle 90° - 180°, avec adaptation en longueur 175 mm (2) (4)	70.152.000	2'393
Palette			
SEP050072	Bi-partie, réglage de la hauteur et de l'angle, 150 x 260 mm		n/c
SEP050073	Bi-partie, réglage de la hauteur et de l'angle, 170 x 310 mm		n/c
Pelotes et fixations			
SEP050092	Appui-mollet rembourré, mousse à peau intégrale, par paire	70.114.000	n/c

SEDEO PRO support pour repose-pieds, pivotable 

CHF

SEP050015	Support pour repose-pieds, 70°, pivotable		n/c
SEP050016	Support pour repose-pieds, manuel, pivotable vers le haut	70.151.000	446
SEP050017	Support pour repose-pieds, électrique, pivotable vers le haut	70.152.000	2'393
SEP050183	SEDEO PRO support pour repose-pieds, électrique, pivotable vers le haut, court (300 mm)	70.152.000	2'393

Montage pour repose-pieds

QOP050170	SEDEO PRO, montage pour repose-pieds, haut, pour coussin d'assise de 70 mm et plus		n/c
QOP050171	SEDEO PRO, montage pour repose-pieds, bas, pour coussin d'assise de 50 mm et moins		n/c

Palettes séparées

SEP050088	Palettes séparées, pour largeur d'assise 385 - 400 mm		n/c
SEP050089	Palettes séparées, pour largeur d'assise 420 - 460 mm		n/c
SEP050090	Palettes séparées, pour largeur d'assise 480 - 520 mm		n/c
SEP050091	Palettes séparées, pour largeur d'assise 540 - 560 mm		n/c
SEP050081	Verrouillage pour palettes séparées		116

Accessoires 

SEP050082	Appui-mollet, mousse à peau intégrale, réglable en profondeur, par paire (5)	70.114.000	94
SEP050083	Appui-mollet, housse en tissu, réglable en profondeur, par paire (5)	70.114.000	94
SEP050084	Sangle de talon		n/c
SEP050085	Sangle de mollet		n/c
SEP050200	coussin de genou, mousse à peau intégrale	70.113.000	156

Appui moignon

SEP050013	Repose moignon, rembourré, à droite	70.154.000	235
SEP050014	Repose moignon, rembourré, à gauche	70.154.000	235

(1) En combinaison avec élévation ou inclinaison d'assise ; svp choisir une paire d'appuis-mollet SEP050087, mousse à peau intégrale, central ou d'appuis-mollet SEP050092, mousse à peau intégrale

(2) Réglages limités de l'angle de genou avec RWD (uniquement via Built4Me)

(3) Non disponible pour roues motrices arrière

(4) En combinaison avec élévation ou inclinaison d'assise ; svp choisir appui-mollet rembourré, par paire SEP050092

(5) Non disponible pour roues motrices arrière avec SEP050015 SEDEO PRO, support pour repose-pieds, 70°, pivotable

(6) En combinaison avec élévation ou inclinaison d'assise ; svp choisir une paire d'appuis-mollet SEP050092, mousse à peau intégrale

Fonctions d'assise

Positionnement & accessoires

CHF

SEP090128	Sangle abdominale à fermeture encliquetée, courte, 50 x 1700 mm			70.112.000	n/c
SEP090129	Sangle abdominale à fermeture encliquetée, longue, 50 x 2700 mm			70.112.000	n/c
SEP090110	Rétroviseur, droite (1)			60.555.000	93
SEP090118	Rétroviseur, gauche (1)			60.555.000	93
SEP090009	Porte-canne (2)			60.512.000	83
SB3220	Porte-canne construction spécial 	à gauche sur le dos	à droite sur le dos	60.512.000	206
SEP090119	Porte-sac sur le cadre du dossier (2)				n/c
SEP090120	Sac pour accoudoir (3)				n/c
750307	Sac pour accoudoir, Quickie 	gauche	droite		47
SEP090122	Poignée de transfert (4)			70.163.000	156
SEP030605	Cale d'abduction (5)				174

Table de thérapie (montée en face du module de commande)

SEP090040	Table de thérapie, largeur réglable, rabattable			70.161.000	435
SEP090046	Demi-table, rabattable (6)			70.161.000	435

Accessoire table de thérapie

SEP090125	Remboufrage partiel pour table de thérapie				131
SEP090126	Bords recourbés, acrylique, pour table de thérapie				203
SEP090127	Coussin pour coudes, par paire, pour table de thérapie				62

(1) Rétroviseur, table de thérapie et demi-table ne peuvent pas être montés du même côté
(2) Non disponible avec dossier réglable électrique SEP030086, 90° - 130°, dossier SEP030087, réglage biomécanique du dossier, électrique, 90° - 150°
(3) Seulement avec accoudoir SEP040019, escamotable, vers l'arrière, simplement posés, montés sur le cadre

(4) Non disponible avec appui-genoux SEP020342/SEP020341, latéral, 120 x 120 mm, pivotable, à droite & SEP050015-17 SEDEO PRO, support pour repose-pieds, 70°, pivotable
(5) Non disponible avec repose-pieds (électrique) montage central
(6) Non disponible avec accessoire table de thérapie SEP090125-127

Commande / électronique (cf. illustrations sur les dernières pages)**Module de commande R-Net**  CHF

SEP110016	LED , fonctions électriques et lumière		Std
SEP110017	Affichage LCD (écran couleur standard doté de connecteur TRS 2 x 3,5 mm)		n/c
SEP110018	Affichage LCDC, version I.M.C.		510
SEP110013	LCD haute définition et fonction infrarouge		n/c
SEP110023	LCD haute définition, fonctions infrarouge et Bluetooth		510

Montage module de commande  CHF

SEP110056	Escamotable en parallèle, vers l'arrière, emboîté		Std
SEP110052	Module de commande, côté de montage, droit		n/c
SEP110053	Module de commande, côté de montage, gauche		n/c

Langue d'affichage

SEP119000	Allemand	SEP119002	Français	SEP119005	Italien		
-----------	----------	-----------	----------	-----------	---------	--	--

Accessoires (en option)  CHF**Embout joystick**

SEP090505	Balle de golfe Ø 42 mm		n/c
SEP090506	Bouton joystick T-bar, largeur 82 mm		n/c
SEP090507	Balle en mousse Ø 70 mm		n/c
SEP090508	Balle Ø 35 mm		n/c
SEP090045	Allround, balle Ø 48 mm		n/c
SEP090509	Commande au menton Ø 37 mm		n/c
SEP090512	Poignée joystick en tant que bâton		n/c
SEP090511	Champignon Ø 45 mm		n/c

Commande R-Net  CHF

SEP110004	Module de puissance, R-Net, 120 A, extensible		Std
-----------	---	--	-----

Module d'actionnement et de réglage de lumière – R-Net  CHF

SEP110032	Module d'actionnement et de réglage de lumière, R-Net, ISM-6L		Std
-----------	---	--	-----

Commande pour accompagnateur  CHF

SEP110021	Commande duale pour accompagnateur (1)	70.401.000	1'280
SEP110020	Module de commande R-Net pour accompagnateur seulement (à la place du pupitre de commande AV)		n/c

Montage

SEP110025	À la poignée, droite		n/c
SEP110026	À la poignée, gauche		n/c

Commande table  CHF

SEP110143	Commande table, réversible (2)	70.401.000	2'388
-----------	--------------------------------	------------	-------

Montage

SEP110080	Côté de montage, gauche		n/c
SEP110081	Côté de montage, droit		n/c

(1) Svp choisir module de commande

(2) Non disponible pour la table de thérapie rabattable SEP090040

Commande / électronique (cf. illustrations sur les dernières pages)**Ctrl+5 Switch Box** (port USB 12V pour alimentation électrique externe inclus)  CHF

SEP110043	Ctrl+5 Switch Box à fonctions libres	70.401.000	510
	Montage :	SEP110180	Derrière le joystick
		SEP110181	En face du joystick (1)

Ctrl+5 Switch Box : manipulation

SEP110175	Touches	SEP110176	Interrupteur basculant	n/c
-----------	---------	-----------	------------------------	-----

R-Net OMNI2 Display et interfaces pour commandes spéciales (2)  CHF

SEP110116	R-Net OMNI Modul et Display, avec Bluetooth et émetteur IR	70.401.000	1'556
-----------	--	------------	-------

Montage R-Net OMNI2 CHF

En cas de commande standard, voir montage sur la page ci-contre.

SEP110119	Module OMNI2, montage fixe, à droite	n/c
SEP110120	Module OMNI2, montage fixe, à gauche	n/c
SEP110123	Mécanisme de pivot pour module OMNI2, à droite	n/c
SEP110124	Mécanisme de pivot pour module OMNI2, à gauche	n/c

Commandes manuelles (pour switches, voir partie E) CHF**Commandes proportionnelles**

SEP110302	Switch-It MicroPilot	70.401.000	4'724
SEP110304	Switch-It VersaGuide	70.401.000	2'331
SEP110305	Switch-It VersaGuide EZ	70.401.000	2'435
SEP110306	Allround Joystick	70.401.000	3'319
SEP110307	Allround Joystick, léger	70.401.000	3'631
SEP110308	Allround Joystick, Heavy Duty	70.401.000	4'672

Montage commandes manuelles CHF

SEP110342	Link-It, montage à l'appui palmaire etc. (seulement pour MicroGuide et MicroPilot)	70.401.000	307
-----------	--	------------	-----

Position de montage commande manuelle 

SEP110350	Link-It, montage fixe sur l'accoudoir	n/c
SEP110353	Link-It, montage pivotant sur l'accoudoir	n/c

Montage commande manuelle

SEP110362	A droite	n/c
SEP110361	A gauche	n/c

(1) Non disponible pour la table de thérapie rabattable SEP090040

(2) Svp choisir le montage du module OMNI2 et le périphérique d'entrée au paragraphe suivant et les touches au paragraphe E

Commande / électronique (cf. illustrations sur les dernières pages)**Commandes pour la tête** (pour switches, cf. partie E) (1)  CHF**Commandes proportionnelles**

SEP110370	Switch-It DualPro, coussin latéral long, 15 cm	70.401.000	5'098
SEP110371	Switch-It DualPro, coussin latéral rond, 5 cm	70.401.000	5'098

Montage commande pour la tête (pour commande prop. + à touches)

WHT110003	Montage Whitmyer LINX		n/c
-----------	-----------------------	--	-----

Commandes de menton  CHF**Commandes proportionnelles**

SEP110471	Switch-It MicroPilot	70.401.000	4'724
SEP110472	Switch-It VersaGuide	70.401.000	2'331
SEP110473	Switch-It VersaGuide EZ (2)	70.401.000	2'435
SEP110474	Allround Joystick	70.401.000	3'319
SEP110475	Allround Joystick léger (2)	70.401.000	3'631

Montage commande de menton 

SEP110480	Link-It, pour appui nuque petite (Switches satellites seulement conjointement avec joystick allround)	70.401.000	822
SEP110483	Link-It, vers bras manuel pour commande de menton – à droite sur le dos	70.401.000	822
SEP110484	Link-It, vers bras manuel pour commande de menton – à gauche sur le dos	70.401.000	822
SEP110485	Link-It, vers bras manuel pour commande de menton – à droite (commande par Single Switch noir fixé sur l'appui-tête)	70.401.000	2'383
SEP110486	Link-It, vers bras électrique pour commande de menton – à gauche (commande par Single Switch noir fixé sur l'appui-tête)	70.401.000	2'383
SEP110487	Link-It directement sur l'appui-tête, escamotable – gauche	70.401.000	822
SEP110488	Link-It directement sur l'appui-tête, escamotable – droite	70.401.000	822

Kit d'extension Link-It

SEP110590	Module de base plus rallonge 100 mm (5 clips de câble inclus)	70.401.000	99
SEP110591	Module de base plus rallonge 150 mm (5 clips de câble inclus)	70.401.000	99

(1) Pour le choix des touches, cf. paragraphe E ; choisir un système de montage Whitmyer

(2) Incompatible avec poignée joystick en tant que bâton SEP090512 / champignon Ø 45 mm SEP090511 / bouton joystick T-bar, largeur 82 mm SEP090506

Commandes spéciales

E – Switches (1) 

CHF

#1 Sélection du switch

SEP110523	#1 Egg Switch – noir	70.401.000	131
SEP110524	#1 MicroLite	70.401.000	255
SEP110534	#1 Twister Switch – noir	70.401.000	131
SEP110535	#1 Twister Switch – vert	70.401.000	131
SEP110536	#1 Twister Switch – rouge	70.401.000	131
SEP110611	#1 Single Switch – Ø 64 mm, noir	70.401.000	131
SEP110612	#1 Single Switch – Ø 64 mm, rouge	70.401.000	131
SEP110613	#1 Single Switch – Ø 64 mm, vert	70.401.000	131
SEP110651	#1 Single Switch – Ø 30 mm, noir	70.401.000	131
SEP110652	#1 Single Switch – Ø 30 mm, rouge	70.401.000	131
SEP110653	#1 Single Switch – Ø 30 mm, vert	70.401.000	131
SEP110654	#1 Single Switch – Ø 30 mm, bleu	70.401.000	131
SEP110655	#1 Single Switch – Ø 30 mm, jaune	70.401.000	131

#1 Position de montage 

SEP110560	#1 Link-It, connexion au Joystick (2)	70.401.000	269
SEP110566	#1 Link-It, montage en face du Joystick (barre pour accoudoirs) (3)	70.401.000	269
SEP110561	#1 Link-It, montage à l'appui-tête	70.401.000	269
SEP110563	#1 Link-It, montage à barre d'assise (genou, si vous avez choisi 2 switches, montage à g. et à dr. seulement)	70.401.000	269
SEP110564	#1 Link-It, montage à barre du dossier (si vous avez choisi 2 switches, seulement montage à g. et à dr.)	70.401.000	269
SEP110565	#1 Link-It, montage à la commande de menton (position d' montage dr. ou g. non requise)	70.401.000	269
SEP110569	#1 Sans montage Link-It (4)		n/c

#1 Montage

SEP110572	#1 A droite (sauf pour switches satellites)		n/c
SEP110571	#1 A gauche (sauf pour switches satellites)		n/c

#1 Switches satellites (seulement conjointement avec joystick allround ; 2 au maximum)

SEP110537	#1 Switch satellite – noir	70.401.000	131
SEP110538	#1 Switch satellite – vert	70.401.000	131
SEP110539	#1 Switch satellite – rouge	70.401.000	131

(1) Choisissez au paragraphe #1 le premier switch et au paragraphe #2 le deuxième, ainsi que pour chacun la position de fixation désirée.

(2) Non disponible avec joystick Allround version I.M.C. ou commande manuelle paume Space Disk

(3) Montage sur l'accoudoir

(4) Fourni en vrac

Commandes spéciales

E – Switches (1) 

CHF

#2 Sélection du switch

SEP110523	#2 Egg Switch – noir	70.401.000	131
SEP110524	#2 MicroLite	70.401.000	255
SEP110631	#2 Single Switch – Ø 64 mm, noir	70.401.000	131
SEP110632	#2 Single Switch – Ø 64 mm, rouge	70.401.000	131
SEP110633	#2 Single Switch – Ø 64 mm, vert	70.401.000	131
SEP110671	#2 Single Switch – Ø 30 mm, noir	70.401.000	131
SEP110672	#2 Single Switch – Ø 30 mm, rouge	70.401.000	131
SEP110673	#2 Single Switch – Ø 30 mm, vert	70.401.000	131
SEP110674	#2 Single Switch – Ø 30 mm, bleu	70.401.000	131
SEP110675	#2 Single Switch – Ø 30 mm, jaune	70.401.000	131
SEP110534	#2 Twister Switch – noir	70.401.000	131
SEP110535	#2 Twister Switch – vert	70.401.000	131
SEP110536	#2 Twister Switch – rouge	70.401.000	131

#2 Position de montage 

SEP110560	#2 Link-It, connexion au Joystick (1)	70.401.000	269
SEP110566	#2 Link-It, montage en face du Joystick (barre pour accoudoirs) (2)	70.401.000	269
SEP110561	#2 Link-It, montage à l'appui-tête	70.401.000	269
SEP110563	#2 Link-It, montage à barre d'assise (genou, si vous avez choisi 2 switches, montage à g. et à dr. seulement)	70.401.000	269
SEP110564	#2 Link-It, montage à barre du dossier (si vous avez choisi 2 switches, seulement montage à g. et à dr.)	70.401.000	269
SEP110565	#2 Link-It, montage à la commande de menton (position d' montage dr. ou g. non requise)	70.401.000	269
SEP110569	#2 Sans montage Link-It (3)		n/c

#2 Montage

SEP110572	#2 A droite (sauf pour switches satellites)		n/c
SEP110571	#2 A gauche (sauf pour switches satellites)		n/c

#2 Switches satellites (seulement conjointement avec joystick allround ; 2 au maximum)

SEP110537	#2 Switch satellite – noir	70.401.000	131
SEP110538	#2 Switch satellite – vert	70.401.000	131
SEP110539	#2 Switch satellite – rouge	70.401.000	131

Switches multi-fonction (en combinaison avec la programmation assignable des touches)

SEP110550	Mini 2 – bouton (prise stéréo, utilisation avec joystick LCD et touches assignables) (4)	70.401.000	255
SEP110551	Mini 2 – bouton (prise duale mono) (4)	70.401.000	255
SEP110552	Mini 4 – bouton In-Line (prise DB9, utilisation avec joystick LCD et touches assignables) (4)	70.401.000	255

Accessoires

SEP110580	Rallonge mono (2 m)	70.401.000	41
SEP110581	Rallonge stéréo (2 m)	70.401.000	41
SEP110582	Rallonge DB9 (1 m)	70.401.000	41
SEP110583	Câble Y – 2 mono femelles et 1 stéréo mâle	70.401.000	83

Sécurité

CHF

SEP090147	Interrupteur stop par radio (télécommande pour stopper le fauteuil roulant) (5)		1'029
-----------	---	--	-------

(1) Non disponible avec joystick Allround version I.M.C. ou commande manuelle paume Space Disk

(2) Montage sur l'accoudoir

(3) Fourni en vrac

(5) Rayon 9 m, connexion via prise Fit Via OBC

Roues motrices, roues directrices & monte-trottoir

◀ RETOUR



// SEP070033 // SEP070034



// SEP010007



// SEP010008



// SEP090038

Couleur du carénage

◀ RETOUR



// SEP100577

Eclairage LED

◀ RETOUR



// SEP110201



// SEP110201

Chargeur

◀ RETOUR



// SEP160104

SEDEO PRO dossier

◀ RETOUR



// SEP030109



// SEP030113



// SEP030114



// SEP030115



// SEP030116



// SEP030117

JAY J3 dossier

◀ RETOUR



50 mm



// JAY030012



80 mm



// JAY030013



150 mm / 180 mm



// JAY030045



150 mm / 180 mm



// JAY030014

Largeur du dossier en mm	Galbe peu profond (SC)	Galbe moyen (MC)	Galbe profond central / Galbe extra profond central (MDC)	Galbe profond / galbe extra profond (DC)
	Largeur du tronc max. en mm			
410	380	345	330	330
460	430	395	380	380
510	480	445	430	430

JAY J3 dossier, kit et boîte de positionnement**← RETOUR**

// JAY090060-JAY090034



// JAY090059-JAY090031



// JAY090035



// JAY090036

JAY J3 dossier, ceinture de poitrine**← RETOUR**

// JAY090040 - JAY090042

Rembourrage et support pour appui-tête SEDEO et Whitmyer & poignées de poussée**← RETOUR**


// WHT030401-WHT030403



// WHT030404 // WHT030406



// SEP030431



// SEP030433



// WHT030407



// WHT030408



// WHT030409



// WHT030411



// SEP030204

SEDEO PRO Coussins

◀ RETOUR



// SEP020073



// SEP020075




// SEP020076




// SEP020078

SEDEO options d'assise

◀ RETOUR



// SEP020082



// SEP020083

JAY Coussins

◀ RETOUR



// JAY020005



// JAY020003



// JAY020006



// JAY020010



// JAY020011



// JAY020018



// JAY020019



// JAY020022

Appui d'assise

◀ RETOUR




// SEP020113 - SEP020114



// SEP020121 - SEP020122

Accoudoirs et rembourrages

[◀ RETOUR](#)


// SEP040019



// SEP040070



// SEP040204



// SEP040027



// SEP040023

Repose-pied central (électrique, manuel ou fixe)

[◀ RETOUR](#)
// SEP050140, SEP050071,
SEP050076

// SEP050086


Support pour repose-pied SEDEO PRO pivotable & accessoires

[◀ RETOUR](#)


// SEP050015



// SEP050016



// SEP050082

Positionnement & accessoires

[◀ RETOUR](#)


// 750307



// SB3220

Module de commande R-Net & montage

◀ RETOUR



// SEP110017



// SEP110013



// SEP110056



// SEP110018

Embout joystick

◀ RETOUR



// SEP090505



// SEP090045



// SEP090507



// SEP090508



// SEP090509



// SEP090512



// SEP090511



// SEP090506

Commande R-Net

[◀ RETOUR](#)


// SEP110004

Commande pour accompagnateur

[◀ RETOUR](#)


// SEP110021

Ctrl+5-Switch Box – options

[◀ RETOUR](#)


// SEP110175



// SEP110176

R-Net OMNI2 Display

[◀ RETOUR](#)


// SEP110116

Commande table

[◀ RETOUR](#)


// SEP110143

Commande manuelle

[◀ RETOUR](#)


// SEP110302



// SEP110304 // SEP110305



// SEP110306 // SEP110307

Commande pour la tête

[◀ RETOUR](#)


// SEP110370 // SEP110371

Commande de menton

[◀ RETOUR](#)


// SEP110471

// SEP110472
// SEP110473// SEP110474
// SEP110475

Switches

◀ RETOUR



// SEP110651 - SEP110655
// SEP110671 - SEP110675



// SEP110523



// SEP110524



// SEP110611 - SEP110613
// SEP110631 - SEP110633



// SEP110537 - SEP110539



// SEP110534 - SEP110536



// SEP110551



// SEP110552

Position de montage switch

◀ RETOUR



// SEP110566 // SEP110529



// SEP110566 // SEP110528
// SEP110529



// SEP110560 // SEP110017
// SEP110056 // SEP110529
// SEP110528



// SEP110563

Position de montage commande manuelle

◀ RETOUR



// SEP110353 // SEP110302
// SEP110362



// SEP110353 // SEP110302
// SEP110342



// SEP110302 // SEP110353



// SEP110353 // SEP110529
// SEP110560 // SEP110528



// SEP110353 // SEP110306
// SEP110538 // SEP110539

Position de montage commande de menton

◀ RETOUR



// SEP110483 // SEP110484



// SEP110485 // SEP110486



// SEP110487 // SEP110474





// SEP110487 // SEP110471
// SEP110526 // SEP110528
// SEP110561 // SEP110572
// SEP110571



// SEP110480
// SEP110471



Dimensions table (épaisseur 12 mm, transparente, PVC)



Largeur coussin accoudoir		Largeur table		Longueur table (standard 550 mm)		Largeur supplémentaire (standard 100 mm)		Profondeur échancrure (standard 160 mm)		Joystick (standard 100 mm)		Joystick (standard central)			
A1	mm	A2	mm	A3	mm	B1	mm	B2	mm	C1	mm	C2	mm		
Table rabattable B4M												Table pivotable et rabattable			
gauche		droite								gauche		droite			



Joysticks réversibles

Sans le joystick	Module de commande LCD, plat	Commandes spéciales	Joystick zéro mouvement (0-way)	Joystick Mini	Proportionnel (1)
------------------	------------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------	-------------------



Accessoires

Protection latérale (indication des mesures indispensable)	Rembourement abdominal, matériel ski	Accoudoirs rembourrés, matériel ski (indication des mesures indispensable)
--	--------------------------------------	--



(1) Choisir l'embout du joystick au paragraphe accessoires

Commentaires pour B4M (veuillez demander un devis; les délais de livraison peuvent diverger)



Q700 M/F/R avec SEDEO PRO

CHF

Prix de base	
Total des suppléments (veuillez additionner les suppléments et inscrire la somme à droite)	
Emballage et participation aux frais d'expédition	90
Prix hors TVA	
TVA 8.1%	
Prix T.T.C.	

Date

Signature

Jour Mois Année



Sunrise Medical SA

Elenauweg 17
 3110 Münsingen
 031 958 38 38
 cs@sunrisemedical.ch
 www.SunriseMedical.ch