

GEMINO – GUIDE DE SÉLECTION

Choisissez le rollator Gemino qui vous va à 100%

GEMINO

Vainqueur du test !

Test Kassensturz
sur les rollateurs
04/2024



GEMINO 20	GEMINO 30 Carbon	GEMINO 30 Comfort	GEMINO 60	GEMINO 30 Walker	GEMINO 60 Walker	GEMINO 30 SpeedControl	GEMINO 30 Parkinson
Déambulateur léger, 100% fonctionnel à un prix attractif.	L'original. Design primé associé à une grande maniabilité à l'intérieur et une puissante performance à l'extérieur. De nombreuses couleurs et de multiples accessoires pour s'adapter simplement à chacun.	Développé pour une marche confortable à l'intérieur et à l'extérieur, également sur terrain accidenté. Roues larges et souples pour un franchissement aisé de la majorité des obstacles.	Conçu pour tous types de terrain et un usage intensif. Léger mais robuste.	Déambulateur léger avec appuis antébrachiaux réglables. Idéal pour tous ceux qui recherchent un support supplémentaire et une grande stabilité. Intéressant pour l'entraînement à la marche.	Support et stabilité optimaux – intérieur et extérieur. Combine le confort de conduite et la stabilité du Gemino 60 avec des appuis antébrachiaux pour un soutien additionnel et une sécurité accrue.	Pour plus de sécurité les freins des roues arrière entrent en action automatiquement en cas d'accélération soudaine. Idéal pour reprendre confiance en soi et la marche.	Spécialement conçu pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Doté d'un frein de ralentissement pour offrir un rythme régulier, d'un système de frein inversé et d'une lumière laser pour aider la personne en situation de blocage liée à la maladie.
Pour usage intérieur et extérieur	Pour usage intérieur et extérieur, surtout en ville	Pour usage intérieur et extérieur, également sur terrain irrégulier	Usage principalement en extérieur, également sur terrain irrégulier, usage occasionnel en intérieur	Usage en intérieur	Usage intérieur et extérieur, même sur terrain irrégulier	Usage intérieur-extérieur, surtout en ville	Usage intérieur-extérieur, surtout en ville
Utilisation quotidienne	Utilisation quotidienne	Utilisation quotidienne / Utilisation active	Utilisation active / sollicitation élevée	Utilisation quotidienne / entraînement à la marche	Utilisation quotidienne / entraînement à la marche	Utilisation quotidienne	Utilisation quotidienne
150 kg 130 kg (M) 125 kg (S)	150 kg 130 kg (M) 125 kg (S)	150 kg 130 kg (M)	150 kg 150 kg (M)	150 kg 130 kg (M)	130 kg 130 kg (M)	100 kg	130 kg 130 kg (M)
1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M) 1250 - 1650 mm (S) Convient aux enfants	1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M) 1250 - 1650 mm (S) Convient aux enfants	1500-2000 mm 1350-1700 mm (M)	1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M)	1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M)	1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M)	1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M) 1250 - 1650 mm (S) Convient aux enfants	1500 - 2000 mm 1350 - 1700 mm (M)
Faible rayon de braquage pour une bonne manoeuvrabilité en intérieur	Faible rayon de braquage pour une bonne manoeuvrabilité en intérieur	Roues larges et souples pour un confort de conduite supérieur. Franchissement aisé de la majorité des obstacles	Châssis large et long pour une excellente stabilité	Appuis antébrachiaux réglables en hauteur – support et stabilité extrême	Appuis antébrachiaux réglables en hauteur – support et stabilité extrême	Faible rayon de braquage pour une bonne manoeuvrabilité en intérieur	Faible rayon de braquage pour une bonne manoeuvrabilité en intérieur
	Facile à personnaliser grâce aux couleurs du cadre et du sac. Un large éventail d'accessoires		Roues larges et souples pour un confort de conduite supérieur. Franchissement aisé de la majorité des obstacles	Faible rayon de braquage pour une bonne manoeuvrabilité en intérieur	Châssis large et long pour une excellente stabilité	En cas d'accélération soudaine, le système SpeedControl apporte automatiquement une résistance	Système de frein inversé: le déambulateur s'arrête immédiatement une fois le frein relâché
	Le Gemino 30 Carbon n'est disponible qu'en noir carbone	Panier robuste pouvant supporter jusqu'à 10 kg			Roues larges et souples pour un confort de conduite supérieur. Franchissement aisé de la majorité des obstacles		Frein ralentisseur offrant une résistance complémentaire pour un rythme de marche régulier
	Super léger : 5,4 (M) / 5,6 kg Version carbone disponible pour un poids plume et un transport facile		Assise large		Panier robuste pouvant supporter jusqu'à 10 kg		Lumière laser pouvant être activée pouvant aider à surpasser le phénomène de blocage lié à la maladie

GAMME GEMINO – DONNÉES TECHNIQUES



	GEMINO 20			GEMINO 30 GEMINO 30 Carbon			GEMINO 30 Comfort		GEMINO 60		GEMINO 30 Walker		GEMINO 60 Walker		GEMINO 30 SpeedControl			GEMINO 30 Parkinson		
	20	20M	20S	30	30M	30S	30	30M	60	60M	30	30M	60	60M	30	30M	30S	30	30M	
DIMENSIONS																				
Poids maximal de l'utilisateur	kg	150	130	125	150	130	125	150	130	150	150	150	130	130	130	100	100	100	130	130
Recommandé pour personnes de	mm	1500 - 2000	1350 - 1700	1250 - 1650	1500 - 2000	1350 - 1700	1250 - 1650	1500 - 2000	1350 - 1700	1500 - 2000	1350 - 1700	1500 - 2000	1350 - 1700	1500 - 2000	1350 - 1700	1500 - 2000	1350 - 1700	1250 - 1650	1500 - 2000	1350 - 1700
Charge max. dans le sac	kg	5	5	5	5	5	5	10	10	10	10	5	5	10	10	5	5	5	5	5
Longueur totale A	mm	650	650	680	650	650	680	680	680	740	740	650	650	740	740	650	650	680	650	650
Largeur totale B	mm	600	600	550	600	600	550	600	600	640	640	610	610	640	640	600	600	550	600	600
Poids total sans sac à rabat (avec sac à rabat)	kg	7,1 (7,3)	7,0 (7,2)	6,6 (6,8)	7,1 (7,4) 5,6 (5,9) carbone	7,0 (7,3) 5,4 (5,7) carbone	6,6 (6,8)	8 (7,7)	7,8 (7,5)	8,5 (8,8)	8,2 (8,5)	10,6 (10,9)	10,4 (10,7)	11,8 (12,1)	11,6 (11,9)	8,7 (8,9)	8,6 (8,8)	8,2 (8,4)	7,5 (7,8)	7,4 (7,7)
Largeur entre les poignées C	mm	470	470	420	470	470	420	470	470	510	510	255	255	320	320	470	470	420	470	470
Hauteur d'assise D	mm	620	550	480	620	550	480	640	570	620	530	620	550	620	530	620	550	480	620	550
Hauteur totale E	mm	780 - 1000	690 - 880	650 - 770	780 - 1000	690 - 880 730 - 880 Carbon	650 - 770	800 - 1020	710 - 900	760 - 950	730 - 830	980 - 1115	840 - 1000	985 - 1155	895 - 985	780 - 1000	690 - 880	650 - 770	780 - 1000	690 - 880
Hauteur totale replié	mm	800	760	690	800	760	690	820	770	840	800	970	890	1090	1010	800	760	690	800	760
Longueur totale replié	mm	650	650	680	650	650	680	680	680	740	740	650	650	740	740	650	650	680	650	650
Largeur totale replié	mm	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	355	355	355	355	230	230	230	230	230
Diamètre roues arrière F	mm	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42	280 x 42	280 x 42	200 x 36	200 x 36	280 x 42	280 x 42	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36
Diamètre roues avant G	mm	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42	230 x 42	230 x 42	200 x 36	200 x 36	230 x 42	230 x 42	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36	200 x 36
PERFORMANCE																				
Rayon de braquage	mm	840	840	790	840	840	790	880	880	950	950	840	840	950	950	840	840	790	840	840
COLORIS																				
Grey		√	√	√																
Black					√															
Silver grey					√ Pas en carbone	√ Pas en carbone	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Champagne					√ Pas en carbone	√ Pas en carbone														
Sapphire blue					√ Pas en carbone	√ Pas en carbone		√	√										√	√
Pink					√ Pas en carbone		√													√
Apple green					√ Pas en carbone	√ Pas en carbone														
Scarlet red					√ Pas en carbone	√ Pas en carbone		√	√											
CERTIFICATS																				
CE		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
EN 12182		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-2		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
ISO 11199-3												√	√	√	√					